

## HDVF-L770

Geni sap ile ayarlanabilen Full  
HD 7 inç LCD vizör



### Overview

**Sony stüdyo kameralar, XDCAM video kameralar, F65 ve PMW F55 serisi ile birlikte 4K canlı prodüksiyon için ideal, geni Full HD 1920 x 1080 7 inç LCD panel**

HDVF-L770 Full HD 7 inç LCD vizör, 4K ve HD canlı prodüksiyon yapılandırılmalarında tüm Sony stüdyo kameralar, XDCAM video kameralar (istee bal VF kablosu ve V yuva adaptörü ile), F65 serisi ve PMW-F55 ve PMW-F5 gibi PMW ürün serilerinde kullanılabilir. 1920 x 1080 LCD panelin son derece yüksek 1000:1 kontrast oran odaklamann daha hassas yapılmasn, WFM (dalga formu monitörü) ilevi ise son derece hassas pozlama kontrolü salar. Vizör, geni sap, kaldırç, d çerçeve ve sürtünmeyi ayarlamak için kaldırma/eme kilidi kolu özelliklerini içeren HDVF-EL75 OLED Vizörle ayn gövde mekanizmasna sahiptir. 3G-SDI giri konektörü, kamera veya harici kaynaklar görüntüleme esneklii sunar, sap üzerindeki alt atanabilir düme ise özel kurulumlar yapılmasna olanak tanır. Vizörde açlr mekanizmal taklabilir bir balk da bulunur.

**4K ve HD canlı prodüksiyonlar için ideal Full HD 1920 x 1080 7 inç LCD panel**

Özellikle F65 ve PMW-F55 kameralarla gerçekleştirilen 4K uygulamalarda çok daha kolay ve daha hassas odaklama.

## **1000: 1 yüksek kontrast oran**

Naklen yayın uygulamalarında daha iyi resim görüntüleme.

## **WFM (dalga formu monitörü) ilevi**

Resim kontrolü izleme için sunulan hepsi bir arada çözüm ile son derece hassas pozlama kontrolü.

## **Harici 3G-SDI giri konnektörü**

Alanda bulunan üçüncü taraf ekipmanlar da dahil harici görüntü kaynakların kontrol etmenizi sağlar.

## **Ayarlanabilir mekanizma ve geni sap**

Kaldırıcı, geni sap ve sürtünme ayar için kilitleme kolu içeren d çerçeve.

## Features

## **Yüksek kontrast oran özellikli Full HD 1920 x 1080 7 inç LCD panel**

1920 x 1080 piksel hassas LCD panel, özellikle F65 ve PMW-F55 kameralarla gerçekleştirilen 4K uygulamalarda Full HD kalitesi sunarak odaklamann daha kolay ve daha hassas bir şekilde yapılmasını sağlar. Vizör tüm Sony stüdyo kameralarına ve XDCAM video kameralarına takılabilir (isteğe bağlı VF kablosu ve V yuva adaptörü ile).

## **Yüksek kontrast oran**

Son derece yüksek 1000:1 kontrast oran sayesinde resimler naklen yayın uygulamalarında çok daha iyi bir şekilde görüntülenir.

## **WFM (dalga formu monitörü) ilevi**

WFM ilevi, resim kontrolü izleme açısından sunduğu hepsi bir arada çözüm sayesinde son derece hassas pozlama kontrolü ve optimum odak ayar sağlar.

## **Harici 3G-SDI giri konnektörü**

3G-SDI giri, 3G-SDI'ye kadar SDI harici sinyallerinin izlenmesini

salâr. Alanda bulunan üçüncü taraf ekipman dahil harici görüntü kaynakların kontrol edebilir ve kameranın yan sra ek bir görüntü yanstma özelliî elde edebilirsiniz.

## Ayarlanabilir mekanizma ve geni sap

HDVF-L770, sürtünme ayar için kilitleme kolu içeren d çerçeve, geni sap ve kaldırcya sahip esnek bir pozisyon ayarlama mekanizmas sunar. Sap üzerindeki alt atanabilir düme özel kurulumlar yapılmasna olanak verir.

## Açlr mekanizmal balk ve HDVF kablosu

Vizör, açlr mekanizmal bir balk ve bir HDVF kablosu ile birlikte sunulur.

## Related products



### HDVF-EL75

Tanabilir kameralar için 7,4 inç OLED Vizör



### HDVF-L750

Full HD 7 inç LCD vizör



### F65

Süper 35 mm 8K CMOS sensörlü SRMASTER kamera



### PMW-F55

Super 35 mm 4K CMOS sensörlü, SxS bellee HD/2K/4K kayıt yapan ve 16 bit RAW 2K/4K çk sunan kompakt CineAlta kamera



### PMW-F5

Super 35 mm 4K CMOS sensörlü, SxS bellee HD/2Kon kayıt yapan ve 16 bit RAW 2K/4K çk sunan kompakt CineAlta kamera



### PDW-850

Üç adet 2/3 inç Power HAD FX CCD sensör içeren XDCAM HD422 üstün Professional Disc™ video kamera ile en iyi görüntü kalitesi, kolay paylam ve medya arivleme özellikleri



### HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kameras



### UHC-8300

UHC-8300 8K 3CMOS sensör kamera sisteminde UHCU-8300 8K Kamera Kontrol Birimi, UKCU-8001 (8K ST 2110 Arabirimi), UZCU-SNMP80 (8K ST 2110 için SNMP), UKCU-IP01F (Network Media

Interface) bulunuyor



## **HDLA- 3501**

Büyük Lens Adaptörü



## **HDLA- 3505**

Büyük Lens Adaptörü

## Gallery

