


## HKCU-REC55

HDCU-5500 ve HDCU-3500 CCU için kayıt seçenei



### Overview

HKCU-REC55, HDCU-5500 ve HDCU-3500 kamera kontrol birimlerine iste bal bir dahili kayıt ilevi ekler ve canl prodüksiyon uygulamalarında tüm kamera sisteminin çok yönlülüünü ve verimliliini artr.

HKCU-REC55'in eklenmesiyle, CCU canl kamera akn dorudan kaydedebilir. Ek kayıt cihaz veya CCU ile kayıt cihaz arasnda kablo balantsna gerek kalmadan, prodüksiyon naklen yayın aracnda daha iyi alan kullanmyla kolaylar. Kayt srasnda, dosyalar gerçek zamanl olarak CCU'dan tanabilir SSD'ye veya aa bal depolama alanına aktarılabilir. Kaytl dosyalar, çekimden hemen sonra kullanılabilir ve dosya aktarm beklenmedii için zaman kazandır.

HKCU-REC55 ile CCU, 4K ve HD sinyalleri ayn anda kaydedebilir, bu sayede sistem, HDC-5500/3500 HDR özellikli 4K kameralarla ayn anda 4K HDR ve HD SDR canl prodüksiyon (SR Live) için idealdir.

Kayıt balatma/durdurma ve aa bal dosya aktarmalar, HKCU-REC55 ve PWS-4500 canl prodüksiyon sunucusu için PWA-RCT1\* entegre a kontrol yazlmyla kontrol edilebilir.

\* PWAL-RCT50 ek lisans gerekir.

## Features

### **SSD veya NAS cihazlara dorudan dosya aktarm**

HKCU-REC55, CCU'ya USB 3.0 ve 10 Gb fiber arabirimleri ekler ve dosyaların tanabilir SSD (Kat Hal Sürücüsü) veya NAS (Aa Bal Depolama) cihazlara dorudan aktarılmasını sağlar. Çekimden sonra dosya aktarm için beklenmemesiyle, kayıt sırasında gerçek zamanlı dosya aktarm zaman kazandırır.

### **Yarı kabin boyutunda CCU'da alan kazandıran kayıt özelliği**

Steep bal kayıt kartı, kompakt CCU'nun içine yerleştirilmiştir ve böylece harici kayıt cihaz veya balant kablolarına gerek kalmadan, naklen yayın sırasında kolay sistem yapılandırması, güvenilir kullanım ve alan verimliliği artırılmıştır.

### **Çoklu format codec desteği**

HKCU-REC55; 4K ve HD codec'lerle birden çok kayıt formatını destekler:

4K codec\*: XAVC-I QFHD 480, XAVC-I QFHD 300, XAVC-L422 QFHD 200

HD codec: XAVC-I HD 100, MPEG HD 422, DNxHD  
DNxHD codec için ek codec lisans gerekir.

\* HZCU-UHDR50 4K kayıt lisans gerekir.

### **Harici ses kaydı**

Harici ses girişi, yerleşik SDI ve analog sesle yapılabilir.

## Related products



NETWORKED **4K**

### HDCU-5500

HDC-5500 4K/HD sistem kameras için IP-ready Kamera Kontrol Birimi (CCU)



NETWORKED **4K**

### HDC-5500

Yüksek performanslı, üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü, dorudan 4K çkl tanabilir sistem kameras



NETWORKED **4K**

### HDC-3500

Fiber çalma için üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



NETWORKED **4K**

### HDCU-3500

HDC-3500 4K/HD sistem kameras için IP-ready Kamera Kontrol Birimi (CCU)



### HZCU-UHDR50

HDCU-5000/5500/3500 için 4K Kayt Lisans



### PWAL-RCT50

PWA-RCT1 için CCU kayt kontrol seçenei



### PWA-RCT1

PWS-4500, HKCU-REC55 ve HKCU-REC50 için Kayt Kontrol Yazlm



### HZCU-DHR50

HDCU-5000, HDCU-5500 ve HDCU-3500 kamera kontrol birimleri için DNxHD Codec Lisans



NETWORKED **4K**

### HDC-F5500

Super 35mm 4K CMOS Kamera Sistemi



NETWORKED **4K**

### HDC-3500V

2/3 inç 3-CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



NETWORKED **4K**

### HDC-5500V

2/3 inç 4K 3-CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras

## Gallery

