

HKCU-SM100

CCU uzatma adaptörü



Overview

CCU ile 4K, HSC ve HDC serisi kameralar arasında tek modlu fiber kablo üzerinden 10 km'ye kadar uzun mesafeli iletim

HKCU-SM100 CCU uzatma adaptörü, tek modlu fiber kablo (SMF) üzerinden uzun mesafeli iletim için uygun maliyetli eksiksiz bir sistem çözümü ihtiyacı karşılamak için HDCE-100 kamera uzatma adaptörüyle birlikte çalışır.

HKCU-SM100 ve HDCE-100, kamera kafas ile baz istasyonu Kamera Kontrol Birimi (CCU) arasındaki kablonun formatını SMPTE optik fiberden SMF'ye kolayca dönüştürmek için tasarlanmıştır. HDCE-100, kendi bana kamera kafas ile CCU arasındaki uzaklığı artırır. HKCU-SM100 ile maksimum uzaklık 10 km'ye kadar çıkar.

4K kamera sistemlerinde CA-4000 kamera sistemi adaptörüne veya HDC-4300 kameralara güç sağlamak için HDCE-100 ve HKCU-SM100 adaptörü, BPU-4000 ana bant ilemci birimiyle kullanılabilir.

Optik fiberden tek modlu fibere kolay dönüştürme

Kamera kafas ile baz istasyonu Kamera Kontrol Birimi (CCU) arasındaki kablonun formatını SMPTE optik fiberden tek modlu fiber kabloya (SMF) kolayca dönüştürme.

Uzun mesafeli iletim

CCU ile 4K, HSC ve HDC serisi kameralar arasında tek modlu fiber kablo üzerinden 10 km'ye kadar uzun mesafeli iletim sunar.

Features

Tek modlu fiber kablo üzerinden uzun mesafeli iletim

HKCU-SM100 ve HDCE-100 sayesinde, tek modlu fiber kablo (SMF) kullanılarak kamera ile baz istasyonu CCU arasında maksimum 10 km'lik bir mesafe elde edilebilir.

Esnek ve uygun maliyetli kamera sistemi çözümü

Sony'nin sunduğu bu eksiksiz çözüm, büyük bir yatırım gerektirmez. Bu iki adaptörü mevcut 4K, HDC ya da HSC Serisi kamera sistemlerine takarak uygun maliyetli, uzun mesafeli iletim elde edin.

Specifications

Genel

Çalışma sıcaklığı -10°C - +40°C (14°F - 104°F)

Saklama sıcaklığı -20 °C - +60 °C (-4 °F - +140 °F)

Ağırlık Yaklaşık 0,3 kg (11 oz)

Boyutlar (g/y/d) 55 × 35 × 191 mm
(2 1/4 × 1 7/16 × 7 5/8 inç)
(çıkıntılı parçalarla birlikte)

Konnektörler

Konnektörler	Fiber optik konnektör (1) Tek modlu fiber için ST konnektör (2)
--------------	--

Tanan sinyaller

KAMERA - CCU	Kamera Video, Ses (INCOM, MIC)
CCU - KAMERA	Dönü videosu, Prompter videosu, Ses (INCOM, PGM)

Mevcut aksesuarlar

Mevcut aksesuarlar	Kullanım klavuzu (1)
--------------------	----------------------

Related products



HDC-4300

4K/HD Sistem Kameras



HDCE-100

HSC ve HDC fiber kameralar için tek modlu fiber adaptörü



CA-4000

4K fiber iletim kamera adaptörü



HDC-2400

3G çoklu format HD sistemi kamera



HDC-2500

3G iki kat hız çoklu format HD sistem kameras



HDC-1700

Çok formatlı HD tanabilir sistem kameras



BPU-4000

4K temel bant ilemci birimi



HDC-2000B

3G çift hız çoklu

formatlı HD stüdyo
sistem kameras
(siyah)



HDCU- 2000

HDC Serisi kameralar
için tam kabin
boyutlu Kamera
Kontrol Birimi



HDCU- 2500

HDC Serisi kameralar
için yarı kabin
boyutlu Kamera
Kontrol Birimi



BPU- 4500A

IP a tabanlı
prodüksiyon için
4K/HD ana bant
ilemci birimi

Gallery

