

## HXCE-FB70

HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 video kameralar için güç kaynağı uzatma birimi



### Overview

#### **Fiber balantı 250 metreden 10 kilometreye kadar uzatır**

HXCE-FB70, CA-FB70 fiber optik adaptör ile HXCU-FB70 fiber optik CCU arasında fiber balantı için bir uzatma modülüdür. HXCU-FB70'ten fiber üzerinden güç alır. Ardından tek modlu fiber kablo ile CA-FB70'e balantı. Bu durumda, CA-FB70'e yerel olarak güç salırsa uzatma mesafesini 250 m'den 250 m + 10 km'ye kadar uzatabilir. HXCE-FB70, HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 video kameralarla birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

#### **Full HD görüntü kalitesi ve bütün sinyallere balant**

HXCE-FB70, mükemmel görüntü kalitesi ve esnek entegrasyonun yanı sıra tüm sinyallerle (Tanımlama Lambası, Dahili Haberleme, Video Dönüşümü ve Prompter) çalışmayacak şekilde geniletilmiş olana sunar.

### Features

#### **Optik fiber balant**

HXCE-FB70, güç kaynağı ile 250 metreye veya tek modlu fiber ve yerel güç kaynağı ile 10 kilometreye kadar optik fiber balantı kullanarak en iyi resim kalitesinin elde edilmesine ve kolay entegrasyon sağlanmasına yardımcı olur.

## Tüm sinyalleri içeren balant

HXCE-FB70, kameralara esnek entegrasyonun yan sra full HD formatnda çalmay, tüm sinyalleri (Tally (kaz Lambas), Interkom, Video Geri Dönüü ve Prompter) içerecek eilde geniletme olana sunar.

## Hafif ve oldukça kompakt tasarm

Birimin kompakt yaps etkinlie yakn tüm konumlara fark edilmeden yerletirilmesine imkan tanr. Tama koluyla kolayca tanabilir ve hzl eilde çekime hazr hale getirilebilir.

## Daha fazla esneklik için CA-FB70 ve HXCU-FB70 ile birlikte çalr

HXCE-FB70, HXC-D70 kamera ya da PMW-320/350/400/500 video kamera ya taklan CA-FB70 birimi için güç kayna gerektiinde veya CA-FB20 ile HXCU-FB70 arasnda uzak mesafeli sinyal iletimine ihtiyaç duyulduunda CA-FB70 optik fiber adaptörü ile HXCU-FB70 optik fiber CCU arasna yerletirilebilir.

## Konnektör seçenekleri

HXCE-FB70, standart olarak 2 adet optik CON DUO konnektöre salanr. HKC-LC02 Lemo tipi fiber konnektör kitini HXCU-FB70 / HXCE-FB70 ile veya HKC-LC01 Lemo tipi fiber konnektör kitini CA-FB70 / HXCE-FB70 ile birlikte kullanarak Lemo tipi konnektörlerden istee bal bir alternatif ekinde yararlanmak da mümkündür.

## Related products



### HXC-P70

Dorudan fiber optik kablo



### HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS

balantsna  
sahip uygun maliyetli  
üç 2/3 inç Exmor  
CMOS sensörlü Full  
HD/SD kompakt  
sistem kameras

sensörlü HD renkli  
stüdyo kameras

## Gallery

