

## HXCE-FZ90

HXC-FZ90 için kamera uzatma birimi



### Overview

#### **Fiber balanty 10 km'ye kadar geniletir**

HXCE-FZ90 esnek bir sistem oluşturmak için çok kullanılır. Uzak mesafelerde kablo tesisatının dayanıklı korumak için Sony'nin CCFN hibrit kablo ve tek modlu fiber kablosunu birlikte kullanabilirsiniz. HXCE-FZ90, HXC-FZ90'a güç sağlayabilir ve uzatma mesafesini 300 m + 10 km'ye kadar çıkarabilir.

#### **Tüm sinyaller için 4K görüntü kalitesi ve balant**

HXCE-FZ90, mükemmel görüntülerin yanı sıra esnek entegrasyon ile 4K ve Full HD sinyallerle çalma olana sağlar.

### Features

#### **Optik fiber balant**

HXCE-FZ90 güç kaynağıyla 300 m'ye varan veya tek modlu fiber ve yerel güç kaynağıyla 10 km'ye varan mesafeler için fiber optik balant kullanarak mükemmel görüntü kalitesinin ve kolay entegrasyonun sağlanmasına yardımcı olur.

#### **Hafif ve oldukça kompakt tasarım**

Birimin kompakt yapısı etkinlikle yakın tüm konumlara fark edilmeden yerleştirilmesine imkan tanır. Tama koluyla kolayca tanabilir ve hızlı şekilde çekime hazır hale

getirilebilir.

### Konnektör seçenekleri

HXCE-FZ90, standart olarak 2 adet optik CON DUO konnektöre salanr. HKC-LC01 ve HKC-LC02 Lemo tipi fiber konnektörü kullanarak Lemo tipi konnektörleri istee bal bir alternatif hâline getirmek mümkündür.

## Specifications

### Genel

Güç Gereksinimleri 100 V - 240 V AC  
50/60 Hz

Akm tüketimi 2,1 A (maks.)

Çalma 5 °C - 40 °C  
sاكل 41 °F - 104 °F

Saklama -20 °C - +60 °C  
sاكل -4 °F - +140 °F

Boyutlar 104 × 62 × 360 mm  
4 1/8x 2 1/2x14 1/4 inç  
g/b/d, çkntlar hariç)

Arlk Yaklak 2,1 kg  
Yaklak 4lb 10oz

### Giri/Çk

Kamera	Optoelektrik çoklu konnektör
CCU	Optik fiber konektör
Mevcut aksesuarlar	Kullanım Talimatlar CD-ROM'u (1) Kullanım Öncesi Klavuzu (1 set) Garanti (1)
steer bal aksesuarlar	CCFN-25/50/100/150/200/250 Hibrit Fiber Kablo CCFN-JC1 Kablo Balayıcı ABD ve Kanada: Fi tutucu B (2-990-242-01) Diğer bölgeler: Fi tutucu C (3-613-640-01) ABD ve Kanada: Güç kablosu seti (1-551-812-XX) Diğer bölgeler: Güç kablosu seti (1-782-929-XX) Bakım kitapçığı

## Related products



### HXCU-FZ90

HXC-FZ90 kameralar için 4K / HD Kamera Kontrol Ünitesi



### HXC-FZ90

HD prodüksiyon için HXC-FZ90 tanılabilir stüdyo kamera sistemi



### ILME-FR7

15+ stop dinamik aralık, 4K (QFHD) 120 fps yüksek kare hızına, Hızlı Hibrit ve Gerçek



### HZC-UHD9 / HZC-UHD9M / HZC-

Zamanl Eye AF ve S-Cinetone™ renk teknolojisine sahip Sinema Serisi Full Frame PTZ Deitirilebilir Lensli kamera

## **UHD9W**

HXC-FZ90'n 4K Video çekmesi için yazlm lisanslar

## Gallery

