

## HXCU-FB70

HXC-P70, HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 video kameralar için CA-FB70 adaptöre yönelik fiber CCU



### Overview

#### **CA-FB70 adaptör için fiber CCU**

HXCU-FB70 fiber optik CCU, HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 video kameralar için CA-FB70 fiber optik kamera adaptörüne balant yapılması sağlar. HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500, CCU ile maksimum 250 metre mesafeye kadar kontrol edilebilir ve Uyar Sinyali, Interkom, Video Dönüü ve Prompter gücü ve sinyalleri iletilebilir.

### Features

#### **Optik fiber balant**

CA-FB70, güç kayna ile 250 m'ye veya tek modlu fiber ve yerel güç kayna ile 10 km'ye kadar optik fiber balant kullanarak en iyi resim kalitesinin elde edilmesine ve kolay entegrasyon sağlanmasına yardımcı olur.

#### **Tüm sinyalleri içeren balant**

CA-FB70 tüm sinyallerle (Tally (kaz Lambası), Interkom, Video Geri Dönüü ve Prompter) esnek entegrasyon imkan ve çalması full HD kalitesine yükseltme olanağı sunar.

#### **RCP-1xxx Serisi uzaktan kumanda panelleri ve RCP yazılımla uyumludur**

HXCU-FB70, tüm HD sistem kameralar için kabul gören bir bileşen olan popüler RCP-1xxx Serisi uzaktan kumanda panellerini kullanıma olanak sağlar. Ayrıca aa

balanmak ve parametreleri büyük ekranda görüntülemek için HZC-RCP5 (PC-RCP) kullanarak sistem maliyetini azaltabilirsiniz.

## **Daha fazla esneklik için CA-FB70 ve HXCE-FB70 ile çalabilir**

HXC-D70 kamera veya PMW-320/350/400/500 video kameralara takıl CA-FB70 için güç kayna gerektiinde ya da CA-FB70 ile HXCU-FB70 arasında uzun mesafeli sinyal iletimi gerektiinde HXCU-FB70, CA-FB70 fiber optik adaptörle ve HXCE-FB70 güç yükseltme birimi ile sorunsuz bir ekilde çalır.

## **Konnektör seçenekleri**

HXCU-FB70, düşük maliyetli tek modlu fiber kablo için LC-Duplex konnektörünü veya SMPTE tipi güç ve fiber kompozit kablo için dayanıklı Neutrik optik CON konnektörünü kabul eden optik Neutrik optik CON DUO konnektörüyle birlikte gelir. HKC-LC02 Lemo tipi fiber konnektör kitini HXCU-FB70 / HXCE-FB70 ile birlikte kullanarak Lemo tipi konnektörlerden istediğiniz bir alternatif ekinde yararlanmak da mümkündür.

## **Çıkış seçenekleri**

HXCU-FB70, 4 adet seçilebilir SD/HD-SDI çıkışa sahiptir.

## Related products



### **CA-FB70**

HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 video kameralar için fiber adaptör



### **HXC-P70**

Dorudan fiber optik kablo balantsına sahip uygun maliyetli üç 2/3 inç Exmor CMOS sensörlü Full HD/SD kompakt sistem kamerası

## Gallery

