

HZC-BRCN1

BRC-H900 boyama parametrelerini RCP-1500/1530'dan kontrol etmek için CNA-1 yazlm



Overview

Çok kameral canl bir ortama entegre edilen BRC-H900 Full HD robotik kamerann boyama parametrelerini RCP-1500 veya RCP-1530 modellerinin kamera Uzaktan Kontrol Paneliyle dorudan kontrol etme özelli

CNA-1 kamera kontrol a adaptörü için sunulan HZC-BRCN1 yazlm seçenei, BRC-H900 Full HD robotik kamerann boyama parametrelerini RCP-1500/1530 ile bir a üzerinden yönetmenizi salar. Bu yazlm ile bir BRC-H900 modelini dier Sony sistem kameralarla birlikte çok kameral bir canl prodüksiyon uygulamasna entegre edebilirsiniz. HZC-BRCN1 yazlm seçeneinin yüklü oldu bir CNA-1 ile ilikilendirilen BRC-H900'ü kullanarak ayn anda bir RM-IP10'dan yatay kaydrma/eme hareketlerini kontrol edebilir, IP araclyla bir RCP panelinden boyama parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Canl çok kameral bir ortamda BRC-H900 robotik kamerann sorunsuz entegrasyonu

RCP-1500/1530 kullanılarak IP A üzerinden kamera boyama parametreleri için tam kontrol.

RM-IP10 ve RCP paralel kontrol

RCP/MSU operasyonlar üzerine eitim alm olan kamera kontrol personeli ayn anda yatay kaydrma, eme ve

yakınlatma işlemleri ile boyama ayarların hızla yapabilir.

Önceden yüklenen yazılım için etkinleştirme anahtar.

Features

BRC-H900 robotik kameranın boyama parametrelerini doğrudan kontrol etme özelliği

Yazılım, çok kameralı bir canlı üretim ortamında BRC-H900'ü doğrudan kontrol etmenizi sağlar.

Kolay kontrol için Sony 700PTP protokolünü Basit Protokole dönüştürür

CNA-1, Sony kameraların orijinal 700PTP protokolünü Basit Protokole dönüştürme özelliğiyle bir protokol dönüştürücü görevi görerek kameraların üçüncü taraf cihazlarla kolayca çalışmasını sağlar. En karmaşık protokollere yönelik birkaç özel durumda Sony kamera kontrolünün çok sayıda işlevi dahil edilmiştir.

Ek kamera ve ürün ekleme

Adaptör, seri protokolü IP protokolüne dönüştürerek a balansı özelliği bulunmayan ürünlerin a üzerinde görünmesini sağlar. Ek bir kamera zinciri gerektiğinde CNA-1 üzerinden bağlantı kurulabilir.

Related products



RCP-1500

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi Uzaktan Kumanda Paneli. 19 inç EIA kabinde 4 ünite.



RCP-1530

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi uzaktan kumanda paneli. 19 inç EIA kabinde 5 ünite.



BRC-H900

1/2 tipi Exmor® 3CMOS sensörlü ve 14x optik yakınlatma özelliği Full HD robotik stüdyo

Gallery

