

HZC-QFR50 / HZC-QFR50M / HZC-QFR50W

HDC-3500 sistem kameras ve dierleri ile Maks. HD 4x Ar çekim



Overview

HDC-3500 sistem kameras ve dierleriyle Maks. HD 4x ar çekim için yazlm lisanslar

HZC-QFR50, HZC-QFR50M ve HZC-QFR50W; HDC-3500 için Maks. HD 4x ar çekime yönelik yazlm lisanslardr.

HZC-QFR50 kalc olarak kullanlabılır.

HZC-QFR50M 30 gün boyunca kullanlabılır.

HZC-QFR50W 7 gün boyunca kullanlabılır.

Önceden yüklenen yazlm için etkinletirme anahtar.

Related products



HKC-WL50

HDC-5500 ve HDC-3500 için kablosuz iletim adaptörü



HDC-3500

Fiber çalma için üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



HDC-5500

Yüksek performanslı, üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü, dorudan 4K çkl tanabilir sistem kameras



HDC-P50

4K/HD kompakt POV sistem kameras

Gallery

