

## HZC-RCP5

HXC-FB80, HXC-P70, HXC-D70,  
HXC-100R/RF ve HSC-300R/RF  
için Kamera Uzaktan Kumanda  
Yazılım



### Overview

#### **PC uygulama yazılım, çoklu kamera sistemleri için uzaktan kumanda maliyetini düşürür.**

HZC-RCP5 uygulama yazılım, bir Windows PC\* üzerinden HXCU-FB80, HXCU-TX70\*\*\*, HSCU-300R ve HSCU-300RF Kamera Kontrol Birimi (CCU) ile çalışan HXC-FB80, HXC-P70\*\*, HSC-100R/RF ve HSC-300R/RF'den herhangi birinde en fazla 5 sistem kamerası için uzaktan kumanda sunar. Bir anahtarlama hub' üzerinden LAN balansı kullanan eksiksiz bir sistem olarak son derece düşük maliyetli kontrol imkan sağlar.

\* Desteklenen iletim sistemi Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10'un en güncel versiyonudur.

(HZC-RCP5, Windows iletim sisteminin farklı bir dil versiyonuyla yüklenebilir ancak yardım menüsü İngilizce görüntülenecektir.)

\*\* HXC-P70 hem CCU ile hem de CCU olmadan çalışabilir.

\*\*\* HXCU-TX70, triax kablo balansı için kamera kafası ile birlikte kullanılan CA-TX70 ile çalışır.

(CA-TX70, video kamera kombinasyonu ile kullanılmaz, yalnızca HXC sistem kameraları için kullanılabilir.)

Eksiksiz ve kullanımı kolay GUI, kullanıcıların kamera parametrelerini RCP-1000 gibi bir RCP panel kullanıyormuşçasına kontrol edebilmesini sağlar,

ayrıca çoklu kamera kullanımına ek olarak daha fazla ilevselik sunuyor. RCP-1000'in aksine, Sahne Dosyası ayarına ek olarak Renklendirme parametrelerinin tamamı görüntülenip kontrol edilebiliyor.

## **Önceden yüklenen yazılım için etkinleştirme anahtarı.**

### Features

#### **En fazla 5 HXC ve/veya HSC sistem kamerası için uzaktan kumanda**

HZC-RCP5 uygulama yazılımı, bir Windows PC üzerinden HXCU-FB80, HXCU-TX70, HSCU-300R ve HSCU-300RF Kamera Kontrol Birimi (CCU) ile çalışan HXC-FB80, HXC-P70, HSC-100R/RF ve HSC-300R/RF'den herhangi birinde en fazla 5 sistem kamerası için uzaktan kumanda sunar.

#### **En son Windows iletişim sistemi desteğiyle her boyutta PC ekranında kamera renklendirme ayarları görüntülenir**

HZC-RCP5 sürümü 1.1, Windows 7'in yanı sıra en son Windows iletişim sistemi 8.1 ve 10'u da destekler. Yazılım, sistemde tüm kameraların daha hızlı iletişim ve kontrol etme imkanıyla kamera sistemi üzerinde güçlü bir kontrol sağlar. GUI, eğitim uygulamalarına yönelik büyük projeksiyonlar da dahil olmak üzere her boyuttaki ekranda görüntülenebilir. Dokunmatik panel gereksinimi durumunda son derece kullanılacaktır.

#### **Bir RCP-1500 Serisi Uzak Kamera Paneli, HZC-RCP5 ile birlikte çoklu sistem kameraların kontrol edilebilir.**

PC tabanlı yazılım uygulaması çoklu kamera için tek bir RCP kontrolünü gerçekleştirir ve bu işlem için dokunup hissederek çalıştırılması gereklidir. Uygulama ayrıca 8 pinli CCA kablosu üzerinden herhangi bir CCU'ya bir RCP

ünitelerinden biri için de kullanılabilir. Önceleri tek CCU için ayr ayrı tek RCP gerekmesi göz önüne alındında, bu olanak eksiksiz bir sistem olarak düşük maliyetli bir çözüm sunabilir.

## **Anahtarlama hub' araclyla LAN balants**

PC tabanlı yazılım uygulaması, CCU ve RCP-1500 Serisi\* ile bir anahtarlama hub' araclyla bir LAN balants kullanarak son derece düşük maliyetli kontrol imkanı sağlar.  
\* RCP-1000 Serisi veya RM-B170, Kamera Kontrol A Adaptörü CNA-1 ile kullanılabilir.

## **Panel Ekran ve Renklendirme Menüsü Ekran modlar sayesinde çoklu kamera parametreleri üzerinde güçlü kontrol imkanı**

Renklendirme parametrelerinin birçoğu görüntülenebilir ve kontrol edilebilir. Yazılım iki farklı kamera parametresi modu görüntüleyebilir:

### **[ Panel Ekran (Panel Modu) ]**

Bu modda, kameranın temel işlevleri bir RCP-1000 serisi uzaktan kumanda paneli ile elde edilen kontrol seviyesine benzer şekilde, ekran üzerindeki GUI ile kontrol edilebilir.

### **[ Renklendirme Menüsü Ekran (Menü Modu) ]**

Bu modda, HXC-FB80, HXC-P70, HSC-100R/RF ve HSC-300R/RF kameranın daha detaylı kamera parametreleri ve ayarlar (yani Matrix, Knee vb.) GUI üzerinden görüntülenebilir ve kontrol edilebilir.

Related  
products



## HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç  
Exmor™ CMOS  
sensörlü HD renkli  
stüdyo kameras

## Gallery

