

LKRM-U331

6 adet 330 W 4K dijital sinema
projeksiyonu lambas



Overview

6 x 330 W Yüksek Basnçlı Cval Lamba

LKRM-U331'in yedei olarak kullanlabilecek tek lamba LKRM-U331S'dir

Specifications

Genel

Boyutlar (G/Y/D)

Yaklak 89 x 122 x 148 mm (3,5 x
4,8 x 5,8 inç)

Arlk

Yaklak 510 g (1,1 lb)

Notlar

ABD'deki müteriler
için çevre uyarı

Bu ürünlerdeki lamba cval içermektedir. Bu malzemelerin bertaraf edilmesi çevresel faktörlere göre düzenlenebilir. mha ve geri dönüşüm bilgileri için, lütfen yerel yetkililere bavurun veya daha fazla bilgi

için u adrese bakn:
www.sony.com/mercury.

Gallery

