

LMD-XH320MT

32 inç 4K 3D/2D LCD medikal
monitör



Specifications

Görüntü Performans

Panel	TFT Etkin Matris LCD
Görüntü Boyutu (Diyagonal)	800,757 mm (31 5/8 inç)
Efektif Görüntü Boyutu (Y x D)	697,92 x 392,58 mm (27 1/2 x 15 1/2 inç)
Piksel aral	0,18175 x 0,18175 mm (0,00716 x 0,00716 inç)
Panel Çözünürlüü (Y x D)	3840 x 2160 piksel
Görüntü oran	16:9
Piksel Verimlili	%99,99
Arka aydlatma	LED
Panel Teknolojisi	IPS özellikli LCD

Parlaklık (Panel Teknik Özelliği)	650cd/m ² (Tipik) 1750cd/m ² (Tipik, Zirve)
Kontrast Oran	1,000,000:1 (Tipik)
Renkler	10 bit renk (1,073,741,824)
Panel Kare Hz	50/60 Hz
Görüntüleme Açsı (Panel Özelliği)	89°/89°/89°/89° (Tipik) (yukarı/aa/sol/sa) kontrast > 10:1
Dikey zleme Açsı (3D Modu)	690 mm'den fazla görüntüleme mesafesinde 32°, %7'den düşük parazit oran (Tipik)
Gama	1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM, Vurgu, HLG

Giri

HDMI® Giriş	HDMI (x1) (HDCP 2,3 uygunluu)
DVI-D Giriş	DVI-D (x1) (TMDS tek balant, HDCP 1.4 uygunluu)
SDI Giriş	BNC (x2) 12G/3G/HD-SDI BNC (x1) 3G/HD/SD-SDI
Ekran Balant Noktası	Ekran Balant Noktası (x1) (SST HDCP 1.3 uygunluu)

Seri Uzaktan Kumanda (LAN)	D-sub 9 pimli (RS-232C) (x1), RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)
----------------------------	--

Uzaktan kumanda	Stereo mini jak (x1)
-----------------	----------------------

AC girii	AC giri konnektörü (x1) AC 100-240 V, 50/60 Hz
----------	--

DC Girii	DC giri konnektörü (x1) DC 26
----------	-------------------------------

Çık

SDI Çık	BNC (x2) 12G/3G/HD-SDI BNC (x1) 3G/HD/SD-SDI
---------	---

KOPYA çık	BNC (x1), 12G/3G-SDI
-----------	----------------------

DC 5 V / 12 Çık	5 V Çık (x1) 2,0 A maks 12 V Çık (x1) 2,5 A max
-----------------	--

Genel

Güç Gereksinimleri	AC GR: 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 2,4 A - 1,1 A DC GR: 26 V, 8,8 A (maks) (AC adaptöründen salanr)
--------------------	--

Güç Tüketimi	Yaklak 230 W (maks.)
--------------	----------------------

Çalma	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
-------	---------------------------

scakl

Çalma Nemi	%30 - %85 (youmasz)
------------	---------------------

Saklama/Nakliye scakl	-20°C - +60°C (-4°F - +140°F)
-----------------------	-------------------------------

Saklama/Nakliye Nemi	%20 - %90
----------------------	-----------

letim/Depolama/ Tama Basks	700 hPa - 1060 hPa
-------------------------------	--------------------

Boyutlar (G x Y x D)	753,9 x 476,3 x 84,7 mm (29 3/4 x 18 7/8 x 3 3/8 inç)
----------------------	--

Arlk	Yaklak 10,5 kg (Yaklak 23 lb 2,38 oz)
------	---------------------------------------

Montaj Kolu (W x H)	100 x 100 mm
---------------------	--------------

IP Kodu	IP45 (ön)/IP32 (dierleri)
---------	---------------------------

Aksesuar yelpazesi

AC güç kablosu (1)

Verilen AC güç kablosu için fi tutucu (2)

Bu Üniteyi Kullanmadan Önce (1)

CD-ROM (Kullanma

Talimatların içerir) (1)

Hizmet letiim Listesi (1)

M4 x 12 mm Vida (4)

3D Göz Korumas Kiti: CFV-E30SK
(1)

3D Göz Korumas Kitinin
Kullanma Talimatlar (1)

steer Bal Aksesuarlar

3D Göz Korumas Kiti: CFV-E30SK

2D Göz Korumas Kiti: CFV-E20SK

3D Göz Korumas: CFV-E30D

2D Göz Korumas: CFV-E20D

Koruma Kapa: CFV-50SC

Koruma Çerçevesi: CFV-B100

Ayak Anahtar FS-24

AC Adaptörü AC-300MD

Monitör Stand SU-600MD

Related products



LMD- XH550MT

55 inç 4K 3D/2D LCD
medikal monitör



LMD- XH550MD

55 inç 4K 2D cerrahi
monitör



HVO- 4000MT

4K 2D/3D medikal
kayıt cihazı



MCC- 1000MD

ki parçalı Full HD
cerrahi video kamera

Gallery

