

LMP-E221

VPL-E300/E400/E500 Serisi için
Yedek Lamba



Overview

225 W tipi ultra yüksek basınçlı cval lamba

Specifications

Genel

Lamba Türü 225 W Philips Yüksek Basınçlı
Lamba

Boyutlar (G x D x Y) Yaklaşık 87,1 × 117,5 × 73,4
mm

Arlık Yaklaşık 0,2 kg

Operation

Önerilen Lamba Yaklaşık 4000H / 6000H / 10000H
Deitirme (Lamba modu: Yüksek / Standart /
Zaman *1 Düşük)

Aksesuar yelpazesi

WW Modeli

Çaltrma Talimatlar (1)

Notlar

*1

Bu deerler yaklaktr.
Ortam koullarna veya
projektörün kullanm ekline
göre deiirler. Jigyobu bunlar
garanti edemez. (EW300 serisi için)

ABD'deki müteriler
için çevre uyars

Bu üründeki lamba cva
içermektedir. Bu malzemelerin
bertaraf edilmesi çevresel
faktörlere göre düzenlenebilir.
mha ve geri dönüşüm bilgileri
için, lütfen yerel yetkililere
bavurun veya daha fazla bilgi
için u adrese bakn:
www.sony.com/mercury.

Gallery

