

MCS-8M

Kompakt SD / HD ses ve resim masas



Overview

Uygun fiyatlı, yüksek performanslı deitirici

MCS-8M dahili ses kartırl bir çoklu formatlı video anahtarlaycdr. MCS-8M kompakt gövdesinde mükemmel maliyet verimliliini ve uygun fiyat bir dizi harika özellikle birletirir. Anahtarlayc önceden ayarlanm birçok silme ablonuna, dahili çoklu görüntüleyiciye, USB bağlantı noktası aracılığıyla fotoğraf almayı sağlayan kare belleine, her kaynak için giri karesi senkronize etme ve dondurma özelliine, 3D modu ilevine ve alt kanall ses kartırcya sahiptir.

Kullanıcı dostu ve kolay kullanım

Yenilikçi ve kullanım kolay ekilde tasarlanan MCS-8M, canlı olay programları için ideal bir içerik oluşturma aracıdır. Küçük yayın operasyonları, ürün promosyonları, etkinlik ve canlı sahne performansları, müzik klipi oluşturma ve konferanslar ve seminerler dahil olmak üzere birçok etkinlik türü için idealdir.

Features

Video ve ses deitirme

MCS-8M ile video ve sesin birlikte düzenlenebilmesi sayesinde

harici ses mikseri gereksinimi ortadan kalkar. MCS-8M, çok popüler Anycast Station ile aynı ses düzenleme özelliklerini sunar.

Çoklu format olana

8 video girişi ve 4 video çıkışı sunan MCS-8M, HD veya SD modunda çalışır. HD-SDI ve DVI arabirimleriyle video ekipmanlar ve bilgisayar kaynakları kolayca düzenlenebilir. Dejitirici; tek kanal kare belleği, giriş senkronizasyonu ve her bir kaynak için dondurma ilevi gibi özellikler sunar.

Çoklu görüntüleme ilevi

Bu ilevi, birden fazla görüntüyü tek bir monitörde görüntülemek için ekran on veya dört pencereye böler. Harici bir cihaza gerek yoktur ve izleme alanından tasarruf sağlar.

Entegre M/E, tu ve aux düzenleme ilevleri

MCS-8M, tek tula kullanılmayan ayrı ayrı aux düzenleme olanakları sunan bir düzenleme efektleri veriyoluna sahiptir. Birçok özelliğe sahip olan tu yöneticisi; otomatik bölünme, otomatik seçme, dorusal, ablon, otomatik renk tuu ve kenarlık (düz renk) gibi modlarda çalışır. Tu yöneticisi geçişi kesme, düzenleme, standart silme ablonları ve geçişi hız ayarlarına olanak sağlar.

3D, iki 3D kameranın düzenlenmesine olanak sağlar

MCS-8M, iki adet canlı 3D kamerayı destekleyen ve küçük 3D prodüksiyonları için ideal şekilde tasarlanan bir 3D modu sunar. Sol/sa balantlı kesme, düzenleme ve yan yana çıkışı gibi 3D ilevlerine sahiptir.

6 kanallı ses mikseri

Gecikmeli ses, 48 KHz/24 bit ileme, gerçek kanal geçişi özellikleri ve ana geçişi özelliği sunan MCS-8M, çok popüler olan Anycast Station ile aynı 6 kanallı ses düzenleme olanaklarına sahiptir.

DME Kanal

Sistem; geni bir arkaplan geii ve kesme, dzenleme, standart silme ablonlar, gei hz ayarlar gibi DME Silmeleri yelpazesinin yan sra PinP, Kaydrma, Odak Bozma ve Mozaik gibi DME silme ablonlarnn kullanlabilmesine olanak salar.

Specifications

Genel

G gereksinimi	100 V AC - 240 V AC \pm %10 50/60 Hz
G tknetimi	Maks. 80 W
Boyutlar (G x Y x D)	420 x 270 x 122 mm (16 5/8 x 10 3/4 x 4 7/8 in)
Arlk	5 kg (11 lb)
alma scakl	5 °C - 40 ° (41 °F - 104 °F C)
Uyumlu format	1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 720p/50, 480i/59.94, 576i/50

Giri/k konnektrleri

Video girii	SDI: BNC (x4), HDMI (x3), DVI (x1), kompozit (x3)
Referans girii	BNC (x1)

Ses giri	Combo jak (x1), TRS jak (x4), RCA pimli jak (x2)
Video klar	SDI: BNC (x4), DVI-D (X2), kompozit (x1)
Referans k	BNC (x1)
Ses k	XLR jak (x2), TRS jak (x4), RCA pimli jak (x2), Telefon jak (x2)
Uzaktan kumanda	D-sub 9 pimli (x1)
GPI	D-sub 5 pimli (x1)

Related products



LMD- 2110W

21,5 in giri dzeyi
LCD monitr



PVM-A250 v2.0

25 in TRIMASTER
EL™ OLED yksek
kaliteli grnt
monitr

Gallery

