

## MDR-7510

Stüdyo tipi profesyonel kulaklık



### Overview

#### **Hassas görevler için titizlikle üretildi**

Hem referans izleme hem de ses kartıma uygulamalar için mükemmel bir tercih olan 7510, yeni sağlam yapı sabit tasarımıyla MDR-7500 serisini bir üst düzeye taşıdı. PET (Polietilen Tereftalat) diyaframların kullanıldığı 50 mm sürücülere sahip bu kulaklık geniş bir frekans cevabı, kapsamlı dinamik aralık ve hassas ses üretimi sunar.

7510 yüksek güç ileme olanağı sunar, neodimyum magnetler ve OFC (oksijen içermeyen bakır) ses bobinleri kullanır. Esnek yastık malzemesinden üretilen gürültü yalıtımlı kulak yastıkları kullanılarak doal ekline uyum sağlar, konfor ve akustik izolasyon sunar.

### Features

#### **PET Diyaframlı 50 mm Sürücü Birimi**

#### **Kapal Kulak Tasarım**

#### **Geni Frekans Yanıt**

#### **2.000 mW Yüksek Güç İleme Kapasitesi**

#### **Stereo Unimatch Fi**

#### **Altın Konnektörler ve OFC Kablo**

## Yumuak Klfla Birlikte Gelir

## Specifications

Grup bal	
Kulaklk Tipi	Dinamik, Kapal
Mknats Tipi	Neodimyum
Sürücü Boyutu	50,0 mm
Frekans Yant	5-40 kHz
Direnç	24 Ohm
Hassasiyet	108 dB/mW
Güç leme	2000 mW
Fi Tipi	Altn, Stereo Unimatch 3,5 mm/6,3 mm adaptör
Kablo Uzunluu	3 m (9,8 ft)
Arlk	261 g (9,2 oz)

## Gallery

