

MSU-1000

Ana kurulum birimi, HDC / HSC kameralar için çok kameral uzaktan kontrol paneli (yatay tip)



Overview

MSU-1000 ana kurulum birimi; kamera yaplandırmas ve bakıma yönelik bir kontrol panelidir. Bu, yatay yönlü bir cihazdır (kompakt ve dikey yönlü bir panele sahip olan MSU-1500'ün aksine) ve CNU-700 Kamera Komut A Birimi veya en fazla 96 kameranın kontrol edilmesine olanak sağlayan LAN kullanarak çok kameral sistemleri kontrol edebilir.

Bu ürün önceden yüklenmiş yazılım içerir ve bazı işlevlerin etkinleştirilmesi için lisans anahtarlarının satın alınması gerekir.

Features

Büyük ve esnek sistem yaplandırması

MSU-1000, büyük ve küçük kamera kontrol sistemlerinin esnek şekilde yaplandırılmasına olanak sağlayan bir ürün ailesinin parçasıdır.

Ethernet LAN olana

MSU-1000, CNU-700'ün yanı sıra Ethernet LAN kullanarak ara bağlantı destekler

Özelleştirilebilen Anahtar ve menü

MSU-1000 kullanıcılar, tüm işlevleri atanabilen anahtarlarla veya bir menü özelliğiyle yönetebilirler

Specifications

Genel

Güç kayna	AC 100 - 240 V. 50/60 Hz 0,35 A (Maks.) DC 10,5 - 17 V 1,2 A (Maks.)
Çalma scakl	5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)
Boyutlar (G x Y x D) (çkntl parçalar hariç)	482 × 222 × 67 mm (19 × 8 3/4 × 2 3/4 inç)
Arlk	Yaklak 4,6 kg (10 lb. 2 oz.)

Giri/çk konnektörleri

Ethernet	RJ-45 8 pimli (X1)
CCU/CNU	Çok konnektörlü 8 pimli, dii (x1)
AUX	Çok konnektörlü 8 pimli, dii (x1)
EXT G/Ç	D-sub 50 pimli, dii (x1)
AC IN	3 pimli (x1)
DC GR	4 pimli (x1)

Related
products

HDC-P43

4K/HD POV Kamera



HDCU-3100

IP özellikli yeni nesil Kamera Kontrol Birimi



HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kameras



HDC-5500

Yüksek performanslı, üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü, dorudan 4K çkl tanabilir sistem kameras



HDC-3500

Fiber çalma için üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



HDC-3100

Fiber çalma için üç adet 2/3 inç CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



HDC-3170

Triaks çalma için üç 2/3 inç CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



MSU-3000

Sistem kameralar (yatay tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



MSU-3500

Sistem kameralar (dikey tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



HDC-P31

Gelimi uzaktan kullanm özellikleri ve gelimi HDR i aklar sunan HD kompakt POV sistem kameras



RCP-3500

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için uzaktan kumanda paneli

RCP-3501

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için uzaktan kumanda paneli

UHC-8300

UHC-8300 8K 3CMOS sensör kamera sisteminde UHCU-8300 8K Kamera Kontrol Birimi, UKCU-8001 (8K ST 2110 Arabirimi), UZCU-SNMP80 (8K ST 2110 için SNMP), UKCU-IP01F (Network Media Interface) bulunuyor

Gallery

