

MSU-1500

Master kurulum birimi, HDC / HSC kameralar için çok kameralı uzaktan kontrol paneli (dikey tip)



Genel Bakış

MSU-1500 master kurulum birimi, kamera yapılandırması ve bakımına yönelik bir kontrol panelidir. Bu cihaz kompakt ve dikey yönlüdür (daha büyük boyutlu ve yatay yönlü bir panele sahip olan MSU-1500'ün aksine) ve CNU-700 Kamera Komut Ağı Birimi veya en fazla 96 kameranın kontrol edilmesine olanak sağlayan LAN kullanarak çok kameralı sistemleri kontrol edebilir.

Özellikler

Büyük ve esnek sistem yapılandırması

MSU-1500, büyük ve küçük kamera kontrol sistemlerinin esnek şekilde yapılandırılmasına olanak sağlayan bir ürün ailesinin parçasıdır.

Ethernet LAN olanağı

MSU-1500 Ethernet LAN'ın yanı sıra CNU-700 kullanarak ara bağlantıyı destekler.

Özelleştirilebilen Anahtar ve menü

MSU-1500 kullanıcıları, tüm işlevleri atanabilen anahtarlarla veya bir menü öğesiyle eşleştirebilirler

Teknik Özellikler

Genel	
Güç kaynağı	AC 100 - 240 V. 50/60 Hz 0,35 A (Maks.) DC 10,5 - 17 V 1,2 A (Maks.)
Çalışma sıcaklığı	5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)
Boyutlar (G x Y x D) (çıkıntılı parçalar hariç)	204 x 354 x 67 mm (8 1/8 x 14 x 2 3/4 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 3,6 kg (7 lb. 15 oz.)
Giriş/çıkış konnektörleri	
Ethernet	RJ-45 8 pimli (X1)
CCU/CNU	Çok konnektörlü 8 pimli, dişi (x1)
AUX	Çok konnektörlü 8 pimli, dişi (x1)
EXT G/Ç	D-sub 50 pimli, dişi (x1)

AC IN	3 pimli (x1)
DC GİRİŞİ	4 pimli (x1)

İlgili ürünler

**HDC-P43**

4K/HD POV Kamera

**HXC-FB80**

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kamerası

Galeri

