

MSU-3000

Sistem kameralar (yatay tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



Overview

MSU-3000 master kurulum ünitesi, bal Sony HDC serisi sistem kameralar için sezgisel kontrol ve bakım sunar.

MSU-1000 ile aynı kompakt yatay formu ve tıpkı ergonomiyi paylaşan MSU-3000, 19 inç EIA kabine (tam kabin montaj boyutu) sunar. 1000Base-T LAN veya Sony CCA kablosu üzerinden doğrudan e-özellikler arasında dengeli bir şekilde kamera kullanarak birden çok kamera sistemini kontrol edebilir.

Daha iyi görünürlük için ek LED göstergeleri ve atanabilir tuşlar sunan yeni dokunmatik panel sayesinde çalışma biçimi iyileştirilmiştir. Menü sayfası; kamera, CCU ve BPU ile doğrudan erişim sunar, atanabilir 21 adet tuş ise daha da yüksek kullanılabilirlik ve genişletilebilirlik destekler.

Features

Esnek, ölçeklenebilir sistem yapılandırması

MSU-1000 ile aynı mekanik boyutları ve arabirim sistemini paylaşan MSU-3000, büyük ve küçük ölçekli kamera kontrol sistemleriyle kullanılacak şekilde yapılandırılabilir. Bir MSU-3000, 96 adede kadar HDC Serisi sistem kamerasını esnek bir şekilde kontrol edebilir.

Özelleştirilebilir Anahtarlar

levler ve Menü, Menü Kontrol sayfas üzerinden atanabilir tularla eletirilerek hzl ve kolay eriim elde edilebilir. Paneldeki F1 - F11 ve 1 - 10 arasnda maksimum 21 tu olur. Bu ilem, kategorilenmi öeler içeren Anahtar Özelleştir menüsüyle gerçekleştirilebilir.

Yeni LCD dokunmatik panel

Büyük LCD dokunmatik panelde, daha iyi görünürlük sunan yeni 7 inç WVGA (800x480) panel bulunur.

USB fla sürücü

MSU'nun ayarlar, USB fla sürücü ile kaydedilebilir veya yüklenebilir. CAM/CCU/BPU Sahne dosyalar/Referans dosyalar da kaydedilebilir ve HDRC-4000'in HDR Prodüksiyon Dönütürücü Biriminde Tüm Ayarlar dosyas kaydedilebilir.

Yüksek hzl LAN balants

MSU-3000, Sony CCA 8 pinli kablo ile tek balantya ek olarak 1000Base-T Ethernet LAN balantsn da destekler.

Web UI uygulamas

Sezgisel kullanc arabirimiyle (UI) aa bal uzak bir PC'den MSU balangç ayarlar için kolay uzaktan çalma salar.*

* Bu özellik ileri bir tarihte sunulacaktr.

Durum göstergesi

Durum tuuyla, bal kamera/CCU/BPU'da uyar durumu gerçekletii takdirde bu durum LCD panelde gösterilebilir. Ayar durumların bir ksm da gösterilebilir.

Specifications

Genel

AC 100 - 240 V 50/60 Hz 0,30 A

Güç Kayna	(Maks.) DC 10,5 - 17 V 2,3 A (Maks.)
Çalma sıcaklı	5 °C ila 40 °C (41 °F ila 104 °F)
Depolama Sıcaklı	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
Boyutlar (G x Y x D)	400,6 x 222 x 67 mm (15 7/8 x 8 3/4 x 2 3/4 inç) (çıkıntılar hariç)
Arlık	Yaklaşık 4,2 kg (9 lb. 4 oz.)

Giri/Çıkı Konnektörleri

LAN	RJ-45 8 pinli (x1) 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Uzak CCU/CNU	Çok konnektörlü 8 pimli, dii (x1)
AUX	Çok konnektörlü 8 pimli, dii (x1)
G/Ç Balant Noktası	D-Sub 50 pinli, dii (x1)
AC Giriş	3 pimli (x1)
DC Giriş	XLR 4 pimli (x1)

Related products



RCP-1000

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi Uzaktan Kumanda Paneli. 19 inç EIA kabininde 6 ünite.



RCP-1001

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için çevirme tipi basit Uzaktan Kumanda Paneli. 19 inç EIA kabininde 6 ünite.



MSU-1000

Ana kurulum birimi, HDC / HSC kameralar için çok kameral uzaktan kontrol paneli (yatay tip)



MSU-1500

Master kurulum birimi, HDC / HSC kameralar için çok kameral uzaktan kontrol paneli (dikey tip)



RCP-1500

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi Uzaktan Kumanda Paneli. 19 inç EIA kabininde 4 ünite.



RCP-1501

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kadranlı tip Uzaktan Kumanda Paneli. 19 inç EIA kabininde 4 ünite.



RCP-1530

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi uzaktan kumanda paneli. 19 inç EIA kabininde 5 ünite.



CNA-1

Kamera kontrol a adaptörü



MSU-3500

Sistem kameralar (dikey tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



NETWORKED LIVE

HDC-P31

Gelimi uzaktan kullanm özellikleri ve gelimi HDR i aklar sunan HD kompakt POV sistem kameras



NETWORKED LIVE

UHC-8300

UHC-8300 8K 3CMOS sensör kamera sisteminde UHCU-8300 8K Kamera Kontrol Birimi, UKCU-8001 (8K ST 2110 Arabirimi), UZCU-SNMP80 (8K ST 2110 için SNMP), UKCU-IP01F (Network Media Interface) bulunuyor



NETWORKED LIVE

HDCU-3100

IP özellikli yeni nesil Kamera Kontrol Birimi



NETWORKED LIVE

HDCU-3170



NETWORKED LIVE

HDCU-3500



NETWORKED LIVE

HDCU-5000



NETWORKED LIVE

HDCU-5500

IP özellikli Triaks
Kamera Kontrol Birimi



HDC-3500 4K/HD
sistem kamerası için
IP-ready Kamera
Kontrol Birimi (CCU)



HDC-5500 ve HDC-
3500/3100 serisi
sistem kameraları
için Kamera Kontrol
Birimi (CCU)



HDC-5500 4K/HD
sistem kamerası için
IP-ready Kamera
Kontrol Birimi (CCU)



HDC-P50

4K/HD kompakt POV
sistem kamerası



HXCU- FB80

HXC-FB80 kameraları
için 4K / HD Kamera
Kontrol Ünitesi



HXC-P70

Dorudan fiber optik
kablo
balantsına
sahip uygun maliyetli
üç 2/3 inç Exmor
CMOS sensörlü Full
HD/SD kompakt
sistem kamerası



BRC- X1000

Kaypsız yayın
görüntü kalitesi
sunan 12x optik
yakınlatma
Premium 4K30P PTZ
Kamera



BRC-X400

30x (CIZ ile)
yakınlatma
ve farklı ortamlarda
kullanım için
NDI®|HX özelliği
sunan Premium
4K30P IP PTZ Kamera



BRC-H800

Kaypsız yayın
görüntü kalitesi
sunan 12x optik
yakınlatma
Premium Full HD PTZ
Kamera



RCP-3500

HDC/HSC/HXC serisi
kameraları için uzaktan
kumanda paneli



RCP-3501

HDC/HSC/HXC serisi
kameraları için uzaktan
kumanda paneli



Gallery

