

NXL-IP55

IP canl üretim birimi



Overview

IP a balantsndan canl çoklu kamera sistemleri

NXL-IP55 canl üretim birimimiz, birden çok video veri aknn IP Yerel A (LAN) üzerinden aktarılmasn salar. Birim, çoklu kamera çekimlerini 4'e kadar video akyla gerçekleştirir (3 aa ak ve bir yukar ak ya da iki aa ak/iki yukar ak).

Yayn kalitesinde video

Sistem, IP a üzerinden HSC-300 ve HXC-100 HD video kameralarınkilere e deer görüntü kalitesine sahip yayn kalitesinde full HD videolar sunar.

Features

Genlock ilevi, IP a üzerinden çoklu kamera çekimlerini senkronize eder

NXL-IP55, IP Yerel A (LAN) üzerinden çoklu kamera sistemlerini tanyan genlock ilevine sahiptir.

Yayn kalitesinde full HD video

Birim, HSC-300 ve HXC-100 HD kameraların görüntü kalitesine e deer yayn kalitesini a üzerinden salar.

Oldukça düşük gecikme sayesinde kolay a

yaplandırmas

Sistem gecikmesinin oldukça düşük olması sayesinde çoklu video aklarının tek bir IP a üzerinden kolayca entegrasyonu sağlanabilir. Kullanıcılar çift yönlü iletişim olanana sahiptir ve ses, tally ve genlock ilevlerini içeren 1 GB Ethernet LAN üzerinden üç ayrı video ak ve bir yukarı ak seçebilir.

Specifications

Genel

Güç gereksinimleri DC 19,5 V / 2,2 A

Çalışma sıcaklığı 5°C - 40°C (41°F - 104°F)

Saklama sıcaklığı -20°C - +60°C (-4°F - +140°F)

Boyutlar (G x Y x D) 214 x 42.2 x 313 mm (8 2/5 x 1 3/5 x 12 1/3 inç, 1U raf yuvası boyutu)

Ağırlık 2,5 kg (5 lb 8,2 oz)

Desteklenen format 1920 x 1080/59,94i, 50i, 1280 x 720/59,94p, 50p

Giriş / Çıkış

Referans girişi BNC (x1)
HD: Üç seviye senkron, 0,6 Vp-p, 75 Ω

	SD: Senkron (NTSC: 0,286 Vp-p, 75 Ω /PAL: 0,3 Vp-p, 75 Ω)
HD-SDI girii	BNC (x3) SMPTE 292M
Referans ık	BNC (x3) HD: Ü seviye senkron, 0,6 Vp-p, 75 Ω SD: Senkron (NTSC: 0,286 Vp-p, 75 Ω /PAL: 0,3 Vp-p, 75 Ω)
HD-SDI ık	BNC (x5) SMPTE 292M
Ses / Intercom	D-sub 25 pimli (x1) Ses: Hat seviyesi, Maksimum 6 kanal Giri veya ık nterkom: 4 W veya 2 W
Tally / GPIO	D-sub 25 pimli (x1) Uyar sinyali: Krmz x 3 ve Yeil x 3, 12 V veya temas GPIO: 8 kanal (her 4 kanalda Tx veya Rx)
Ana	RJ-45 (x1) Sinyal iletimi iin 1000BASE-T
Kumanda	RJ-45 (x1) NXL-IP55'i kurmak iin 100BASE-

TX/10BASE-T

DC giriş

19,5 V

Birlikte verilen aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar

Çalıştırma Talimatları,
Elektrik Prizi Kelepçesi, AC
Adaptörü

Related products



NXL- FR318

SDI-IP sinyal işleme birimi



PWS- 100NM1

IP Live System
Manager istasyonu

Gallery

