

NXL-ME80

LAN/WAN Media Edge Lemci



NETWORKED **LIVE**

Specifications

Genel

Güç Gereksinimleri AC 100 V - 240 V 50/60 Hz

Güç tüketimi 90 W (Maks.)

Boyutlar (G x Y x D) 210,0 x 41,7 x 350,0 mm
(Çkntlar dahil deil)
Yaklak (8 17/64 x 1 41/64 x 13
25/32 inç)

Yaklak Arlk 2,9 kg (102,3 oz)

Çalma scakl 5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)

Saklama scakl -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

Saklama nem oran %90'n altnda
(Youmasz)

Giriler/Çıklar

Referans girii BNC (2), düz geçili 75 Ω anahtar
HD üç seviyeli senkronizasyon
veya Analog siyah patlamas

SDI microBNC(8), Maks. Giri x8,
Çık x8
SMPTE ST424, SMPTE ST292,
ST2082-1 (Yalnızca No. 1, 5)

A (KONTROL) RJ45(2)
1000BASE-T/100BASE-TX

A (WAN) SFP(2)
1000BASE-** (SFP alıc-verici
modülü tarafından) *1

A (LAN) SFP28(2)
25GBASE-** (SFP alıc-verici
modülü tarafından) *2

Notlar

*1 Kullanılabilir SFP alıc verici
modülleri (Nevion SFP-1GE-RJ45 /
SFP-TR1-850-SR/SFP-TR1-13T-LR
vb.) hakkında bilgi almak için
lütfen Sony servis temsilciniz veya
sat temsilcinizle iletişime

geçin.

*2

Mevcut SFP28 modülleri (OTM-25GSR/OTM-25GLR vb.) hakkında bilgi almak için lütfen Sony servis temsilciniz veya sat temsilcinizle iletişime geçin.

Gallery

