

ODS-D77UA

ODS-D77UA son derece yüksek aktarm hzlarna sahiptir. Okuma hz 1,1 Gb/sn'dir. Bir kez yazilabilir hz 440 Mb/sn ve yeniden yazilabilir hz 160 Mb/sn'dir (dorulama). Performans kartu tipine göre deir.



Overview

Tüm veri dosyalar için 50 yldan fazla arivleme

ODS-D77A Optical Disc Archive bamsz sürücü birimi, her tür sesli/görsel varklar ve veri dosyaların çok uzun vadeli depolama ve arivleme için daha uzun kullanm ömrü sunacak biçimde tasarlanm veri depolama ürünleri ailesinin bir üyesidir.

Çok uzun vadeli arivleme gereksinimleri için derin arivleme imkan

Geriye dönük tam okuma uyumluluuna sahip olan Sony Optical Disc Archive sürücü teknolojisi, her nesilden optik disk kartu ortam için okuma özelli sunmak amacıyla tasarlanmtr. çeriinize 50 yldan uzun süre erim salarken, ortam ve sürücünün eskimesi nedeniyle zorunlu ortam geçii gereksinimini ortadan kaldrr.

Güvenilir ve salam, yüksek kapasiteli ortam

"Sürücü birimi, deerli varkların uzun vadeli arivlenmesi için LTO veya geleneksel veri kaseti formlarna alternatif olan tekli optik disk kartuu kullanr. Sahip olma maliyeti düşük

olan Sony optik disk kartuu, tüm içerik ve dosyalara çok hzl rastgele eriim sunar. Yenilikçi sürücü tasarm ""ikili kanal"" özelliine sahiptir ve dosya formatlarından bamsz olduu için varlıklarız veri dosyas formatında saklayabilir. Optik disk kartular 300 GB, 600 GB, 1,2 TB ve 1,5 TB kapasite ile yeniden yazılabilir ve bir kez yazılabilir format seçeneklerine sahiptir."

Derin ariv ve yakın çevrimiçi ariv için ideal

Sony Optical Disc Archive sistemi, veri kasetinin güvence salamad veya sadece bir kez yazma gereksinimi karlamad yaync arivleri gibi uzun süreli arivlemelerde derin ariv amaçlı kullanılabilir. Bu sistem uzak bir tesiste ikinci bir kopya ariv oluşturur ve iletme süreklili/doal afetten kurtarma, düzenleme evi, üretim yedeklemenin yan sra video, film ve stok çekim arivlerinin veya ulusal arivlerin saklanması için idealdir. Sistem ayrıca yakın çevrimiçi olması gereken haber ve spor klipleri için ve çevrimiçi arama ve proxy klip maazas olarak kullanılabilir.

Pek çok çözüm

Sony Optical Disc Archive çözümlerini, kıymetli verilere hzl, güvenilir eriim ve zahmetsiz ölçeklenebilirlik ile cazip sahip olma maliyeti gerektiren çeitli ortamlarda i banda görebilirsiniz. Optical Disc Archive, dijital Medya Varl Yönetiminden salk hizmetlerine, bankalara, eitime vb. kadar yedi ana sektörde arivleme çözümleri salyor.

ODA çözümleri sayfamza bakın veya ODA çözümlerinin her iletme için kârlı nasıl yükseltebileceğini öğrenmek için hemen bize ulan.

Features

Çok yüksek aktarm hz

ODS-D77A çok yüksek aktarm hzlarna sahiptir. Okuma hz 1,1 Gb/sn'dir. Dorulama durumunda bir kez yazılabilir

hz 440 Mb/sn ve yeniden yazılabilir hz 160 Mb/sn'dir.
Performans kartu tipine göre deir.

Kolay balant için USB 3.0 arabirimi

ODS-D77A Optical Disc Archive bamsz sürücü birimi USB 3.0 arabirimiyle "tak ve çaltr" özelliine sahiptir.

Çok düşük güç tüketimi

Optical Disc Archive bamsz sürücü birimi, 45W güç tüketimiyle düşük toplam sahip olma maliyetine katkıda bulunur.

Tek, büyük bir birim olarak taklan optik disk kartular, dosya eriimini kolaylatrr

Olaanüstü yüksek teknik özelliklerle tasarlanan ve üretilen Sony optik disk kartu sistemi, çok uzun vade için güvenilir, sağlam ve tanabilir bir ortam sistemi sunar. Optik disk kartular 300 GB, 600 GB, 1,2 TB ve 1,5 TB kapasite ile yeniden yazılabilir ve bir kez yazılabilir format seçeneklerine sahiptir.

Kullanm kolayl için Content Manager

Optical Disc Archive bamsz sürücü birimi Sony'nin basit Content Manager uygulamasıyla birlikte gelir. Bu uygulama verileri yönetme, proxy kopya oluturma, arama ve meta veri giriisi salama ilevlerini kolaylatrr.

Specifications

Genel

I/F USB 3.0/2.0

Güç Gereksinimleri 12 V DC (AC adaptörü verilir)

Güç Tüketimi 45 W (Ortalama)

Çalma

Scakl

5°C - 40°C (41°F - 104°F)

Depolama
Scakl

-20°C - 40°C (41°F - 104°F)

Nem

%20 - %90 (bal nem)

Arlk

4.3. kg (9 lb 7,7 oz)

Boyutlar (G x Y x D)

146 x 92 x 398 mm
(5 3/4 x 3 5/8 x 15 3/4 inç)
*çkntlar hariç

Related products



ODS-D55U

Optical Disc Archive bamsz sürücü birimi 330 Mb/sn (okuma) ve 210 Mb/sn (bir kere yazlabilir disk) ya da 130 Mb/sn (yeniden yazlabilir disk) aktarm hzlarna sahiptir



PWS-100MG1

Medya A Geçidi stasyonu



File Manager2

*Detaylar için lütfen yerel sat temsilciniz ile iletiime geçin.



Optical Disc Archive Software (Driver)

*Detaylar için lütfen yerel sat temsilciniz ile iletiime geçin.



Content Manager

*Detaylar için lütfen yerel sat temsilciniz ile



Optical Disc Archive Cartridge



ODS-D280U

ODC-3300R 2. Nesil kartula yazma (dorulama açk)



ODS-D77F

1,150 Mb/sn (okuma) ve 780 Mb/sn (diske bir kere yazma) veya 310 Mb/sn'ye kadar

iletiime geçin.

Generation 1

300 GB*, 600 GB, 1,2 TB ve 1,5 TB disk
(Yeniden yazılabilir veya bir defa yazılabilir)-

ODC300R, ODC300RE, ODC600R, ODC600RE, ODC1200RE, ODC1500R

için 1 Gb/sn ve okuma için 2 Gb/sn deerinde çok yüksek aktarm hzlarna sahip bamsz Optical Disc Archive sürücüsü

(yeniden yazılabilir disk) aktarm hzlarna sahip ODS-L30M PetaSite ölçeklenebilir kütüphane için Optical Disc Archive fiber kanall sürücü birimi



ODS-L30M

*Detaylar için lütfen yerel sat temsilciniz ile iletiime geçin.

ODS-L60E

*Detaylar için lütfen yerel sat temsilciniz ile iletiime geçin.

ODS-L100E

*Detaylar için lütfen yerel sat temsilciniz ile iletiime geçin.

ODS-D280F

ODS-L30M/L60E/L100E PetaSite ölçeklenebilir kütüphane için ODC-3300R 2. Nesil kartula yazma (dorulama açk) için 1 Gb/sn ve okuma için 2 Gb/sn deerinde çok yüksek aktarm hzlarna sahip Optical Disc Archive fiber kanal sürücü birimi



PWS-110MG1

Ksa Derinlikli Ortam Geçidi stasyonu



File Server mode License for FM2

*Detaylar için lütfen yerel sat temsilciniz ile iletiime geçin.



ODS-D380U

*Detaylar için lütfen yerel sat temsilciniz ile iletiime geçin.

Gallery

