

## PMW-50

Çift SxS PRO salam,  
tanabilir birim



### Overview

#### **Hafif ve kompakt çift SxS alan kaydedici**

SxS i akn gelitirmeye yönelik kullanl ve esnek bir araç sunan PMW-50 saha kayt cihaz, saha operasyonlarda PMW-500 video kamera için ideal bir yardmcdır.

### Features

#### **Kompakt SxS tanabilir oynatma/kayt cihaz**

Hafif ve salam PMW-50 el kayt cihaz/oynatc, haberler ve saha operasyonlar için tam tanabilirlik sunar. 1 kg'dan daha hafif olan bu birim, salam ve titreimlere dayankl eilde üretilmitir ve BP-U pille kullanlabılır.

#### **3,5 inç ekran**

PMW-50 ayr bir çok formatl SxS görüntüleyici veya masaüstü SNG Kart besleyici olarak çalır.

#### **Çou popüler video formatyla uyumludur.**

PMW-50, XDCAM EX ailesinden ve XDCAM HD422'den tüm formatlar standart olarak destekler. (UDF ve FAT 32 format HD422/420, IMX 50 Mb/sn ve DVCAM). Birim .MXF ve .MP4 dosyalarıyla uyumludur, bu sayede yayn ve kurumsal operasyonlar için esneklik sunar.

#### **HD/SD-SDI girileriyle SxS kartlara dorudan**

**kayt**

PMW-50, HD/SD-SDI girileri üzerinden sesli kayıt yapabilir.

**SD, MS , XQD kart ve SxS Ortam desteği**

Ortam bulunabilirliğinin esnekli kullanımların uygulamalarına göre en uygun ortam seçebilmesine imkan verir.

**Çoklu giriler ve çıkışlar**

PMW-50 çok sayıda çıkışla beraber HD/SD-SDI girilerine sahiptir: analog kompozit, HD/SD-SDI, HDMI®, analog ses, kulaklık, iLink ve USB.

## Specifications

## Genel

Güç Gereksinimleri	DC 12 V
Güç Tüketimi	Yaklaşık 10,5 W
Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C 32°F - 104°F
Depolama sıcaklığı	-20°C - +60°C -4°F - +140°F
Ağırlık	1,0 kg (gövde)
Boyutlar (G x Y x D) *1	124 x 86 x 237 mm (çıkıntılar olmadan)

UDF dosya sistemi unlu destekler:

## Kayıt/Oynatma Format (Video)

- HD422 modu: CBR, maksimum bit hızı: 50 Mb/sn, MPEG-2 422P@HL
- HD420 modu: VBR, 35 Mb/sn, MPEG-2 MP@HL
- DVCAM modu: DVCAM
- IMX@50 Mb/sn

FAT dosya sistemi unlar destekler:

- HQ modu: VBR, maksimum bit hızı: 35 Mb/sn, MPEG-2 MP@HL
- SP modu: CBR, 25 Mb/sn, MPEG-2 MP@H14
- DVCAM modu: DVCAM

---

## Kayıt/Oynatma Format (Ses)

UDF dosya sistemindeki kayıt formatları unlardır:

- HD422 modu: LPCM 24 bit, 48 kHz, 4 kanal
- Dier mod: LPCM 16 bit, 48 kHz, 4 kanal

FAT dosya sistemindeki kayıt formatları unlardır:

- HD modu: LPCM 16 bit, 48 kHz, 4 kanal
  - SD modu: LPCM 16 bit, 48 kHz, 2 kanal
- 

Kayıt/Oynatma Süresi (MPEG HD422)

Yaklaşık 120 dk, SBP-64/SBS-64G1A (64 GB) bellek kart ile  
Yaklaşık 60 dk, SBP-32/SBS-32G1A (32 GB) bellek kart ile  
Yaklaşık 30 dk, SBP-16 (16 GB) bellek kart ile

---

HD 420 modu:  
Yaklaşık 180 dk, SBP-64/SBS-64G1A (64 GB) bellek kart ile  
Yaklaşık 90 dk, SBP-32/SBS-32G1A (32 GB) bellek kart ile  
Yaklaşık 45 dk, SBP-16 (16 GB) bellek kart ile

Kayıt/Oynatma Süresi (MPEG HD)

HQ 1920/HQ 1440 modu/HQ 1280 modu:  
Yaklaşık 200 dk, SBP-64/SBS-64G1A (64 GB) bellek kart ile  
Yaklaşık 100 dk, SBP-32/SBS-32G1A (32 GB) bellek kart ile  
Yaklaşık 50 dk, SBP-16 (16 GB) bellek kart ile

---

SP 1440 Modu:

Yaklak 280 dk, SBP-64/SBS-64G1A (64 GB) bellek kart ile

Yaklak 140 dk, SBP-32/SBS-32G1A (32 GB) bellek kart ile

Yaklak 70 dk, SBP-16 (16 GB) bellek kart ile

---

Kayt/Oynatma  
Süresi (DVCAM)

Yaklak 220 dk, SBP-64/SBS-64G1A (64 GB) bellek kart ile

Yaklak 110 dk, SBP-32/SBS-32G1A (32 GB) bellek kart ile

Yaklak 55 dk, SBP-16 (16 GB) bellek kart ile

Yaklak 260 dk, SBP-64/SBS-64G1A (64 GB) bellek kart ile

Yaklak 130 dk, SBP-32/SBS-32G1A (32 GB) bellek kart ile

Yaklak 65 dk, SBP-16 (16 GB) bellek kart ile

---

Pil ile Çalma  
Süresi

Yaklak 150 dk, BP-U30 pil ile  
(kayt srasnda, LCD ekran

Açk, SDI/HDMI Kapal)

Yaklak 300 dk, BP-U60 pil ile  
(kayt srasnda, LCD ekran

Açk, SDI/HDMI Kapal)

---

Yaklak 450 dk, BP-U90 pil ile  
(kayt srasnda, LCD ekran  
Açk, SDI/HDMI Kapal)

## Ortam Sürücüsü

Ortam Tipi ExpressCard/34 yuvas (x2)

## Giri/Çk

HD-SDI Girii BNC (x1), HD/SD seçilebilir  
SMPTE 292M/259M standartlar

SD-SDI Girii BNC (x1), HD/SD seçilebilir  
SMPTE 292M/259M standartlar

Analog Kompozit  
Çk BNC (x1)  
NTSC, PAL veya HD-Y

HDMI Çk Tip A 19 pimli (x1), çk

Analog Ses  
Çk Ses jak (CH-1, CH-2)  
-10dBu (Referans Seviyesi), 47kΩ

Kulaklk Çk Stereo mini jak (x1)

i.LINK IEEE 1394, 4-pim (x1)  
HDV ak girii/çk,  
DVCAM ak çk, S400

USB USB cihaz, Tip-B (x1)

DC Çık (12 V)

DC jak (12 V)

steer bal

4 pimli, Tip A

## Dier Ekipmanlar

Yerleik Ekran

3,5 inç tipi renkli LCD ekran: 852 (H)  
x 3 (RGB) x 480 (V), 16:9

\*1 Boyut deerleri yaklak  
deerlerdir.

## Gallery

