


# Content Manager

\*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.



## Genel Bakış

### Değerli içeriğinizi garanti altına alın

Bu içerik yönetimi yazılımı Sony'nin Optical Disc Archive (ODA) sistemindeki görsel-işitsel içeriğin depolanmasını, geri çağrılmasını ve yönetimini kolaylaştırır.

### Pek çok çözüm

Sony Optical Disc Archive çözümlerini, kıymetli verilere hızlı, güvenilir erişim ve zahmetsiz ölçeklenebilirlik ile cazip sahip olma maliyeti gerektiren çeşitli ortamlarda iş başında görebilirsiniz. Optical Disc Archive, dijital Medya Varlığı Yönetiminden sağlık hizmetlerine, bankalara, eğitime vb. kadar yedi ana sektörde arşivleme çözümleri sağlıyor.

ODA çözümleri sayfamıza bakın veya ODA çözümlerinin her işletme için kârlılığı nasıl yükseltebileceğini öğrenmek için hemen bize ulaşın.

## Özellikler

### Değerli içeriğinizi koruyun

Tüm görsel-işitsel malzemelerinizi raf yönetimli Optical Disc Cartridges'lara arşivleyin.

### Kolay içerik yönetimi

Arşivlenen içerikleri hızlı bir şekilde geri çağırın, arayın ve bu içeriklere göz atın.

### Çevrimdışı kartuş yönetimi

Yazdırma kartuşu etiketleri de dahil olmak üzere birçok çevrimdışı özelliği yönetin.

### Otomatik proxy ve küçük resim oluşturma

Raf yönetimli ODA kartuşlara göz atmak ve aramak için proxy videoları ve küçük resimleri oluşturur.

### Gelişmiş arama

Konuşmayı metne dönüştürme komut dosyalarını ve/veya yüz tanıma verilerini kullanarak güçlü aramalar gerçekleştirin.

### Sağlama Arşivi

Sağlama Arşivi işlevini destekler.

### Doğrudan görüntüleme

Optical Disc Cartridge'da görsel-işitsel malzemelerin doğrudan görüntülenmesine imkan tanır (Catalyst Browse'un kurulmasını gerektirir \*1)  
\*V2.3 veya üzeri bir sürüm İçerik Yöneticisi'ni kullanırken lütfen Optical Disc Archive Yazılımını V3.1 veya üzeri bir sürümüne yükseltin  
\*1: Lütfen [www.sonycreativesoftware.com/catalystbrowse](http://www.sonycreativesoftware.com/catalystbrowse) adresinden Catalyst Browse'u indirin

İşlemci	Intel® Core™ i5 3 Ghz veya üstü
Bellek	4 GB veya daha fazla
HDD kullanılabilir kapasite	<p>Yükleme için 500 MB ya da üzeri boş HDD alanı gereklidir.</p> <p>1000 saatlik veriyi arşivlemek için 300 GB boş HDD alanı gereklidir (gerekten boş alan yönetilecek dosyaların sayısına ve formatına göre değişiklik gösterir).</p> <p>Bir kartuştaki dosyalardan meta veri çekerken sabit disk sürücüsündeki boş alanın meta verinin çekildiği dosyaların toplam boyutundan daha büyük olması gerekir. Bu nedenle, gerekli olan maksimum boş alan, kartuşun kapasitesine eşittir.</p>
İS	<p>Windows</p> <p>Microsoft® Windows 7 Professional veya üzeri, 64 bit sürümü</p> <p>Microsoft® Windows 8 Pro veya üzeri, 64 bit sürümü</p> <p>Microsoft® Windows 8.1 Pro veya üzeri, 64 bit sürümü</p> <p>Mac OS®</p> <p>OS X 10.8 Mountain Lion</p> <p>OS X 10.9 Mavericks</p> <p>OS X 10.10 Yosemite</p>
Web tarayıcı	<p>Windows</p> <p>Microsoft® Internet Explorer veya Google Chrome</p> <p>Mac OS®</p> <p>Safari veya Google Chrome</p>
Ekran Çözünürlüğü	1280 x 960 piksel veya daha fazlası
Sürücü	<p>Optical Disc Archive Yazılımı</p> <p>Optical Discs Archive Yazılımının en son sürümünü indirin ve kullanın. Ayrıca sürücü ürün yazılımını en son sürümüne güncelleyin.</p> <p>NOT:</p> <p>İçerik Yöneticisi kullanılırken Optical Disc Archive Filer başlatılamaz. Optical Disc Archive Filer'ı kullanmak için önce İçerik Yöneticisi hizmetini durdurun ve Optical Disc Archive Filer'ı başlatın (Optical Disc Archive Filer, Optical Disc Archive Yazılımına dahildir).</p>
Diğer	<p>Apache Tomcat 7.0</p> <p>Java 7</p> <p>MySQL 5.6</p> <p>WebM Media Foundation Bileşenleri (Microsoft® Internet Explorer için)</p>



## ODS-D55U

Optical Disc Archive bağımsız sürücü birimi 330 Mb/sn (okuma) ve 210 Mb/sn (bir kere yazılabilir disk) ya da 130 Mb/sn (yeniden yazılabilir disk) aktarım hızlarına sahiptir

## ODS-D77UA

ODS-D77UA son derece yüksek aktarım hızlarına sahiptir. Okuma hızı 1,1 Gb/sn'dir. Bir kez yazılabilir hızı 440 Mb/sn ve yeniden yazılabilir hızı 160 Mb/sn'dir (doğrulama). Performans kartuş tipine göre değişir.

## Optical Disc Archive Software (Driver)

\*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.

## ODS-D380U

\*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.

## Galeri

