


# File Manager2

\*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.



## Genel Bakış

### Optical Disc Archive PetaSite ölçeklenebilir kitaplık ve ODS-L10 mini robotik kitaplık kontrolü

File Manager2 yazılımı ana bilgisayara yüklendikten sonra tüm işlemler her bir istemci bilgisayardan web tabanlı bir GUI ile kontrol edilir. Bu yazılım, dosyaları arşivlemek ve geri çağırmak için basit Sürükle Bırak işlemini kullanır ve dosya arşivleme sırasında kullanıcının metin meta verileri eklemesine izin verir.

File Manager2 yazılımı, PC üzerinden ODS USB Sürücü serisine, ODS-L10 ve ODS-L30M'ye içerik arşivlemenizi / bunlardan içerik almanızı sağlar.

Ayrıca FM2 dosya bilgilerini kendi veri tabanına kaydettiği için çevrimdışı ortam araması da yapılabilir.

## Özellikler

### Tüm kütüphane işlemlerini basit bir web tabanlı arabirim ile kontrol edin

File Manager2 yazılımı ana bilgisayara yüklendikten sonra tüm işlemler her bir istemci bilgisayardan web tabanlı bir GUI ile kontrol edilebilir. Dosyaları arşivlemek ve geri çağırmak için basit bir Sürükle Bırak işlevi kullanan File Manager2, dosya arşivleme sırasında kullanıcının metin meta verileri eklemesine olanak sağlar.

### Kartuşa göre kategori belirleme

ODS-L10, çevrimiçi olarak 10 kartuşla birlikte çalışabilir (on adet ODC-1500R ile toplam 15 TB) ve her bir kategori veya kullanıcı için farklı kartuş kullanabilirsiniz. Farklı klasörlerde bulunan birden fazla dosyayı birlikte arşivlemek ve dosya arşivleme sırasında metin meta verileri eklemek için yer tutucu.

### Tüm serileri destekler

File Manager2 hem USB tipi bağımsız sürücüleri (ODS-D55U ya da ODS-D77U) hem de kütüphaneleri (ODS-L10 ya da ODS-L30M) kontrol edebilir.

### Raf arşivi için en basit çözüm

File Manager2, ODS-L10 ya da ODS-L30M'deki çevrimiçi kartuşlarınızın yanı sıra raftaki kartuşlarınızı dahi arayabilir.

## Teknik Özellikler

### Dosya Yöneticisi modu

İşlemci CPU Intel Core i5 3 GHz veya üzeri

Bellek 8 GB

HDD kapasitesi 200 GB  
(Yerel HDD'ye dosya arşivlemek veya yerel HDD'den dosya almak için ek olarak 4 TB/sürücü kapasite gerekir)

## Dosya Yöneticisi modu

İS	<b>ODS-L10 veya USB sürücü birimi bağlantısı:</b> Windows 10 64 bit <b>ODS-L30M bağlantısı:</b> Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016
Arabirim	<b>ODS-L10 bağlantısı:</b> Ethernet × 2 bağlantı noktası (PC istemcisi bağlantısı ve ODS-L10 bağlantısı için) USB 3.0 bağlantı noktaları (her sürücü için bir tane) <b>ODS-L30M bağlantısı:</b> Ethernet × 1 bağlantı noktası (PC istemcisi bağlantısı ve ODS-L30M bağlantısı için) Fiber Kanal HBA (Ana Veriyolu Adaptörü) <b>Doğrudan sürücü birimi bağlantısı:</b> Ethernet × 1 bağlantı noktası (PC istemcisi bağlantısı için) USB 3.0 bağlantı noktaları (her sürücü için bir tane)

## Dosya Sunucusu modu

İşlemci	CPU Intel Core i5 3 GHz veya üzeri
Bellek	8 GB
HDD kapasitesi	200 GB + 4 TB/sürücü
İS	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016
Arabirim	Dosya Yöneticisi modu ile aynı



## ODS-D55U

Optical Disc Archive bağımsız sürücü birimi 330 Mb/sn (okuma) ve 210 Mb/sn (bir kere yazılabilir disk) ya da 130 Mb/sn (yeniden yazılabilir disk) aktarım hızlarına sahiptir.



## ODS-D77UA

ODS-D77UA son derece yüksek aktarım hızlarına sahiptir. Okuma hızı 1,1 Gb/sn'dir. Bir kez yazılabilir hızı 440 Mb/sn ve yeniden yazılabilir hızı 160 Mb/sn'dir (doğrulama). Performans kartuş tipine göre değişir.



## ODS-L30M

\*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.



## ODS-L60E

\*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.



## ODS-L100E

\*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.



## Optical Disc Archive Software (Driver)

\*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.



## ODS-D280U

ODC-3300R 2. Nesil kartuşla yazma (doğrulama açık) için 1 Gb/sn ve okuma için 2 Gb/sn değerinde çok yüksek aktarım hızlarına sahip bağımsız Optical Disc Archive sürücüsü



## ODS-D280F

ODS-L30M/L60E/L100E PetaSite ölçeklenebilir kütüphane için ODC-3300R 2. Nesil kartuşla yazma (doğrulama açık) için 1 Gb/sn ve okuma için 2 Gb/sn değerinde çok yüksek aktarım hızlarına sahip Optical Disc Archive fiber kanal sürücü birimi



## ODS-D77F

1,150 Mb/sn (okuma) ve 780 Mb/sn (diske bir kere yazma) veya 310 Mb/sn'ye kadar (yeniden yazılabilir disk) aktarım hızlarına sahip ODS-L30M PetaSite ölçeklenebilir kütüphane için Optical Disc Archive fiber kanallı sürücü birimi



## File Server mode License for FM2

\*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.



## ODS-D380F

\*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.



## ODS-D380U

\*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.

## Galeri

