

Optical Disc Archive Software (Driver)

*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.



Genel Bakış

Bu PC yardımcı programı, bir ODS-D77U/D77F veya ODS-D55U Optical Disc Archive Sürücü Birimine bağlı ana bilgisayardan dosyaların okunmasını/yazılmasını destekler.

Yardımcı Program ve Filer yazılımını içerir.

Özellikler

Basit dosya okuma/yazma

Bu basit yardımcı program yazılımı bir Sony ODS-D77U/D77F veya ODS-D55U Optical Disc Archive (ODA) Sürücü Birimine bağlı bir bilgisayardan dosyaların aktarılmasını destekler.

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi: ODS-D55U/ODS-D77U

Windows	Microsoft® Windows XP Professional Service Pack 3 veya üzeri Microsoft® Windows 7 Professional 32 bit/64 bit sürümü, Service Pack 1 veya üzeri Microsoft® Windows 7 Ultimate 32 bit/64 bit sürümü, Service Pack 1 veya üzeri Microsoft® Windows 8 Pro 32 bit/64 bit sürümü Microsoft® Windows 8.1 32/64 bit sürümü Microsoft® Windows Server 2008 R2 Microsoft® Windows Server 2012 Microsoft® Windows Server 2012 R2
Mac®	Mac OS® X 10.6.8 veya üzeri 32 bit/64 bit Mac OS® X 10.7.4 veya üzeri 64 bit Mac OS® X 10.8.4 veya üzeri Mac OS® X 10.9 Mac OS® X 10.10/10.10.1
Linux	Red Hat Enterprise Linux 6.2 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.3 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.4 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.5 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.6 64 bit Red Hat Enterprise Linux 7.0 64 bit
Not	CentOS kullanıldığında lütfen Sony'nin satış ile ilgili yetkili çalışanlarına sorun

İşletim Sistemi: ODS-D77F

Windows	Microsoft® Windows Server 2008 R2 Microsoft® Windows Server 2012 Microsoft® Windows Server 2012 R2
Linux	Red Hat Enterprise Linux 6.2 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.3 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.4 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.5 64 bit Red Hat Enterprise Linux 6.6 64 bit Red Hat Enterprise Linux 7.0 64 bit
Not	CentOS kullanıldığında lütfen Sony'nin satış ile ilgili yetkili çalışanlarına sorun.

Bellek

Windows	32 bit İşletim Sistemi: 4 GB veya daha fazla 64 bit İşletim Sistemi: 2 GB x (birimlerin sayısı + 1) veya daha fazla
Mac®	32 bit İşletim Sistemi: 4 GB veya daha fazla 64 bit İşletim Sistemi: 2 GB x (birimlerin sayısı + 1) veya daha fazla
Linux	64 bit İşletim Sistemi: 2 GB x (birimlerin sayısı + 1) veya daha fazla

Sabit disk alanı

Windows/Mac®/Linux	32 bit PC: 16 GB veya daha fazla 64 bit PC: 8 GB + 16 GB x (birimlerin sayısı + 1) veya daha fazla
--------------------	---

Arabirim

ODS-D55U/ODS-D77U (USB)	Hi-Speed USB (USB 2.0): Hi-Speed USB (USB 2.0) ana bilgisayar denetleyicisi gerekir. SuperSpeed USB (USB 3.0): SuperSpeed USB (USB 3.0) ana bilgisayar denetleyicisi gerekir. Mac® kullanımında sadece Mac® işletim sistemindeki dahili USB bağlantı noktaları desteklenir.
ODS-D77F (Fiber Kanal)	Fiber Kanal ana bilgisayar denetleyicisi gerekir. Önerilen denetleyici: QLE2560 / QLE2562 (QLogic(r) PCIe - 8 Gb/sn Fiber Kanal Adaptör)

Notlar

Bu sistem gereksinimleri tüm bilgisayarlar için geçerli olmayabilir.

ODS-D77U'yu Windows 7 veya Windows Server 2008 R2'nin yüklü olduğu bir bilgisayarda kullanıyorsanız Microsoft® tarafından piyasaya sunulan aşağıdaki güncelleme programlarını yüklemeniz önerilir.
<http://support.microsoft.com/kb/2581464>

Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 güncelleme programını ve Optical Disc Archive Yazılımını birlikte kullanmak ODS-D77U'daki veri okuma/yazma hızını artırır.

1. Güncelleme programını aşağıdaki açıklandığı gibi Microsoft® destek web sitesinden kaydolarak indirin.
2. Güncelleme programını arşivden çıkarın ve yükleyin.

Notlar

- Güncelleme programıyla ilişkili gerekli ayarlar Optical Disc Archive Yazılımı kurulduğunda ayarlanır: Sonuç olarak, yukarıda bahsedilen destek web sitesinin alt kısmındaki kayıt defteri ayarlarının gerçekleştirilmesi gerekmez.
- Güncelleme programı diğer USB aygıtları etkilemez.
- Güncelleme programı sadece Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 İşletim Sistemine yöneliktir.



ODS-D55U

Optical Disc Archive bağımsız sürücü birimi 330 Mb/sn (okuma) ve 210 Mb/sn (bir kere yazılabilir disk) ya da 130 Mb/sn (yeniden yazılabilir disk) aktarım hızlarına sahiptir



ODS-D77UA

ODS-D77UA son derece yüksek aktarım hızlarına sahiptir. Okuma hızı 1,1 Gb/sn'dir. Bir kez yazılabilir hızı 440 Mb/sn ve yeniden yazılabilir hızı 160 Mb/sn'dir (doğrulama). Performans kartuş tipine göre değişir.



ODS-L30M

*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.



ODS-L60E

*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.



ODS-L100E

*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.



ODS-D280U

ODC-3300R 2. Nesil kartuşla yazma (doğrulama açık) için 1 Gb/sn ve okuma için 2 Gb/sn değerinde çok yüksek aktarım hızlarına sahip bağımsız Optical Disc Archive sürücüsü



ODS-D280F

ODS-L30M/L60E/L100E PetaSite ölçeklenebilir kütüphane için ODC-3300R 2. Nesil kartuşla yazma (doğrulama açık) için 1 Gb/sn ve okuma için 2 Gb/sn değerinde çok yüksek aktarım hızlarına sahip Optical Disc Archive fiber kanal sürücü birimi



ODS-D77F

1,150 Mb/sn (okuma) ve 780 Mb/sn (diske bir kere yazma) veya 310 Mb/sn'ye kadar (yeniden yazılabilir disk) aktarım hızlarına sahip ODS-L30M PetaSite ölçeklenebilir kütüphane için Optical Disc Archive fiber kanallı sürücü birimi



Content Manager

*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.



File Manager2

*Detaylar için lütfen yerel satış temsilciniz ile iletişime geçin.

Galeri

