

AXS-A1TS24

1 TB kapasite ve 2,4 Gb/sn garantili yazma hızı sunan AXS Memory A Serisi kart



Genel Bakış

AXS-R5 ve AXS-CR1 ile RAW kaydı için eski AXS belleğe kıyasla daha az güç ihtiyacı ve daha etkili havalandırma

AXS-A1TS24 AXS Memory (AXSM™) A Serisi kart, 2K çözünürlüklü 240 fps'ye kadar Yüksek Kare Hızı (HFR) kaydı dahil zorlu 4K ve 2K 16 bit doğrusal RAW formatı için ultra yüksek hızlı, yüksek kapasiteli ve üstün derecede güvenli anlık bellek ortamıdır. AXS-A1TS24, 1 TB kapasiteye ve 2,4 Gb/sn garantili yazma hızına sahiptir. Kart, AXS Memory kart adaptörü kullanılarak AXS-R5 2K/4K RAW kayıt cihazı ve AXS-CR1 USB 3.0 AXS Memory kart okuyucu ile çalışır.

İnce ve küçük tasarım

Eski AXS Memory kartlara kıyasla daha az güç kullanan ve daha etkili havalandırma sunan 35 x 75 x 8 mm boyutunda tasarım.

PMW-F55, PMW-F5 ve NEX-FS700 2K/4K RAW iş akışları için idealdir

Kapasite, sürdürülebilir veri çıkışı, güvenlik ve taşınabilirliği bir arada sunan AXS Memory benzersiz bir teknolojidir. Son kullanıcıların çalışma biçimlerini değiştirecek yeni yollar sunar.

AXS-R5 ve AXS-CR1 ile çalışır

AXS-A1TS24, AXS Memory kart adaptörü kullanılarak AXS-R5 2K/4K RAW kayıt cihazı ve AXS-CR1 USB 3.0 AXS Memory kart okuyucu ile çalışır.

4K RAW, 2K RAW ve 2K RAW HFR kayıt yapar

23,98PsF'de 120 dakika 4K RAW ve 470 dakika 2K RAW, 60p'de 46 dakika 4K RAW ve 188 dakika 2K RAW ve 240 fps'de (saniye başı kare sayısı) 48 dakika 2K RAW gibi yüksek kayıt kapasitesi.

Özellikler

Yüksek kapasiteli, yüksek iletim hızlı kayıtlar

AXS-A1TS24, 1 TB kapasiteye ve 2,4 Gb/sn garantili yazma hızına sahiptir.

İnce ve küçük kart tasarımı

AXS-A1TS24, 35 x 75 x 8 mm boyutlarındadır. Eski AXS Memory kartlardan daha küçük ve hafiftir. Ayrıca SxS bellek kartları ile aynı yükseklik ve genişlik boyutlarına sahiptir.

Daha az güç tüketimi

AXS Memory A Serisi daha az güç kullanır ve eski AXS Memory kartlara kıyasla daha etkili havalandırma sağlar.

AXS-R5 ve AXS-CR1 ile çalışır

AXS-A1TS24, AXS Memory kart adaptörü kullanılarak AXS-R5 2K/4K RAW kayıt cihazı ve AXS-CR1 USB 3.0 AXS Memory kart okuyucu ile çalışır.*

* 1x AXS Memory kart adaptörü tüm mevcut ve yeni AXS-R5 ve AXS-CR1 müşterilerine ücretsiz olarak sağlanır. Ek adaptör satın alınabilir.

Farklı kare hızlarında 4K RAW, 2K RAW kayıt yapar

23,98PsF'de 120 dakika 4K RAW ve 470 dakika 2K RAW; 29,97PsF'de 96 dakika 4K RAW ve 378 dakika 2K RAW ve 60p'de 46 dakika 4K RAW ve 188 dakika 2K RAW kayıt kapasitesi.

2K RAW HFR kayıtları

AXS Memory A Serisi, Yüksek Kare Hızında (HFR) kayıt yapar: 120 fps'de (kare/saniye) 94 dakika 2K RAW, 180 fps'de 62 dakika ve 240 fps'de 48 dakika.

Galeri



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Ağırlık ve boyut ile ilgili değerler yaklaşık değerlerdir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

PDF'yi Dışa Aktar : Ekim 27 2026