

SKC-4065

F65 için 4K canlı kamera adaptörü



Genel Bakış

F65'i 4K canlı prodüksiyon ortamına bağlayan 4K canlı kamera adaptörü, PWS-4400 XAVC sunucusuyla*gelişmiş 4K, 4K HFR (100p/120p) ve yüksek kaliteli HD kesme imkanı sunar

SKC-4065 4K canlı kamera adaptörü, F65 Super 35 mm 8K CMOS sensörlü SRMASTER kamerayı 4K canlı prodüksiyon ortamına sorunsuz bir şekilde entegre eder. CA-4000** 4K fiber iletim kamera sistemi adaptörüyle birlikte F65'in arkasına takılan 4K canlı kamera adaptörü, Sony 4K canlı prodüksiyon çözümünün özelliklerini önemli oranda geliştirir. Super 35 mm 8K çözünürlüklü CMOS sensörü ve üstün mekanik enstantanesi sayesinde gelişmiş 4K görüntüler sunan F65, canlı spor prodüksiyonlarında yüksek kaliteli HD kesme işlevi sağlar. Ayrıca F65'ün 4K çözünürlükte 100p/120p Yüksek Kare Hızı (HFR) seçenekleri sayesinde BPU-4000*** biriminden ilk 4K 2x ağır çekim işlevini sunar. HDCU-2500/2000'den HD 2x 100i/120i hızlarını almak da mümkündür.** SKC-4065, PMW-F55 ile aynı 4K canlı sistemle eskimeyen sistem uyumluluğu sağlar.

* PWS-4400 bu özelliği Mayıs 2014 tarihinden itibaren destekleyecektir.

** SKC-PB40 güç artırıcı gerekir.

*** HFR için SZC-2002 yazılımı gerekir.

Sony 4K canlı prodüksiyon sistemiyle eskimeyen sistem uyumluluğu

PMW-F55 kamera 4K canlı sistemle aynı şekilde, Sony'nin tüm 4K canlı prodüksiyon sistemiyle tamamen uyumludur.

Kolay entegrasyon

SKC-4065, SR-R4 kayıt cihazıyla kolayca değiştirilebilir. F65'ten alınan RAW verileri, CA-4000 v2.0 ve BPU-4000 v2.0 ile birlikte SMPTE fiber kabloyla 1000 m'ye kadar mesafeye iletilir.

Gelişmiş 4K görüntüler ve yüksek kaliteli HD kesme

F65'in Super 35 mm 8K çözünürlüklü CMOS sensörü ve üstün mekanik enstantanesi, canlı spor prodüksiyonlarında yüksek kaliteli HD kesme (4K karenin bir bölümünü Full HD olarak yakınlaştırma) işlevi sunar.

Dahili ND filtrelerini uzaktan kontrol etme

Sistem, F65'in dört dahili Nötr Yoğunluk (ND) filtresinin motorla uzaktan kontrol edilmesine olanak tanır.

2x 4K ağır çekim

F65'ün 4K çözünürlükte 100p/120p Yüksek Kare Hızı (HFR) seçenekleri sayesinde BPU-4000 biriminden (SZC-2002 yazılımıyla) 4K 2x ağır çekim işlevini sunar. HDCU-2500/2000'den HD 2x 100i/120i hızları da alınabilir.

Özellikler

F65 ve CA-4000 ile kolay entegrasyon

SKC-4065, SR-R4 kayıt cihazıyla kolayca deęiřtirilebilir. F65'ten alınan RAW verileri, CA-4000 v2.0 ve BPU-4000 v2.0 ile birlikte SMPTE fiber kabloyla 1000 m'ye kadar mesafeye iletilir.

Geliřmiř 4K görüntüler ve yüksek kaliteli HD kesme

F65'in Super 35 mm 8K çözünürlüklü CMOS sensörü ve üstün mekanik enstantanesi, canlı spor prodüksiyonlarında yüksek kaliteli HD kesme (4K karenin bir bölümünü Full HD olarak yakınlařtırma) iřlevi sunar.

F65'in dahili ND filtrelerini uzaktan kontrol etme

Sistem, F65'in dört dahili Nötr Yoęunluk (ND) filtresinin motorla uzaktan kontrol edilmesine olanak tanır.

2x 4K ağır çekim özellięi saęlar

F65'in 4K çözünürlükte 100p/120p Yüksek Kare Hızı (HFR) seçeneklerini kullanır. BPU-4000'den (SZC-2002 yazılımıyla) saęlanan bu iřlevin yanı sıra HDCU-2500/2000'den HD 2x 100i/120i hızları da alınabilir.

İlgili ürünler



F65

Süper 35 mm 8K CMOS sensörlü SRMASTER kamera



BPU-4000

4K temel bant iřlemci birimi



CA-4000

4K fiber iletim kamera adaptörü



HDCU-2500

HDC Serisi kameralar için yarım kabin boyutlu Kamera Kontrol Birimi



HDCU-2000

HDC Serisi kameralar için tam kabin boyutlu Kamera Kontrol Birimi



PWS-4400

4K / HD çoklu baęlantı noktalı AV depolama birimi

