

RCP-3100

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi uzaktan kumanda paneli.
19 inç EIA kabinde 5 ünite.

**NETWORKED LIVE**

Genel Bakış

HDC serisi kameralar için Uzaktan Kumanda Paneli

RCP-3100, 19 inçlik bir EIA kabinine beş ünite monte etmenize olanak sağlayan, sadece 80 mm genişlikte ince bir gövdesi olmasına rağmen çok işlevli çalışma için çeşitli ayarlar sunan, Sony sistem kameraları için bir uzaktan kumanda panelidir. İris ve ana siyah ayar bloku, kumanda kolu tipi kontrol sunar.

Özellikler

Çeşitli kamera işlemlerine uygun birçok doğrudan erişim anahtarı

Bu uzaktan kumanda paneli, çeşitli kamera işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gereken kontrol işlevleriyle sağlanır. İşlem düğmeleri, ayar düğmeleri ve diğer kontroller, işleve ve kullanım sıklığına göre panele dizilmiştir. Düğmelerin yanlışlıkla kullanılmasını engellemek için, kameraların işlem ve kurulumu açısından oldukça önemli olan düğmelerin çevresinde koruma çerçeveleri bulunur.

Özelleştirilebilir anahtar ve menü

Kullanıcılar, kamera/CCU/BPU'ya hızlı erişim için doğrudan basılan düğmelerin yanı sıra atanabilir anahtarlara birçok boyama işlevi atayabilir.

LAN bağlantısı özelliği

LAN kablosu veya CCA-5 kablosu üzerinden bağlantı kurulabilir. Dolayısıyla bir çoklu kamera sistemi kurulurken, CNU-700 veya LAN kullanılarak oluşturulabilir. LAN bağlantısı, PoE anahtarı üzerinden güç sağlayabilir. İlk ayarlar Web sunucusu üzerinden PC GUI ile yapılabilir.

Dar gövde tasarımı ile kabine montaj yerleşiminde yüksek verimlilik

19 inçlik EIA kabinine beş adede kadar birim monte edebilmeniz için yalnızca 80 mm genişliğinde.

Çeşitli kontrol sistemlerini kurma

HDC/HSC/HXC/BRC kullanıcıları, CNU-700 kullanarak bir çoklu kamera kontrol sistemi oluşturabilir. CNU-700 kullanılan bir sistemde, 24 adede kadar kamera içeren bir kamera sistemini kontrol etmek için iki CNU atanabilir. LAN uyumlu bir CCU'ya bağlanarak LAN kullanılan bir sistem de oluşturulabilir.

Teknik Özellikler

Genel

Güç Kaynağı

DC 10,5 - 30 V
PoE (IEEE802.3af Sınıf 2)

Güç Tüketimi

4 W

Çalışma Sıcaklığı

5 - 40°C (41 - 104°F)

Genel

Boyutlar (G x Y x D)
(çıkıntılar hariç)

80 x 310 x 125 mm (3 ¼ x 12 ¼ x 5 inç)

Ağırlık

1,4 kg (3 lb. 1 oz)

Giriş/çıkış konnektörleri

LAN

RJ-45 8 pinli (x1)
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

CCU/CNU

Çoklu konnektör 8 pinli, dişi (x1)

EXT G/Ç

D-Sub 9 pinli, dişi (x1)



HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kamerası



BRC-H800

Kayıpsız yayın görüntü kalitesi sunan 12x optik yakınlaştırmalı Premium Full HD PTZ Kamera



BRC-H900

1/2 tipi Exmor® 3CMOS sensörlü ve 14x optik yakınlaştırma özellikli Full HD robotik stüdyo kamerası



HDC-3100

Fiber çalışma için 2/3 tipi 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-3170

Triaks çalışma için 2/3 tipi 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-3500

HD 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-4300

4K/HD Sistem Kamerası



HDC-4800



HDC-P50

HD 6x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü POV sistem kamerası



HDC-1700

Çok formatlı HD taşınabilir sistem kamerası



HDC-2400

3G çoklu format HD sistemi kamera



HDC-2500

3G iki kat hızlı çoklu format HD sistem kamerası



HDC-2570

Dijital triaks iletim arabirimli, çoklu formatlı HD taşınabilir sistem kamerası



BRC-X400

30x (CIZ ile) yakınlaştırmalı ve farklı ortamlarda kullanım için NDI® | HX özelliği sunan Premium 4K30P IP PTZ Kamera



HDC-3200

HD 2x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-3500V

Takılı hâlde gelen değişken ND filtreli ve HD 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-5500V

Takılı hâlde gelen değişken ND filtreli ve 4K 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



CNA-2

Kamera Kontrol Ağ Adaptörü



BRC-AM7

Yapay zeka analitiği, 4K 60p, 20x optik yakınlaştırma özellikli üstün kaliteli PTZ Auto Framing Kamera. Diğer prodüksiyon sistemleriyle yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik



HDC-3500RV

Takılı hâlde gelen değişken ND filtreli ve HD 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası




HDC-3500R

HD 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-5500R

4K 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Ağırlık ve boyut ile ilgili değerler yaklaşık değerlerdir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

PDF'yi Dışa Aktar : Ekim 9 2026