

RM-B170

Sony stüdyo kameraları ve video kameralar için uygun maliyetli, el tipi uzaktan kumanda birimi



Genel Bakış

RM-B170 uzaktan kumanda birimi, RM-B150'nin halefidir. Temel uzaktan kamera kontrolü işlemleri için daha uygun fiyatlı bir çözüm sağlar; ayrıca uzaktan ortam kontrolü ve doğrusal olmayan ortam kliplerinin kullanılması gibi ek özelliklere sahiptir. Taşınabilir tip uzaktan kumanda birimi olarak doğrudan kamera veya video kameraya ya da basit bir uzaktan kumanda paneli olarak kullanmak üzere CCU'ya bağlanabilir. RM-B170 doğrudan kameraya bağlandığında kamerayı 100 m (328 feet) mesafeye kadar kontrol edebilir.

Aşağıdaki Sony kameralarla kullanılabilir:

HDCAM video kameralar: HDW-700A, HDW-650, HDW-750, HDW-F900/H/R
 XDCAM HD422 Professional Disc video kameralar: PDW-680, PDW-700, PDW-F800
 XDCAM HD422 Bellek video kameralar: PMW-300, PMW-400, PMW-500
 XDCAM EX Bellek video kameralar: PMW-EX3, PMW-320, PMW-350, PMW-F3
 XDCAM Bellek video kameralar: PXW-Z750, PXW-Z450, PXW-X400, PXW-X500, PXW-X320
 Dijital Sinematografi & 4K XAVC :F23, F35, F65, PMW-F5, PMW-F55
 Dijital Sinema Kameraları: VENICE, VENICE 2
 Stüdyo kameraları: BVP-950A, BVP-750A, BVP-550/570, HDC & HXC serisi

Özellikler

Ortam ve kayıt dosyaları erişimi ve uzak mesafeden görüntüleme

Kamera boyama ayarının yanı sıra birim, kameraya veya bir video kameraya bağlı olan kayıt cihazına takılı ortamı da kontrol edebilir. Doğrusal olmayan ortam klipleri işlemi de desteklenir.

"Monitör çıkışı veya "yalnızca kontrol""

Birim 10 m 8 pimli uzaktan kumanda ara bağlantı kablosuyla beslenir. Bu kablo, tüm video kamera serileri için görüntü izleme imkanı sağlayan analog kompozit çıkışı sunar (HD modellerde aşağı dönüştürücü etkinleştirilmelidir).

Uygulamalarda ya da RCP-700 serisi uzaktan kumanda panelleri yerine kullanılabilir

RM- B170, yeni stüdyo kamera kumanda sistemini kullanır ve uygulamalarda ya da RCP-700 serisi uzaktan kumanda panelleri yerine kullanılması mümkündür.

Otomatik ayar işlevlerinin kontrolü

RM-B170, kameranın otomatik siyah/beyaz ayarını gerçekleştirebilir.

ECS/enstantane işlevinin kontrolü

Kameranin Net Kanal Taraması (ECS) ve elektronik enstantane işlevleri birimden açılıp kapatılabilir. ECS frekansı ve enstantane hızını ayarlamak da mümkündür.

Yavaş Enstantane işlevinin kontrolü

RM - B170, SLS (Yavaş Enstantane) işleviyle donatılmış bir kamera için birikmiş kare sayısını ayarlayabilir.

Başka bir kontrol paneliyle paralel işlem

Birim kamera kontrol birimi aracılığıyla bir kameraya bağlandığında, kamera da aynı anda bu birimden ve MSU-1000/1500-serisi master kurulum birimi ya da RCP-1000/1500-serisi uzaktan kumanda paneli gibi başka bir uzaktan kumanda panelinden kontrol edilebilir. Bu da birimi çok kameralı çekimler için uygun maliyetli bir çözüm yapar.*

*Bazı CCU modelleri çoklu kontrolü desteklemez.

Atanabilir düğmeler

İki düğmeye çeşitli işlevlerin atanması mümkündür. Böylece, gazetecilere canlı günlük kaydı (çekim işaretleyicileri) veya kamera işlevi etkinleştirme imkanları tanınır.

Yüksek parlaklık düğmeleri

Birimin ön panelinde bulunan işlem düğmeleri arasında, süper parlaklık LED'lerine sahip düğmeler de bulunur. Böylece, düşük veya yüksek ışıklı ortamlarda düğmeler kolayca tespit edilir ve yanıp sönen ya da yanan ışıklarla işlem durumu gösterilir. Göstergelerin parlaklığı ayarlanabilir.

İstenmeyen işlemi önlemek için koruma

Yanlışlıkla yapılan işlemin kamera işlemi veya kurulumunu ciddi şekilde etkileyebileceği düğmelerin etrafında bir koruma bulunur.

GPI arabirimi

Harici GPI Girişi/çıkışı (D Sub 9 pimli konektör), Kırmızı ve Yeşil Tally (İkaz Lambası) çıkışlarını, bir 12V DC girişi ve gelecekte kullanılmak üzere boş bir girişi destekler.

İlgili ürünler



HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kamerası

Galeri

