

# HDCE-100

HSC ve HDC fiber kameralar için tek modlu fiber adaptörü



## Genel Bakış

### **SMPTE-311M'ye HSC veya HDC Serisi için tek modlu fiber uyumu kazandırarak kamera kafasına güç sağlar**

HDCE-100 kamera uzatma adaptörü, HSC veya HDC Serisinden SMPTE-311M fiberi uzun mesafeli iletimler için tek modlu fibere dönüştürür. HDCE-100 kamera kafasına güç sağlayarak sahada yerel güç kaynağı kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır. HDCE-100 ayrıca basit 4K canlı sistemler için CCU kullanılmayan durumlarda BPU-4000 ana bant işlemci birimi aracılığıyla 4K canlı kameraya güç verebilir.

### **Uzun mesafeli HD prodüksiyon**

Tek modlu fiber kablo üzerinden uzun mesafeli iletim.

### **Kamera Kafasına güç sağlar**

HDCE-100, SMPTE-311M fiber bağlantı üzerinden kamera kafasına güç sağlayarak DC yerel güç kaynağı kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

### **BPU-4000 aracılığıyla 4K canlı kameraya güç sağlama**

Basit 4K canlı sistemi için CCU kullanılmayan durumlarda BPU-4000 ana bant işlemci birimi aracılığıyla 4K canlı kameraya güç verilebilir.

## Özellikler

### **Tek modlu fiber kabloyla uzun mesafeli HD prodüksiyon**

HDCE-100, tek modlu fiber kabloyla kameradan Kamera Kontrol Birimine (CCU) uzun mesafeli iletim sağlar.

### **Kameralar için güç sağlar**

HDCE-100, SMPTE-311M fiberi üzerinden kamera kafasına güç sağlayabilir. Kullanıcılar HDCE-100'ü BPU-4000 ana bant işlemcisine bağlayarak 4K canlı kamera F55 ve CA-4000'e de güç sağlayabilir.

### **3U kabine monte birim**

HDCE-100'ün ağırlığı yaklaşık 4 kg ve boyutları 145 x 124 x 365 mm'dir (G x Y x D). Cihaz, 19 inç kabine takılabilir.

## Teknik Özellikler

Genel	
Güç Gereksinimleri	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Akım tüketimi	4,5 A (maks.)
Çalışma sıcaklığı	5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)
Saklama sıcaklığı	-20 °C - +60 °C (-4 °F - +140 °F)
Ağırlık	Yaklaşık 4,0 kg (8 lb 13 oz)

## Optik Sistem Özellikleri

KAMERA	Fiber optik konektör (1)
CCU	Tek modlu fiber için ST konektör (1)
AC Girişi	100 - 240 V AC konektör (1)

## Birlikte Verilen Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar	B4 x 4 vida (kabine monte için) (4) Kullanım kılavuzu (1) Kullanma kılavuzu (CD-ROM) (1)
------------------------------	--

## İlgili ürünler



### HKCU-SM100

CCU uzatma adaptörü



### BPU-4500A

IP ağ tabanlı prodüksiyon için 4K/HD ana bant işlemci birimi

## Galeri



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Ağırlık ve boyut ile ilgili değerler yaklaşık değerlerdir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.