

HDCE-500

HDC fiber kameralar ve HDC-P50A için
Kamera Uzatma Adaptörü



Genel Bakış

Uzun mesafelerde esnek 4K prodüksiyon olanağı

Bu çok amaçlı genişletme birimi, yerel güç kaynaklarının olmadığı veya kamera kafasına kolay erişim sağlanamayan ortamlarda (örneğin açık hava sporlarında) çekim olanaklarınızı artırır. 4K/HD Yüksek Kare Hızına (HFR) sahip POV (Bakış Açısı) sistem kamerası HDC-P50A gibi yüksek performanslı kameralarla birlikte kullanıldığında, HDCE-500'ün IP arayüzü, tek modlu fiber kablo üzerinden 350 metreye kadar güç ve sinyal iletimi sağlar. HDC-5000/3000 serisi gibi taşınabilir sistem kameraları da HDCE-500 ile birleştirilerek optik fiber kablo üzerinden 3 km'ye kadar güç ve sinyal iletimi yapılabilir. HDCE-500 çıkışı ayrıca bir Lemo konektör ile donatılmıştır; bu sayede HDC-P50A ile çoklu kamera sistemleri oluşturmak için Kamera Kontrol Ünitesi (CCU) ile bağlantı sağlanabilir. Ayrıca uzun mesafeli iletim için tek modlu fiber bağlantıları destekler ve bu sayede 10 km'ye kadar iletim yapılabilir.

Genişletilmiş menzil için Hibrit Fiber Kamera Kablosunu Tek Modlu Fiber Kabloya Dönüştürme

HDCE-500 kamera uzatma adaptörü, HDC Serisi'nin Hibrit Fiber Kamera Kablosunu Tek Modlu Fiber Kabloya dönüştürerek 10 km'ye kadar uzun mesafeli iletim sağlar. HDCE-500 kamera kafasına güç sağlayarak sahada yerel DC güç kaynağı kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Özellikler

Tek Modlu Fiber Kablo ile uzun mesafeli 4K üretimi

Ayrıca HDCE-500, Tek Modlu Fiber Kablo aracılığıyla kameradan Kamera Kontrol Ünitesine (CCU) uzun mesafeli iletim sağlar.

Kameralar için güç sağlar

HDCE-500, kamera kafasını Hibrit Fiber Kamera Kablosu üzerinden besleyebilir.

Teknik Özellikler

Genel	
Güç Gereksinimleri	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Akım tüketimi	2,6 A (maks.)
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila 40 °C (41 °F ila 104 °F)
Saklama sıcaklığı	-20 °C - +60 °C (-4 °F - +140 °F)
Boyutlar (G x Y x D)	200 x 83 x 366 mm (7 7/8 x 3 3/8 x 14 1/2 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 4,8 kg (8 lb 13 oz)

Optik Sistem Özellikleri

KAMERA	KAMERA1: Fiber optik konnektör (1) KAMERA2: Optik/elektrikli çoklu konnektör (1)
CCU	CCU GİRİŞ/ÇIKIŞ: Tek modlu fiber için ST konnektörler (1) CCU 240 V: Fiber optik konnektör (1)
Güç kaynağı mesafesi	KAMERA1: 3 km KAMERA2: 350 m
AC Girişi	100 - 240 V AC konnektör (2)

Birlikte Verilen Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar	Kullanım kılavuzu (1) Kullanma kılavuzu (CD-ROM) (1)
------------------------------	---

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

İsteğe bağlı aksesuarlar	CCFN-25/50/100/150/200/250 Hibrit Fiber Kablo HKCU-SM50 Tek Modlu Fiber Konnektör Kiti HKCU-SM100 CCU Uzatma Adaptörü CCFN-JC1 Kablo Bağlayıcı
--------------------------	---

İlgili ürünler



HDC-P50A

4K 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü POV sistem kamerası



HDC-F5500V

Takılı hâlde gelen değişken ND filtreli ve 4K 2x HFR özellikli, Super 35 mm 4K CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-5500

4K 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-5500V

Takılı hâlde gelen değişken ND filtreli ve 4K 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-3500

HD 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-3500V

Takılı hâlde gelen değişken ND filtreli ve HD 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-3200

HD 2x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-3100

Fiber çalışma için 2/3 tipi 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HKCU-SM100

CCU uzatma adaptörü



HDC-3500RV

Takılı hâlde gelen değişken ND filtreli ve HD 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-3500R

HD 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



HDC-5500R

4K 4x HFR özellikli, 2/3 tipi 4K 3-CMOS sensörlü taşınabilir sistem kamerası



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Ağırlık ve boyut ile ilgili değerler yaklaşık değerlerdir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

PDF'yi Dışa Aktar : Eylül 10 2026