

HXCE-FB70

HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 video kameralar için güç kaynağı uzatma birimi



Genel Bakış

Fiber bağlantıyı 250 metreden 10 kilometreye kadar uzatır

HXCE-FB70, CA-FB70 fiber optik adaptör ile HXCU-FB70 fiber optik CCU arasında fiber bağlantı için bir uzatma modülüdür. HXCU-FB70'ten fiber üzerinden güç alır. Ardından tek modlu fiber kablo ile CA-FB70'e bağlanır. Bu durumda, CA-FB70'e yerel olarak güç sağlanırsa uzatma mesafesini 250 m'den 250 m + 10 km'ye kadar uzatabilir. HXCE-FB70, HXC-D70 ve PMW-320/350/400/500 video kameralarla birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Full HD görüntü kalitesi ve bütün sinyallere bağlantı

HXCE-FB70, mükemmel görüntü kalitesi ve esnek entegrasyonun yanı sıra tüm sinyallerle (Tanımlama Lambası, Dahili Haberleşme, Video Dönüşü ve Prompter) çalışmayı genişletme olanağı sunar.

Özellikler

Optik fiber bağlantı

HXCE-FB70, güç kaynağı ile 250 metreye veya tek modlu fiber ve yerel güç kaynağı ile 10 kilometreye kadar optik fiber bağlantı kullanarak en iyi resim kalitesinin elde edilmesine ve kolay entegrasyon sağlanmasına yardımcı olur.

Tüm sinyalleri içeren bağlantı

HXCE-FB70, kameralara esnek entegrasyonun yanı sıra full HD formatında çalışmayı, tüm sinyalleri (Tally (İkaz Lambası), Interkom, Video Geri Dönüşü ve Prompter) içerecek şekilde genişletme olanağı sunar.

Hafif ve oldukça kompakt tasarım

Birimin kompakt yapısı etkinliğe yakın tüm konumlara fark edilmeden yerleştirilmesine imkan tanır. Taşıma koluyla kolayca taşınabilir ve hızlı şekilde çekime hazır hale getirilebilir.

Daha fazla esneklik için CA-FB70 ve HXCU-FB70 ile birlikte çalışır

HXCE-FB70, HXC-D70 kamera ya da PMW-320/350/400/500 video kameraya takılan CA-FB70 birimi için güç kaynağı gerektiğinde veya CA-FB20 ile HXCU-FB70 arasında uzak mesafeli sinyal iletimine ihtiyaç duyulduğunda CA-FB70 optik fiber adaptörü ile HXCU-FB70 optik fiber CCU arasına yerleştirilebilir.

Konnektör seçenekleri

HXCE-FB70, standart olarak 2 adet optik CON DUO konnektöre sağlanır. HKC-LC02 Lemo tipi fiber konnektör kitini HXCU-FB70 / HXCE-FB70 ile veya HKC-LC01 Lemo tipi fiber konnektör kitini CA-FB70 / HXCE-FB70 ile birlikte kullanarak Lemo tipi konnektörlerden isteğe bağlı bir alternatif şeklinde yararlanmak da mümkündür.



HXC-P70

Doğrudan fiber optik kablo bağlantısına sahip uygun maliyetli üç 2/3 inç Exmor CMOS sensörlü Full HD/SD kompakt sistem kamerası

HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kamerası

Galeri



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Ağırlık ve boyut ile ilgili değerler yaklaşık değerlerdir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

PDF'yi Dışa Aktar : Ekim 8 2026