

PSS-650

Kurulum için Projektör Tavan Braketi



Genel Bakış

Kurulum için Projektör Tavan Braketi

Teknik Özellikler

Ayarlanabilir aralık

Yukarı/aşağı konum 300~375 mm / 11 13/16~14 3/4 inç
475~625 mm / 18 11/16~24 19/32 inç
(Birlikte verilen uzatma çubuğuyla) (25 mm aralık ayarı)

Yatay dönüş açısı ± 10 derece

Sola/sağa eğme açısı ± 5 derece (Ayar düğmesiyle ince ayar işlevi)

Yukarıya/aşağıya eğme açısı ± 5 derece (Ayar düğmesiyle ince ayar işlevi)

Ön/arka konum ± 50 mm / ± 1 31/32 inç (Ayar düğmesiyle ince ayar işlevi)

Sol/sağ konum ± 25 mm / ± 31/32 inç (Ayar düğmesiyle ince ayar işlevi)

Boyutlar (G x Y x D)

Boyutlar (G x Y x D) 299 x Yükseklik* x 453,5 mm / 11 25/32 x Y x 17 27/32 inç
*Yükseklik: 300~375 mm / 11 13/16~14 3/4 inç
475~625 mm / 18 11/16~24 19/32 inç
(Birlikte verilen uzatma çubuğuyla)

Boyutlar (G x Y x D) *çıkıntılar hariç (Ayar düğmesi)

Boyutlar (G x Y x D) *çıkıntılar hariç (Ayar düğmesi) 246 x Yükseklik* x 322 mm / 9 11/16 x H x 12 11/16 inç
*Yükseklik: 300~375 mm / 11 13/16~14 3/4 inç
475~625 mm / 18 11/16~24 19/32 inç
(Birlikte verilen uzatma çubuğuyla)

Ağırlık

Ağırlık

Yaklaşık 8,6 kg / 19 lb

maksimum yük

maksimum yük

30 kg / 66 lb

İsteğe bağlı aksesuarlar

İsteğe bağlı aksesuarlar

PSS-650P

Color

Color

Siyah

Galeri



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Ağırlık ve boyut ile ilgili değerler yaklaşık değerlerdir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.