


## FWD-75X95L

Google TV'ye sahip 75 inç BRAVIA 4K HDR  
Mini OLED Ekran, 3 yıllık PrimeSupport  
üyeliği dâhil



## Genel Bakış

Oyuna ön sıradan bilet almış gibi, Cognitive Processor XR insanların gerçek hayatta nasıl gördüklerini ve duyduklarını anlar. Örneğin topa sahip olan oyuncuya odaklanacağınızı algılar ve seyircinin sesi her yönden gürleyerek gelir. Oturma odanızdayken sahneler o kadar gerçekçi şekilde yeniden oluşturulur ki, onları tam önünüzde yaşıyor gibi görebilir ve etrafınızdaki aksiyonu duyabilirsiniz.

En yeni Mini LED'imiz, daha dinamik görüntüler, göz kamaştırıcı ışıklar, derin siyahlar ve güzel doğal orta tonlar ile daha da gerçek görüntüler sunar. Bu TV'de ışıklı alanların etrafında parlamaya veya haleler görmezsiniz.

Yeni XR Triluminos Pro ekranımız bir milyardan fazla farklı gerçek dünya renklerine sahiptir ve XR Motion Clarity sayesinde yüksek hızlı spor etkinlikleri bulanıklık olmadan, akıcı ve net bir şekilde görüntülenir. X-Wide Angle teknolojimiz her görüntüleme açısında tutarlı görüntü kalitesi sağlarken, X-Anti Reflection güneş ışığı ve lambaların neden olduğu parlamayı azaltır.

Gelişmiş Acoustic Multi Audio+ teknolojimiz, stadyumun sesini evinize getirerek sesin doğrudan ekrandaki yerinden geliyormuş gibi duyulmasını sağlar.

Pürüzsüz alüminyum Kenar Çerçevesi her türlü iç mekâna uyum sağlar ve 3 yönlü TV standı en üst düzeyde esneklik sunar.

Yeni özel Oyun Menümüz, oyun performansınızı hızlı bir şekilde optimize etmenizi sağlar. Hareket Bulanıklığını Azaltma, Siyah Dengeleyici ve Nişangâh (altı farklı stilde mevcuttur) ayarı mevcuttur, oyunda daha fazla ayrıntı görmeyi gerektiğinde görüşünüzü en üst düzeye çıkarmanıza ve hedefe veya rakip oyuncuya odaklanmanızı gerektiğinde en aza indirmenize olanak tanıyan Özelleştirilir Ekranı sahiptir.

Google TV üzerinden kişisel ilgi alanlarınıza uyacak şekilde konulara ve türlere ayrılmış 700.000'den fazla film ve TV programına erişim sağlayacaksınız.

Bu BRAVIA ile %32'ye kadar daha fazla enerji tasarrufu yapabilirsiniz! Yeni ECO Dashboard ile tüm eko ayarlarınıza sezgisel ve kullanıcı dostu olan tek bir bölümden ulaşabilirsiniz, böylece güçlük çekmeden ve teknik jargona ihtiyaç olmadan enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.\*

BRAVIA CAM uyumluluğu ile sizi büyük ekranda görüntülü sohbetlerin ve daha fazlasının keyfini çıkarmaya davet ediyor.

Dünyanın en büyük anime yayın hizmeti olan Crunchyroll da X95L'de yer alıyor. Geniş bir kütüphane oluşturan anime, manga, diğer orijinal içerikler, filmler ve şovlar çevrilmiş, altyazılı veya dublajlıdır, böylece içeriklerin çeşitli dillerde keyfini çıkarabilirsiniz.

**PrimeSupport: Profesyonel Hizmet Paketimiz**

PrimeSupport Profesyonel Hizmet paketimizin verdiği gönül rahatlığıyla birlikte tüketici TV serimizin harika görüntü ve ses kalitesinin keyfini çıkaracaksınız, satış sonrası destek

şunları içerir:

- Bütüne odaklı ve bilgili teknik destek için Elit yardım masasına erişim
- Arızalı ürünler için mümkün olan her yerde yerinde değişim ve kurulum ile teknik yardım sunan Gelişmiş Değişim Hizmeti
- 2 yıl daha uzatma seçeneğiyle birlikte 3 yıllık standart garanti

\*Varsayılan ayar, ECO Dashboard üzerindeki en çok enerji verimi sağlayan ayar ile karşılaştırılır. 85X95L ile ölçülen tüketim farkı yüzdesi modele göre değişebilir.

## Özellikler

### **Mini LED. Mutlak parlaklık ve kontrast.**

Işıltılı parlaklık ve derin siyahlardan oluşan görüntüler tamamen sürükleyicidir. Cognitive Processor XR™ yardımıyla Sony'nin hassas kontrolü ve Mini LED'i sizi sahnenin tam ortasında hissettirir.

### **Derin siyahlar ve etkileyici vurgularla gerçeğe yakın kontrast**

Göz kamaştırıcı yüksek parlaklık, derin siyahlar, doğal orta tonlar. XR Backlight Master Drive™ üstün kontrast için binlerce ultra yoğun Mini LED'i mutlak hassasiyetle ve bağımsız bir şekilde kontrol eder.

### **Genişletilmiş renk hacmi ile artık her gölgeyi ve tonu görün**

Gerçek dünyada görülen ince detaylarla üretilen bir milyardan fazla renk. Cognitive Processor XR™ tarafından desteklenen XR Triluminos Pro™, geniş renk yelpazesıyla her ayrıntıda doğal gölgeler sunar.

### **Her şey 4K kalitesine yakın bir şekilde yükseltildi**

İçerik veya kaynak ne olursa olsun, görüntüler 4K'ya yakın bir şekilde yükseltir. XR 4K Yükseltme, kaybolan doku ve ayrıntıları akıllı bir şekilde yeniden oluşturmak için geniş bir veritabanına erişir.<sup>1</sup>

### **Daha az parazit. Daha az bulanıklık. Her görüntüde daha fazla netlik.**

XR Clear Image, bölge ayırımını ve dinamik kare analizini kullanarak gürültüyü azaltır ve bulanıklığı en aza indirir.

### **Hızlı hareket eden, bulanık olmayan sahneler için akıllı hareket işleme**

Cognitive Processor XR™ ve XR Motion Clarity™ birden fazla karede hareketi analiz ederek hızlı ve hareketli spor etkinliklerinin ve aksiyon dolu filmlerin akıcı, parlak ve net kalmasını sağlar.

### **Güzel renkler. Her açıdan. Her ortamda.**

X-Anti Reflection™ sayesinde görüntüler daha az yansıma ile parlamaya sahiptir ve daha nettir. X-Wide Angle™ görüntülerin merkezden olduğu kadar kenarlardan da güzel görünmesini sağlar.

### **Senkronize. En büyük hâliyle. Sinema benzeri ses kalitesi.**

Çerçeve hoparlör görevi görür. Hareketle mükemmel bir şekilde senkronize olan sesi doğrudan ekrandan duyun. Cognitive Processor XR™, daha hassas ses konumlandırmasıyla her türlü sesi sürükleyici hâle getirir

### **Ses ve görüntüler tam olarak aynı anda duyulur ve görülür**

Acoustic Multi-Audio+™ sayesinde ses görsellerle tam olarak eşleşerek sahnede tam olarak o noktadan geliyormuş gibi hissedilir. Sesin ekranın altından geldiği geleneksel TV'lerden çok daha sürükleyicidir.

### **İzlemek istediğiniz her şey tek bir yerde**

Akış hizmetlerinizdeki 700.000'den fazla film ve TV programına tek bir yerden ulaşın ve ilginizi çeken konulara ve türlere göre düzenleyin.<sup>2</sup>

### **Sadece ne izlemek istediğinizi söyleyin - Eller Serbest Sesli Arama**

Sesli arama ile favorilerinizi daha hızlı bulun. Sadece adını söyleyerek doğrudan bir diziyeye veya filme erişin ya da "aksiyon filmleri bul" gibi bir sesli aramayla çıkan sonuçlara göz atmayı deneyin. Başlamak için "Tamam Google" demeniz yeterli

## Otomatik HDR Ton Eşleme

Otomatik HDR Ton Eşleme, ilk PS5™ kurulumunuz sırasında HDR ayarlarını anında optimize eder. Karanlık gölgelerde ve parlak vurgularda bile ince ayrıntıları ve gerçek renkleri göreceksiniz

## Otomatik Tür Seçimi Görüntü Modu

BRAVIA™ gecikmeyi en aza indirmek ve yanıt hızını en üst düzeye çıkarmak için PS5™ ile otomatik olarak Oyun Moduna geçer. Film izlerken daha etkileyici sahneler için Standart Moda geri döner.<sup>3</sup>

## Oyun Menüsü - Tüm oyun ayarlarınız için tek bir yer

Oyun durumunuza, ayarlarınıza ve yardımcı işlevlerinize detaylı ayar yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kolaylık ve rahatlık sağlayan gerekli tüm özellikler parmaklarınızın ucunda.<sup>4</sup>

## Tek Parça. Ultra minimalist.

### Şaşırtıcı derecede sürükleyici.

Minimalist Tek Parça tasarımı, ekranı ve çerçeveyi tek bir parçada birleştirerek gürültüyü en aza indirir ve izleme deneyiminizi en üst düzeye çıkarır. Alüminyum stant önden bakıldığında ince görünür, herhangi bir açıdan bakıldığında ise gözden kaybolur.<sup>5</sup>

## Prestige 3 yönlü stant, şık ve çok yönlü akıllı ve çok yönlü

3 yönlü stant size, görüntüye odaklanmanızı sağlayan standart bir ayar, daha küçük raflar için dar bir ayar ve ses sisteminizi ideal şekilde konumlandırmak için sound bar ayarı seçeneği sunar.<sup>6</sup>

## Tüm tasarruf ayarlarınız tek bir yerde

Eco Dashboard, tasarruf ile ilgili tüm ayarları tek bir yerde tutar ve bunları ayrı ayrı veya tek seferde değiştirmeyi kolaylaştırır.

## İçiniz Daha da Rahat Etsin

3 Yıllık PrimeSupport Profesyonel hizmet paketimizin standart olarak sağladığı ek güvenceye AB çapındaki birinci sınıf yardım masamız aracılığıyla erişim sağlayarak teknik destek ve gelişmiş ürün değişimi hizmetine mümkün olan yerlerde bizzat yerinde olmak üzere yerel iş ortaklarımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca destek hizmetini 2 yıl daha uzatabilirsiniz.

## Notlar

<sup>1</sup>Yükseltilmiş, simüle edilmiş ve geliştirilmiş 4K görüntüler, kaynak içeriğe göre değişiklik gösterecektir.

<sup>2</sup>Bazı uygulamalar, içerikler ve/veya özellikler tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Stoklarla sınırlıdır.

Tanıtilen belirli özellikleri kullanmak için kullanıcının bir Google hesabına bağlanması gerekir.

Google TV, bu cihazın yazılım deneyiminin adı ve Google LLC'nin ticari markasıdır. Google, YouTube, Chromecast built-in, Google Meet ve diğer markalar, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

<sup>3</sup>Bu işlev, Otomatik Görüntü Modu AÇIK olduğunda çalışır.

<sup>4</sup>Bazı özellikler gelecekte yapılacak bir ürün yazılımı güncellemesiyle kullanılabilir. Kullanılabilir işlevler modele, bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

<sup>5</sup>Gerçek görünüm TV boyutuna göre değişebilir.

<sup>6</sup>Gerçek görünüm TV boyutuna göre değişebilir.

## TV Sistemi

TV Sistemi (Analog)	B/G, D/K
Tuner Kanal Kapsamı (Analog)	45,25 MHz-863,25 MHz (Ülke seçimine bağlıdır)
TV Sistemi (Dijital Karasal)	DVB-T/T2
Tuner Kanal Kapsamı (Dijital Karasal)	VHF/UHF (Ülke seçimine bağlıdır)
TV Sistemi (Dijital Kablo)	DVB-C
Tuner Kanal Kapsamı (Dijital Kablo)	VHF/UHF/kablo (Ülke seçimine bağlıdır)
TV Sistemi (Dijital Uydu)	DVB-S/S2
Tuner Kanal Kapsamı (Dijital Uydu)	Orta düzey frekans 950-2150MHz
Kanal Arayıcı Sayısı (Karasal/Kablo)	2 (Dijital)/1 (Analog)
Kanal Arayıcı Sayısı (Uydu)	2
Color System	PAL/SECAM/NTSC3.58(yalnızca Video)/NTSC4.43(yalnızca Video)
CI+	Evet
Renk Alanı	sRGB/BT709, BT2020, AdobeRGB, DCI
İşletim Sistemi	Android 10
Dahili Depolama Alanı (GB)	32 GB

## Ekran Özellikleri

X-Anti Reflection	Evet
Ekran tipi	LCD
X-Wide Angle	Evet
Arka ışık karartma tipi	Yerel Karartma

## Ekran Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu (inç, çapraz ölçülür)	75 inç (74,5 inç)
WEB için Ekran Boyutu (çapraz, cm, tam sayı veya 1. ondalık)	189 cm
Arka ışık türü	Doğrudan (Full Array Mini LED)
Ekran çözünürlüğü (Y x D, piksel)	3840 x 2160

## Ekran Teknik Özellikleri

Görüntüleme Açısı (Sağ/Sol)	178 (89/89) derece
Görüntüleme Açısı (Yukarı/Aşağı)	178 (89/89) derece
Ekran Çözünürlüğü	QFHD
En Boy Oranı	16:9

## Video Özellikleri

XR Backlight Master Drive	Evet
Object-based Super Resolution	XR Super Resolution
En yüksek Parlaklık	XR Contrast Booster 20
TRILUMINOS	XR Triluminos Pro
HDR Remaster	XR HDR remaster
Düzeltilme	XR Smoothing
PlayStation®5 Otomatik HDR Ton Eşleme Özellikleri	Evet
PlayStation®5 Otomatik Tür Seçimi Görüntü Modu Özellikleri	Evet
XR Clear Image	Evet
Hassas Renk Eşleme	- (XR Triluminos Pro'ya entegre edilmiştir)
Yüz Alanı Algılama	Evet
Resim modları	Canlı, Standart, Sinema, IMAX Gelişmiş, Oyun, Grafik, Fotoğraf, Özel, Dolby Vision (Canlı/Parlak/Koyu), Netflix kalibre edilmiş, BRAVIA CORE kalibre edilmiş
Otomatik Genişlik	Evet
Geniş Mod	PC'de Geniş yakınlaştırma/Normal/Tam/Yakınlaştırma/14:9, Normal/Tam1/Tam2
4:3 Varsayılan	Evet
Video İşleme	XR 4K Yükseltme
Hareketli görüntü geliştirici	XR Motion Clarity, Otomatik mod
Yanıp Sönme Türü	Hat Yanıp Sönmesi
24p Gerçek Sinema	Evet
Live Colour™ Teknolojisi	Evet

## Video Özellikleri

Çin için PhotoTV HD / BRAVIA 照片秀	Evet
CinemaMotion/Film Modu/Cinema Drive	Evet
4K İşlemci	Cognitive Processor XR
HDR (Yüksek Dinamik Aralık) uyumluluğu	Var (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Panel Yenileme Hızı (Yerel Hertz)	100/120 Hz
Dual database processing	Evet
Dinamik Kontrast Geliştirici	Evet

## Ses Teknik Özellikleri

Kanal	2.2ch
Ses Gücü Çıkışı	10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W
Hoparlör Konumu	Ön ve Yan
Bas/Tiz/Dengeli	Dengeli
Hoparlör Tipi	Acoustic Multi-Audio+
Hoparlör Yapılandırması	Çok yönlü Çoklu amplifikatör bağlantıları (Orta Aralık x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 2)
Dijital ses çıkış (Optik) formatı	İki kanallı doğrusal PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS (Yalnızca geçiş modu)

## Ses Özellikleri

Akustik Merkez Senkronizasyonu	Evet (A-ORTA HOPARLÖR GİRİŞİ)
360 Derece Boyutsal Ses Kişiselleştirici ile kullanıma hazır	Y (WLA-NS7 ile)
Dikey Surround Motoru	Dikey Surround Motoru
Acoustic Auto Calibration	Oda ve Kullanıcı Pozisyonu Telafisi
Hoparlör Tipi 2	Kasa Tweeter'ı
Clear Phase	Evet
S-Master	S-Master Dijital Amplifikatör
Otomatik Surround	Evet
DTS ses formatı desteği	DTS Digital Surround

## Ses Özellikleri

Ses modları	Standart, Diyalog, Sinema, Müzik, Spor, Dolby Audio
Simüle surround ses	S-Force Ön Surround
Dolby ses formatı desteği	Dolby Audio, Dolby Atmos
Voice Zoom	Voice Zoom 2
HDMI Ses Dönüş Kanalı (ARC)	Var (eARC/ARC)
Gelişmiş Otomatik Ses Seviyesi	Evet
Otomatik Sessize Alma (sinyal olmadan)	Evet
HDMI girişi Ses formatı	5.1 kanallı doğrusal PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
ARC çıkış formatı	İki kanallı doğrusal PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS (Yalnızca geçiş modu)

## Ağ Özellikleri

Kontrol Menüsü	Evet
ECO Dashboard	Evet
Apple AirPlay	Evet
Apple HomeKit	Evet
Ev Ağı Özelliği	Ev Ağ İstemcisi, Ev Ağ İşleyicisi
Wi-Fi Direct	Evet
Wi-Fi Onaylı	Evet
Ekran yansıtma (Miracast™)	Evet (yalnızca işletmeden işletmeye alanında)
Video ve TV SideView (iOS/Android)	Evet
İlgili Bilgiler	Evet (Birleşik Krallık, İrlanda, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, İspanya, Polonya, Çekya, Rusya, Finlandiya, Danimarka, İsveç, Norveç, Slovakya)
Wi-Fi Standardı	a/b/g/n/ac
Wi-Fi Frekansı	2,4 GHz/5 GHz (Wi-Fi Direct için: Sadece 2,4 GHz)
İnternet Tarayıcısı	Evet

## Ađ Özellikleri

Ev Ađı için Codec	MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (Sadece ekran resmi)
Kablosuz LAN	Entegredir

## Kolaylık Sađlayan Özellikler

UVC/UAC desteđi	Evet
Geri bildirim	Evet
Deđişken Yenileme Hızı (VRR)	Evet (HDMI3/4 için)
Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM)	Evet (HDMI3/4 için)
HDMI2.1'de belirtilen özellikler	4K120/eARC/VRR/ALLM
Dâhili Mikrofon anahtarı	Evet (Sol)
X-Protection PRO	Y (Yıldırım, Dalgalanma, Nem Korumalı)
Elektronik Program Kılavuzu (EPG)	Evet
USB HDD Kayıt	Evet (1Rec) (İtalya haricinde)
USB'den oynatma codec'leri	MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (Sadece ekran resmi)
Dahili Mikrofon	Evet
Ekran Okuyucu	Evet
Ses Açıklaması	Evet
Metin Büyütme	Evet
Erişilebilirlik Kısa Yolu	Evet
Erişimi Deđiştir	Evet
Otomatik Görüntü Modu	Evet

## Kolaylık Sağlayan Özellikler

Metin Giriş Dili	ARA / BUL / CAT / HRV / CES / DAN / DUT / ENG / EST / FIN / FRA / GER / GRK / HEB / IND / ITA / JPN / NOR / FAS / POL / POR / RON / RUS / SLK / SLV / SPA
Chromecast built-in	Evet
Sesli Arama	Evet* 1 *1 Eller Serbest özelliği (Dâhili Mikrofon) kullanıldığı dile bağlıdır ve yazılım güncellemesi gerektirebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Sony destek sayfasına bakın: <a href="https://www.sony.net/tv-hf-ww/">https://www.sony.net/tv-hf-ww/</a>
Uygulama Mağazası	Var (Google Play Store)
BRAVIA Senkronizasyonu (HDMI-CEC dâhildir)	Evet
i-Manual	Evet
Aile Kontrolü	Evet
Kanal Bloku (şifreli)	Dijital
Ekran Saati	Evet
Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma	Evet
Açma/Kapama Zamanlayıcısı	Evet
USB sürücü format desteği	Var (Desteklenen Dosya Sistemi: FAT16/FAT32/exFAT/NTFS)
Ekran Dili	AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, BOS, CAT, CZE, DAN, DEU, GRE, ENG, SPA, EST, BAQ, PER, FIN, FRA, GLG, GUJ, HIN, HRV, HUN, IND, ISL, ITA, HEB, JPN, KAZ, KAN, KOR, KIR, LAO, LIT, LAV, MAC, MAL, MON, MAR, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORI, PAN, POL, POR, RUM, RUS, SOL, SLV, ALB, SRP, SWE, SWA, TAM, TEL, THA, TGL, TUR, UKR, URD, UZB, VIE, zh_CN, zh_HK, zh_TW, ZUL

## Algılama Özellikleri

Sensör	Işık/Renk
--------	-----------

## Ekonomik ve Enerji tasarruflu

Güç Gereksinimleri (voltaj)	220 V - 240 V AC
Güç Gereksinimleri (frekans)	50 Hz
Güç Tüketimi (Beklemede)	0,50 W

## Ekonomik ve Enerji tasarruflu

Güç tüketimi (Ağa Bağlı Bekleme)	2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC)
SORPLAS	Evet
EEA SDR SINIF	E
Çevre Dostu	Evet
Güç Tüketimi Modunda (Lot 5)	106 kWh/1000 sa
Cıva içeriği (mg)	0.0
Kurşun İçeriği	Evet
Dinamik Arka Aydınlatma Kontrolü	Evet
Güç Tasarrufu Modu / Arka Aydınlatma Kapalı Modu	Evet

## Genel Özellikler

Smart TV	Google TV
BRAVIA CORE Kalibre modu	Evet
CalMAN ile Otomatik Kalibrasyon	Evet
Netflix Calibrated mode	Evet
IMAX Sertifikalı Model	Evet
İşitme Engelliler için Altyazı (Dijital)	Altyazı
Demo Modu	Var (yalnızca e-POP)

## Yayın Özellikleri

Teleteks	Evet
Teleteks sayfa sayısı	1000 sayfa

## Tasarım Özellikleri

Stant Pozisyonu	3 yönlü konum (Standart konum/Dar konum/Sound bar konumu)
Stant Rengi	Koyu Gümüş Rengi
Kenar Tasarımı	Pürüzsüz kenar
Kablo Yönetimi	Evet
Çerçeve rengi	Koyu Gümüş Rengi

## Tasarım Özellikleri

Stant Tasarımı

Alüminyum Kenarlı Stant

## Girişler ve Çıkışlar

HDMI Sinyali	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz)*2, 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p *2 100 Hz ve 120 Hz, HDMI GİRİŞ 3 ve GİRİŞ 4 tarafından desteklenir
HDCP	HDCP2.3 (HDMI 1/2/3/4 için)
Bluetooth® profil desteği	Sürüm 4.2, HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
4K 60P Yüksek Kalite formatları	4K (18 Gb/sn'ye kadar) sinyal için HDMI GİRİŞ1, GİRİŞ2 bağlantı noktaları, 4K (48 Gb/sn'ye kadar) sinyal için HDMI GİRİŞ3, GİRİŞ4 bağlantı noktaları
AC Güç Girişi	Domuz Kuyruğu (ARKA)
RF (Karasal/Kablo) Bağlantı Girişleri	1 (Yan)
IF (Uydu) Girişleri	2 (Yan)
Kompozit Video Girişi	S-Center Hoparlör Girişiyle Hibrit x1 (Yan, Mini jak)
Toplam HDMI girişi	4 (4 Yan)
Analog Ses Girişi (Toplam)	1 (Yan Analog Dönüştürme)
Dijital Ses Çıkışı	1 (Yan)
USB bağlantı noktaları	2 (Yan)
Ethernet girişleri	1 (Yan)
PCMCIA Yuvası	1 (Üst)
HDMI PC Girişi Formatı	640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 x 900 (55,9k Hz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz), 3840 x 2160p (30Hz), 3840 x 2160p (60 Hz, 8 bit)

## Yönetmelik ve Standart Uyumluluğu

VESA® Delik Aralığı Uyumu

Evet

## Yönetmelik ve Standart Uyumluluđu

VESA® Delik Aralığı (G x Y) 30,0 x 30,0 cm

## Ölçüler (Yaklaşık)

Standız TV Boyutu (G x Y x D) Yaklaşık 166,7 x 96,0 x 5,9 (3,99) cm

Stant ve TV (Standart konum)  
(G x Y x D) Yaklaşık 166,7 x 97,1 x 38,8 cm

Stant ve Ekran (Dar konum) (G  
x Y x D) Yaklaşık 166,7 x 98,4 x 38,8 cm

Stant ve Ekran (Soundbar  
konumu) (G x Y x D) Yaklaşık 166,7 x 103,2 x 38,8 cm

Ambalaj Kutusu Boyutu (G x Y  
x D) Yaklaşık 178,8 x 110,5 x 20,0 cm

Stant genişliđi (Standart  
pozisyon) Yaklaşık 166,5 cm

Stant genişliđi (Dar pozisyon) Yaklaşık 54,9 cm

Stant genişliđi (Soundbar  
pozisyonu) Yaklaşık 166,5 cm

AC Kablosu Uzunluđu 1500 mm

## Ağırlık (Yaklaşık)

Standız TV Ağırlığı Yaklaşık 42,2 kg

Stand ve TV (Standart konum) Yaklaşık 44,1 kg

Stant ve TV (Dar konum) Yaklaşık 44,1 kg

Stant ve TV (Soundbar  
konumu) Yaklaşık 44,1 kg

Ambalaj Kutusu Ağırlığı (Brüt) Yaklaşık 57 kg

## Karton Özellikleri

Üst üste yığılabilecek maks.  
karton sayısı (dikey) 4

Üst üste yığılabilecek maks.  
karton sayısı (yatay) \*sadece  
Vitrin için Yok

## Aksesuar yelpazesi

Sesli  
Uzaktan  
Kumanda  
(Arz) RMF-TX910U

## Aksesuar yelpazesi

Uzaktan Kumanda	RMT-TX450E
Piller	LR03+R03
AC Güç Kablosu Özellikleri	(Pig-tail43mm) (BK) (3 pinli) (düz kanatlar)
Çalıştırma talimatları	EN,FR,ES,NL,DE,PT,IT,SE,DK,FI,NO,PL,CZ,SK,HU,RO,BG,GR,TR
Hızlı Kurulum Kılavuzu/Ek CUE (GA)	EN,FR,ES,NL,DE,PT,IT,DK,NO,SE,FI,PL,CZ,SK,HU,RO,BG,GR,TR,RU,UA,AR
Masa Standı	Ayrı (Kurulması gerekir)


## İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Kamera Ünitesi (seçim)	CMU-BC1
Duvara Montaj Braketi	SU-WL450 (Terminal erişim sınırlaması, SU-WL450 ürün sayfasına başvurun)

## PrimeSupport

PrimeSupport Dahil	Yerel iş ortağımız tarafından mümkün olduğunda yerinde gerçekleştirilen gelişmiş değişim ile 3 yıllık garantiden faydalanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak 2 yıl uzatma seçeneği.
--------------------	--

# Galeri





---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Ağırlık ve boyut ile ilgili değerler yaklaşık değerlerdir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.