

PSS-650

Kurulum için Projektör Tavan Braketi



Overview

Kurulum için Projektör Tavan Braketi

Specifications

Ayarlanabilir aralk

Yukar/aa konum	300~375 mm / 11 13/16~14 3/4 inç 475~625 mm / 18 11/16~24 19/32 inç (Birlikte verilen uzatma çubuyla) (25 mm aralk ayar)
Yatay dönü açs	± 10 derece
Sola/saa eme açs	± 5 derece (Ayar dümesiyle ince ayar ilevi)
Yukarya/aaya eme açs	± 5 derece (Ayar dümesiyle ince ayar ilevi)
Ön/arka konum	± 50 mm / ± 1 31/32 inç (Ayar dümesiyle ince ayar ilevi)

Sol/sa konum	± 25 mm / $\pm 31/32$ inç (Ayar dümesiyle ince ayar ilevi)
--------------	--

Boyutlar (G x Y x D)

Boyutlar (G x Y x D)	299 x Yükseklik* x 453,5 mm / 11 25/32 x Y x 17 27/32 inç *Yükseklik: 300~375 mm / 11 13/16~14 3/4 inç 475~625 mm / 18 11/16~24 19/32 inç (Birlikte verilen uzatma çubuuyla)
----------------------	--

Boyutlar (G x Y x D) *çkntlar hariç (Ayar dümesi)

Boyutlar (G x Y x D) *çkntlar hariç (Ayar dümesi)	246 x Yükseklik* x 322 mm / 9 11/16 x H x 12 11/16 inç *Yükseklik: 300~375 mm / 11 13/16~14 3/4 inç 475~625 mm / 18 11/16~24 19/32 inç (Birlikte verilen uzatma çubuuyla)
---	---

Arlk

Arlk	Yaklak 8,6 kg / 19 lb
------	-----------------------

maksimum yük

maksimum yük 30 kg / 66 lb

stee bal aksesuarlar

stee bal aksesuarlar PSS-650P

Color

Color Siyah

Gallery

