

PSS-650P

Kurulum için Projektör Tavan Braketi



Overview

Kurulum için Projektör Tavan Braketi

Specifications

Ayarlanabilir aralk

1000~1675 mm / 39 3/8~65 15/16 inç
650~975 mm / 25 19/32~38 3/8 inç (kesim)
Yukar/aa konum
1700~2975 mm / 66 15/16~117 1/8 inç (x 2 birim) (25 mm aralk ayar)

Boyutlar (G x Y x D)

Boyutlar (G x Y x D) 51 x 695 x 58,5 mm / 2 x 27 3/8 x 2 5/16 inç

Boyutlar (G x Y x D) *çkntlar hariç (Ayar dümesi)

Boyutlar (G x Y x D)
*çkntlar hariç
(Ayar dümesi) 51 x 695 x 58,5 mm / 2 x 27 3/8 x 2
5/16 inç

Arlk

Arlk Yaklak 2,2 kg / 4,8 lb

maksimum yük

maksimum yük 30 kg / 66 lb

Not

Not Maks: 2 birim balantsna
kadar

Color

Color Siyah

Gallery

