

PVML-HSX1

PVM-X3200/X2400/X1800 için
HDR-SDR dönüştürme lisans



Overview

PVML-HSX1, Sony'nin TRIMASTER kaliteli görüntü monitörleri PVM-X3200, PVM-X2400 ve PVM-X1800 için HDR-SDR dönüştürme lisansdır. Bu lisans, canlı prodüksiyon ortamında Sony'nin orijinal HDR-SDR dönüştürmesini desteklemek için kullanılabilir. 4K-HD'ye dönüştürme ve 3D LUT dönüştürme aynı anda da uygulanabilir ve harici 4K/HD cihazlara çıkartılabilir. Monitörlerimizdeki dört yüzlü LUT interpolasyonu, mümkün olan en iyi sonuçlar için en üst seviyede işlemeye yarar. Bu özellik PVM-X3200, PVM-X2400 ve PVM-X1800'ün ön kontrol panelindeki USB bağlantı noktası üzerinden etkinleştirilir. Bu özelliği çok amaçlı uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Notlar: PVM-X2400 ve PVM-X1800 monitörler V2.0 veya üstüne güncellenmelidir.

V4.0 cihaz yazılımıyla PVM-X3200, PVM-X2400 ve PVM-X1800; PVML-SCX1 veya PVML-TDX1 olmak üzere iki düşük fiyatlı ve sürümle ilgili lisans destekleri. Sony'nin HDR-SDR dönüştürmesi olmadan bunlar gerekiyorsa PVML-SCX1 de başka bir seçenektir. Sadece 3D LUT uygulanmış çok özelliği gerekiyorsa buna uygun lisans PVML-TDX1'dir.

Features

HDR-SDR dönüştürme desteği*

desteği için PVML-HSX1 HDR-SDR dönüştürme lisans**

PVM-X3200, PVM-X2400 ve PVM-X1800'de canl prodüksiyon sisteminde kullanılmak üzere HDR-SDR dönütürme ilevini etkinletirir.

Lisans, 4K'dan HD'ye aa dönütürmeyi, ITU-R BT.2020'den ITU-R BT.709'a renk alan dönütürmeyi ve HDR EOTF S-Log3 (HDR), ITU-R BT.2100 (HLG), SMPTE ST 2084'ten SDR EOTF 2.4'e OETF dönütürmeyi etkinletirir.

Ayrıca asl 4K kayna Dört Balantlı 3G-SDI olsa dahi, 12G veya 3G-SDI destekli Gelimi Monitör Çk üzerinden dönütürülmü görüntülerin çkn baka bir 4K veya HD monitöre yapılmasn da salar. Bu ilev, sadece HDR sinyali beslenebilecek uzak bir tesiste de kullanlabılır.

* PVM-X2400 ve PVM-X1800 monitörler önce V2.0 veya üstüne güncellenmelidir.

** PVML-HSX1 HDR-SDR dönütürme lisans ayr olarak sunulur. HDR-SDR dönütürme, ön kontrol birimindeki USB balant noktas üzerinden etkinletirilir.

3D Kullanc LUT'si*

Bu lisans, Gelimi Monitör Çk üzerinden 3D Kullanc LUT'lerinin uyguland sinyallerin dier 4K/HD cihazlara çkn destekler ve canl prodüksiyon, sinema, dizi, reklam, müzik ve belgesel prodüksiyonu ortamlarında verimli i akların daha da kolaylatır. Monitörlerimizdeki dört yüzlü LUT enterpolasyonu, mümkün olan en iyi sonuçlar için en üst seviyede ileme salar.

*PVM-X2400 ve PVM-X1800 monitörler önce V2.0 veya üstüne güncellenmelidir.

Related products



PVM- X2400

4K HDR TRIMASTER kaliteli görüntü monitörü



PVM- X1800

4K HDR TRIMASTER kaliteli görüntü monitörü



PVM- X3200

4K HDR TRIMASTER kaliteli görüntü monitörü



PVML- SCX1

PVM-X3200/X2400/X1800 için sinyal dönüştürme çık lisans



PVML- TDX1

PVM-X3200/X2400/X1800 için 3D LUT uygulanm çık lisans

Gallery

