


# PWA-RCT1

PWS-4500, HKCU-REC55 ve  
HKCU-REC50 için Kayıt Kontrol  
Yazılım



## Overview

### **PWS-4500, HKCU-REC55 ve HKCU-REC50 için esneklik ve kontrol**

PWA-RCT1, birden çok PWS-4500 4K/HD Canlı Prodüksiyon Sunucusu ve HKCU-REC55/REC50 Kayıt Seçeneği\* ünitesinin kontrol edilmesi için kullanılabilir bir yöntem sunan, uygulamalar çalıtırma amaçlı bir yazılımdır; sezgisel işlem GUI'siyle tek bir PC'den kayıt/durdurma/oynatma/dosya aktarm işlemlerini tetikler.

PWA-RCT1, hem PWS-4500 hem de HKCU-REC55/REC50'ye daha yüksek çalıtma esneklik sağlar, böylece çeşitli prodüksiyon uygulamaları için kullanılmaya kolay, çoklu balant noktaları 4K/HD prodüksiyon kayıt cihazı olarak sunulabilir.

\* HKCU-REC55/REC50'nin kullanılmas için PWAL-RCT50 gerekir.

## Features

### **Çok kanallı kayıt için kolay ve sezgisel kontrol**

Hem PWS-4500 hem de HKCU REC55/REC50'yi aynı anda kullanarak tek bir uygulamayla çok kanallı kayıt için kolay ve sezgisel işlem.

### **Klip yönetimi ve dosya aktarm işlemleri**

Yazılım, klip listesi yönetimi ve harici ortama veya a

depolamaya dosya aktarımlar sunar.

## Related products



### HDC-4300

4K/HD Sistem Kameras



### PWS-100TD1

Kaset Dijitalleştirme stasyonu



### PMW-F55LIVE

Super 35 mm 4K CMOS sensörlü, SxS bellek HD/2K/4K kayıt yapan ve 16 bit RAW 2K/4K çıkış sunan kompakt CineAlta kamera



### HDC-3500

Fiber çalma için üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



### HDC-5500

Yüksek performanslı, üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü, dorudan 4K çıkışlı tanabilir sistem kameras



### HDCU-3500

HDC-3500 4K/HD sistem kameras için IP-ready Kamera Kontrol Birimi (CCU)



### HDCU-5000

HDC-5500 ve HDC-3500/3100 serisi sistem kameralar için Kamera Kontrol Birimi (CCU)



### HDCU-5500

HDC-5500 4K/HD sistem kameras için IP-ready Kamera Kontrol Birimi (CCU)



### PWAL-RCT50

PWA-RCT1 için CCU kayıt kontrol seçeneği



### HKCU-REC55

HDCU-5500 ve HDCU-3500 CCU için kayıt seçeneği

## Gallery

