


# PWA-RX1

## A RX stasyonu Uygulamas



## Overview

### **Yaynclık için sade, dayanklı ve uygun fiyatlı canlı ak çözümü**

Sony a alcs uygulamas olan PWA-RX1 yazlm olarak sunulur. Müterinin hazrlad bir sunucuya kurulabilir. Yaplandrmaya bal olarak, hücresel alar, Wi-Fi alar veya kablolu alarla tek veya ikili balantlar üzerinden, desteklenen birçok video kamera ve adaptörden dorudan canlı video ve sesi kabul edebilir. A RX stasyonu Uygulamas, olaan d yüksek kalitede HD akklar salar.

Video kameralardan canlı ak, günümüzde büyük popülerle sahip ve bunun nedenini anlamak hiç de zor deil. Haber kuruluşlar en güncel hikâyelere en hzl ekilde erimek, editörler ise gelen video kayd üzerinde mümkün olan en hzl ekilde çalmak istiyor. Ancak tüm ak teknolojileri ayrı deil.

Yayn arac, anten ve iletim maliyetlerini karlayabilerseniz uydu ve mikrodalga katks, birinci snf yaynda oldukça iyi i görüyor. Dük düzey Wi-Fi tabanlı çözümler, aksi hâlde her eyden habersiz kalacak bir kitleye görüntü sunmak için iyi bir seçenek. Ancak video ak; görüntü donmalar, düen kareler ve makro engelleme ile

beklenenden çok daha fazla bozuluyor. te bu nedenle Sony, PWA-RX1 ak alcs uygulamamz için QoS (Hizmet Kalitesi) ile gelimi ak gelitirdi. Minimum maliyetle maksimum performans elde edeceksiniz.

## Features

### **Sony'nin QoS teknolojisi ile sabit canl ak**

Ak srasnda a paketi kayb görüntü kalitesini düürebilir, görüntünün donmasna neden olabilir ve sesi bozabilir. Sony'nin QoS (Hizmet Kalitesi) teknolojisi, iletim srasnda video ve ses bütünlünün korunmasna yardmc olur. Orijinal Sony algoritmalar, iletim koullarna bal olarak bant geniliini ve arabellek boyutunu otomatik olarak optimum hâle getirir. Gerçek zamanl otomatik tekrar talebi (ARQ), adaptif hz kontrolü (ARC) ve ileri yönde hata düzeltme (FEC) gibi teknolojiler, sinyal bütünlüğünü korur. Manuel ayarlama yapmaya ihtiyaç duymadan yüksek kaliteli ak elde edebilirsiniz.

### **Hücresele a, Wi-Fi veya Kablolulu Ethernet üzerinden uygun maliyetli 1080i ve 720p canl ak**

Birim; hücresele a, Wi-Fi veya kablolu Ethernet alar üzerinden, 1080i ve 720p dâhil olmak üzere çeitli yayn formatlarında, Sony tarafından desteklenen çoklu video kamera ve adaptör balants için uygundur. Sistem, her biri 0,5–12 MB/sn'den balayan canl aklar destekler.

### **Birçok XDCAM video kamera, adaptör ve cep telefonundan dorudan ak**

Desteklenen video kameralar bir USB hücresele modem, Kablosuz LAN veya Ethernet balants kullanır, üstelik XDCAM pocket mobil uygulama kullanılarak da ak salanabilir.

### **Uzaktan dosya aktarm**

PWA-RX1, kullanncnn desteklenen video kamera veya

adaptör içindeki proxy ortamına uzaktan erimesini sağlar. Böylece operatör, video kameralardan veya adaptörden seçtiği bir FTP sunucusu ya da bulut hizmetine dosya aktarmayı uzaktan gerçekleştirebilir.

## **ki e zamanlı SDI çıkış**

Bir anahtarlayıcı veya alma sunucusu gibi ana akış sistemleri için en fazla iki SDI canlı akış çıkış sağlayın. Ek video kamera balantları ve SDI çıkışları sağlamak için tamam tek bir kullanıcı arabirimi kullanan PWA-RX1 yüklenmiş birden fazla sunucu birimi bir araya getirilebilir.

## **Yayın standart balanabilirliği**

PWA-RX1'in müşterinin temin ettiği bir SDI kartla birlikte kullanılmasıyla mevcut yayın sistemine balanması mümkün hale geliyor.

## **Sezgisel web tabanlı yönetim GUI'si**

Web tabanlı yönetim GUI'si Connection Control Manager video kameralara kolay balant sağlar ve canlı akışların etkili idaresini mümkün kılar. Yazılım, örnek olarak birden fazla video kameradan gelen küçük resimleri görüntülemek, video kamera balantlarını, iletim bit hızlarını ve gecikme ayarlarını kontrol etmek ve kurulu PWA-RX1 yüklü birden fazla sunucudan gelen çıkışları izlemek için kullanılabilecek kapsamlı bir GUI sunar.

Related  
products



### **PXW-Z280**

4K 50p/60p kayıt  
kapasiteli 1/2 tipi  
3CMOS, 12G-SDI, kilitli  
Hücresel özellikli, 17x

yaknlatrma  
lensi, gelimi Yüz  
Aglama AF  
özelliikleri sunan  
dünyann ilk 4K El  
Tipi Video Kameron

## Gallery

