

PWS-110RX1A

A RX stasyonu



Overview

Yaynclk için sade, dayankl ve uygun fiyatlı canl ak çözüümü

Sony A RX stasyonu PWS-110RX1A, tek bana kullanlabılır. Yaplandrmaya bal olarak, hücresel alar, Wi-Fi alar veya kablolu alarla tek veya ikili balant üzerinden, desteklenen birçok video kamera ve adaptörden dorudan canl video ve sesi kabul edebilir. A RX stasyonu, olaan d yüksek kalitede HD akklar salar.

Video kameralardan canl ak, günümüzde büyük popülerlii sahip ve bunun nedenini anlamak hiç de zor deil. Haber kurulular en güncel hikayelere en hzl ekilde erimek, editörler ise gelen kayt üzerinde mümkün olan en hzl ekilde çalmak istiyor. Ancak tüm ak teknolojileri ayn deil.

Yayn arac, anten ve iletim maliyetlerini karlayabilerseniz, uydu ve mikrodalga katks birinci snf yaynda oldukça iyi i görüyor. Dük düzey Wi-Fi tabanl çözümler, aksi halde her eyden habersiz kalacak bir kitleye görüntü sunmak için iyi bir seçenek. Ancak video ak; görüntü donmalar, düen kareler ve makro engelleme ile beklenenden çok daha fazla bozuluyor. te bu nedenle Sony,

PWS-110RX1A ak alcmz için QoS (Hizmet Kalitesi) ile gelimi ak gelitirdi. Minimum maliyetle maksimum performans elde edeceksiniz.

Features

Sony'nin QoS teknolojisi ile sabit canl ak

Ak srasnda a paketi kayb görüntü kalitesini düürebilir, görüntünün donmasna neden olabilir ve sesi bozabilir. Sony'nin QoS (Hizmet Kalitesi) teknolojisi, iletim srasnda video ve ses bütünlüğünün korunmasna yardmc olur. Orijinal Sony algoritmalar, iletiim koullarna bal olarak bant geniliini ve arabellek boyutunu otomatik olarak optimum hale getirir. Gerçek zamanl otomatik tekrar talebi (ARQ), adaptif hz kontrolü (ARC) ve ileri yönde hata düzeltme (FEC) gibi teknolojiler, sinyal bütünlüğünü korur. Manuel ayarlama yapmaya ihtiyaç duymadan yüksek kaliteli ak elde edebilirsiniz.

Hücresel a, Wi-Fi veya Kablolü Ethernet üzerinden uygun maliyetli 1080i ve 720p canl ak

Birim; hücresel a, Wi-Fi veya kablolu Ethernet alar üzerinden, 1080i ve 720p dahil olmak üzere çeitli yayın formatlarında, Sony tarafından desteklenen en fazla 30 Video kamera ve adaptör balants için uygundur. Sistem, her biri 0,5 - 12 Mb/sn'den balayan canl aklar destekler.

Birçok XDCAM video kamera, adaptör ve cep telefonundan dorudan ak

Desteklenen video kameralarda hücresel/Wi-Fi donanm kilidi veya CBK-NA1 Ethernet badatrc kullanlr.

Desteklenmeyen cihazlarda ise CBK-WA100 ve CBK-WA101 adaptörlerin yan sra hücresel/Wi-Fi donanm kilidi veya CBK-NA1 Ethernet badatrc kullanılabilir.

Uzaktan dosya aktarm

PWS-110RX1A, kullanıcının desteklenen video kameralar veya adaptör içindeki proxy ortamına uzaktan erişmesini sağlar. Böylece operatör, video kameralar veya adaptörden seçtiği bir FTP sunucusu ya da bulut hizmetine dosya aktarımını uzaktan gerçekleştirebilir.

Ki e zamanlı SDI çıkış

Bir anahtarlayıcı veya alma sunucusu gibi ana çıkış sistemleri için en fazla iki SDI canlı çıkış sağlayın. Ek video kamera bağlantıları ve SDI çıkışları sağlamak için tamam tek bir kullanıcı arabirimi kullanan birden fazla PWS-110RX1A birimi bir araya getirilebilir.

Yayın standartları uyumluluğu

Ayrıca, iki SDI çıkışına ek olarak, yayın sistemleriyle eşitleme sağlamak için referans ve zaman kodu girişi konektörleri içerir.

Sezgisel web tabanlı yönetim GUI'si

Web tabanlı yönetim GUI'si Connection Control Manager yazılımı video kameralara kolay bağlantı sağlar ve canlı akışların etkili idaresini mümkün kılar. Yazılım, PWS-110RX1A üzerine önceden yüklenir ve örneğin birden çok kameradan küçük resimleri görüntülemek; kamera bağlantılarını, aktarım bit hızlarını ve gecikme ayarlarını kontrol etmek ve birden çok PWS-110RX1A biriminden yapılan çıkışları izlemek için kullanılabilen kapsamlı bir GUI sunar.

Ek özelliklerle geliştirmek için isteğe bağlı lisanslar

PWS-110RX1A, ücretli isteğe bağlı lisanslarla elde edeceğiniz ek özellikler sayesinde i ek geliştirebileceğiniz esnek bir platformdur. Aadaki ürünlere u anda erişilebilir:

- kili Balant Lisans (PWSL-RXDL serisi): iki kmelenmi hcresel balantyla video kameralardan/adaptrlerden QoS canl ak alma zelliini etkinletirir.
- Gelimi Kamera Lisans (PWSL-RXAD serisi): PXW-Z280 ve PXW-Z190 ile gelimi a zelliklerini (HEVC QoS canl ak ve interkom zellikleri) etkinletirir.
- XDCAM pocket Lisans (PWSL-XPT serisi): XDCAM pocket mobil uygulamasndan QoS canl ak ama zelliini etkinletirir.

Related products



PXW-Z280

4K 50p/60p kayt kapasiteli 1/2 tipi 3CMOS, 12G-SDI, kili Hcresel zelli, 17x yaknlatrma lensi, gelimi Yz Aqlama AF zellikleri sunan dnyann ilk 4K El Tipi Video Kameras

Gallery

