


PWS-4400

4K / HD çoklu balant
noktal AV depolama birimi



Overview

PWS-4400 sistemi, Sony'nin yeni nesil 4K/HD canl prodüksiyon çözümünün temel öelerinden biridir

Görüntüleri yüksek verimlilikle sahip XAVC/Avid DNxHD®* kayıt formatında kaydetme özelliği, esnek G/Ç yapılandırmalar, HFR kayıt özelliği, sektördeki profesyonel operatörlere yönelik sezgisel kullanıcı arabirimi ve daha pek çok özelliğiyle, hem 4K hem de HD altyapılarında canlı spor etkinliklerinde kullanılabilecek verimli bir arç çekim oynatma sunucu sistemi oluşturabilir.

PWS-4400 oynatma sunucu sistemi 4 üründen oluşur: PWS-4400 Çoklu Balant Noktal AV Depolama Birimi (kayıt birimi olarak), PWSK-4403 USB Kontrol Cihaz (jog/shuttle ve ksc kol içeren kontrol paneli olarak), PWS-100PR1 Prodüksiyon Kontrol stasyonu (prodüksiyon uygulama yazılım çalıtırma istasyonu) ve PWS-100MG1 Medya A Geçidi stasyonu (dosyalar aktarım istasyonu).

PWS-4400 sistemi, yazılım sürümü yükseltmeleriyle sürekli gelişmeye devam ediyor. En yeni yazılım V1.4 (Mayıs 2015'te piyasaya sunulacak), HD 480/400p'ye varan HFR kayıt özelliği, 4K/HD e zamanlı kaydetme ve XAVC ve XDCAM MPEG2** dosya formatları birbirine dönüştürme gibi

gelitirmeler içeriyor.

Ayrıca, yeni Windows 8 bilgisayarlarla uyumlu bir uygulama yazılmı olan ve bilgisayardan kayıt/durdurma/oyunatma/dosya aktarm balatan PWA-RCT1 Kayıt Kontrol Yazılmı, PWS-4400'e çalma esneklii salayarak onun daha geni prodüksiyon kullanımlar için kullanılmı kolay, çoklu balant noktalar 4K/HD prodüksiyon kayıt cihaz olarak kullanılmısalır.

* V1.2 veya üzeri sürüm ile PWA-CD401 steer Bal Codec gerektirir

**V1.4 sürümünü ve PWS-100MG1 Medya A Geçidi stasyonu için PWA-MGW1B Video Dönütürme Seçeneini gerektirir

Hem XAVC hem de Avid DNxHD® desteklenir

* V1.2 veya üzeri sürüm ile PWA-CD401 isteer bal codec'i gerektirir

Esnek G/Ç yapılandırması

4 kanal 4K ve QFHD

8 kanal 2K ve HD (1080 veya 720)

Gelitirilmiş ar çekim özellikleri

HD 480/400P (8x ar çekim HD) kayıt yapan HDC-4300 kamerayla çalma

* Sürüm 1.4'ü gerektirir.

E zamanlı 4K ve HD kayıtlar*

PWS-4400 e zamanlı olarak hem 4K hem de HD kayıt yapabilir, bu özelliikle size HD'yi proxy olarak kullanma seçenei sunar.

* Sürüm 1.4'ü gerektirir.

XAVC ve XDCAM MPEG2 dosya formatların birbirine dönüdürebilme özelliđi

PWS100MG1 Medya A Geçidi stasyonu ile birlikte çalan PWS-4400; USB Sabit Sürücü, Optical Disc Archive ve SxS kartlardaki ortam dosyalarna erimek için XAVC ve XDCAM MPEG2 MXF dosyaların birbirine dönüdüürmenize olanak salar.

* PWS-4400 Sürüm 1.4'ü ve PWA-MGW1B Video Dönüdüürme Seçeneğini gerektirir.

PWS-4400'ü kontrol etmenin baka bir yolu

Bilgisayardan kayıt/durdurma/oynatma/dosya aktarm balatan yeni PWA-RCT1 Kayıt Kontrol Yazılım, PWS-4400'ün kolayca ve sezgisel olarak kontrol edilmesini salar. Ayrıca PWS-4400'ün kullanılı bir çoklu balant noktal 4K/HD kayıt cihaz olarak kullanılması salayarak PWS-4400 için çalma esnekli ve yeni uygulama alanlar yaratır.

Features

Esnek G/Ç yapılandırması

4 kanal 4K ve QFHD

8 kanal 2K ve HD (1080 veya 720)

Verimli XAVC video format ve Avid DNxHD® seçeneđi

Sunucu çok verimli XAVC video formatını destekler. 4K i akında birim, dorusal olmayan düzenleme sistemlerinde (NLE) kolayca ilenebilen bir 4K XAVC dosya oluşturur. Birim, Sürüm 1.2 ile PWS-CD401 codec'i destekleyerek, Avid DNxHD® 220 422 10 bit ve DNxHD 145 422 8 bit Full HD kayıt imkan sunar.

* PWS-CD401 seçeneğini gerektirir.

HD 8x ar çekim ve 4K 2x ar çekim sunan HFR desteği

HDC-4300 sistem kamerasıyla* HD 3x ya da 8x; PMW-F55 ile HD 4x ya da 6x ve F65** ile 4K 2x ar çekimde HFR (Yüksek Kare Hzl) kayıtlar.

* Sürüm 1.4'ü gerektirir.

** Sürüm 1.1 veya üzerini gerektirir.

E zamanlı 4K ve HD kayıtlar*

PWS-4400 e zamanlı olarak hem 4K hem de HD kayıt yapabilir, bu özelliikle size HD'yi proxy olarak kullanma seçeneği sunar.

* Sürüm 1.4'ü gerektirir.

XAVC ve XDCAM MPEG2 MXF dosya formatların kolayca birbirine dönüştürme

PWS100MG1 Medya A Geçidi stasyonu ile birlikte çalışan PWS-4400, Optical Disc Archive ve diğer depolama aygıtlarındaki ortam dosyalarına erişmek için XAVC ve XDCAM MPEG2 MXF dosyaların birbirine dönüştürmenize olanak sağlar.

* PWS-4400 Sürüm 1.4'ü ve PWS-100MG1 için PWA-MGW1B isteği yazılım gerektirir.

Geni dahili depolama kapasitesi

PWS-4400, 2 TB depolama alanı standart olarak sunar ve bu alan, 2 TB depolama alanı sağlayan PWSK-4401 Dahili Bellek Dizisi eklenerek 8 TB'ye kadar artırılabilir.

Zengin ortam desteği

HDD, Optical Disc Archive, SxS kart ve Professional Disc™ gibi ortamlar desteklenir.

Related products



PWS- 100PR1

Prodüksiyon
Kontrolü
stasyonu



PWA- MGW1B

Video Dönütürme
Yazılım

Gallery

