

## RCP-1000

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi Uzaktan Kumanda Paneli. 19 inç EIA kabininde 6 ünite.



### Overview

RCP-1000, özel temel işlemler barındıran basit bir uzaktan kumanda panelidir. Siyah ve ana siyah ayar bloğu, kumanda kolu tipi bir kontrol sunar. 19 inç EIA kabinine alt adede kadar ünite monte edilebilir. İşlem yapılandırmasına göre çeşitli ayarlar ve işlevlerin kullanılma şekli yapılandırılabilir.

### Features

#### **Basit ve kompakt.**

Bu uzaktan kumanda paneli, temel kamera işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli kontrol işlevleriyle donatılmıştır ve işlevlerin basit ve doğru şekilde çalışmasını sağlar.

#### **IRIS/MB (master siyah) ekran penceresi.**

IRIS penceresi iris ayarını diyafram derinliği olarak görüntüler. Lens kapalıysa "CLS" mesajı görüntülenir. Ana siyah göstergesi ana siyah ayar derinliğini görüntüler.

#### **Dorudan filtre ve master kazanç düğmeleri kontrolü**

Master kazanç kontrolünün yanı sıra ND/CC filtrelerine kolay erişim

#### **Özelleştirilebilir anahtar.**

Kullanıcı botaki bir anahtara istediği ilevi atayabilir.

### Çeitli kontrol sistemleriyle uyumlu

HDC/HSC/BVP sistem kameras kullanıclar, CNU-700 kullanarak bir çoklu kamera kontrol sistemi oluşturabilir. CNU-700 kullanılan bir sistemde, 24 adede kadar kamera içeren bir kamera sistemini kontrol etmek için iki CNU kullanılabilir.

LAN uyumlu bir CCU balanarak LAN kullanılan bir sistem de oluşturulabilir.

## Specifications

### Genel

Güç kayna DC 10,5 V - 30 V

Güç tüketimi 2 W

Çalma sıcaklık 5°C - 40°C (41°F - 104°F)

Boyutlar (G x Y x D) (çıkıntılı parçalar hariç) 68 × 244 × 123,7 mm (2 3/4 × 9 5/8 × 4 7/8 inç)

Arlık 1,1 kg (2 lb 9 oz)

### Giri/çık konnektörleri

CCU/CNU Çok konnektörlü 8 pimli, dii (x1)

EXT G/Ç D-sub 9 pimli, dii (x1)

## Related products



### **HDCU-3100**

IP özellikli yeni nesil Kamera Kontrol Birimi



### **HXC-FB80**

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kameras



### **MSU-3000**

Sistem kameralar (yatay tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



### **MSU-3500**

Sistem kameralar (dikey tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



### **HDC-3500V**

2/3 inç 3-CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



### **HDC-5500V**

2/3 inç 4K 3-CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras

## Gallery

