

## RCP-1500

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi Uzaktan Kumanda Paneli. 19 inç EIA kabinde 4 ünite.



### Overview

RCP-1500 uzaktan kumanda panelinde, dorudan ilem anahtarlar ve dokunmatik panel içeren bir LCD ekran bulunur; bu ekran, uzaktan kumanda panelini MSU'ya göre üstün klacak ekinde, hem kullanm kolay hem de çok ilevlilik sunan bir panel haline getirir. ris ve ana siyah ayar blou, kumanda kolu tipi kontrol sunar. 19 inç EIA kabinine dört adede kadar ünite monte edilebilir.

### Features

#### **Çeitli kamera ilemleri için dokunmatik panel ve birçok dorudan eriim anahtar**

Bu uzaktan kumanda paneli, çeitli kamera ilemlerinin gerçekleştirilmesi için gereken kontrol ilevleriyle donatlmtr; bu da çeitli ilevlerin kolay ve doru ekinde yapılmasn salar. lem dümeleri, ayar dümeleri ve dier kontroller, ileve ve kullanm sklna göre panele dizilmitir. Dümelerin yanllkla kullanlmasn engellemek için, kameraların ilem ve kurulumu açşndan oldukça önemli olan dümelerin çevresinde koruma çerçveleri bulunur

#### **Ethernet balants özelli**

CCA-5 kablosuyla balantnn yan sra LAN kablosu ile de balant kurulabilir. Bu nedenle bir çoklu kamera kontrol sistemi olutururken, yalnızca önceden olduu gibi CNU-700

kullanılarak bir sistem oluturulmaz, ayn zamanda LAN kullanılarak da bir sistem oluturulabilir.

### **Dorudan Sahne dosyas kontrolü**

Çeitli sahne ayar desteklemek için kolay Sahne dosyas eriimi.

### **Özelleştirilebilen anahtar ve menü.**

Kullanlar botaki bir anahtara istedi ilevi atayabilir ve kendi favori menülerini de oluturabilirler.

## Specifications

### Genel

Güç tüketimi

4 W

Çalma sıcaklık

5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)

Boyutlar (G x Y x D)  
(çkntl parçalar hariç)

102 × 310 × 125 mm (4 1/8 × 12 1/4 × 5 inç)

Arlık

1,8 kg (3 lb. 15 oz.)

Güç kayna

DC 10,5 V - 30 V

### Giri/çık konnektörleri

Ethernet

RJ-45 8 pimli (X1)

CCU/CNU

Çok konnektörlü 8 pimli, dii (x1)

AUX

Çok konnektörlü 8 pimli, dii (x1)

EXT G/Ç

D-sub 9 pimli, dii (x1)

## Related products



### BRC-H900

1/2 tipi Exmor® 3CMOS sensörlü ve 14x optik yakınlatma özellikli Full HD robotik stüdyo kameras



### CNA-1

Kamera kontrol a adaptörü



### BRC-H800

Kaypsız yayın görüntü kalitesi sunan 12x optik yakınlatmal Premium Full HD PTZ Kamera



### HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kameras



NETWORKED LIVE

### HDC-5500

Yüksek performanslı, üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü, dorudan 4K çkl tanabilir sistem kameras



NETWORKED LIVE

### HDC-3500

Fiber çalma için üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



NETWORKED LIVE

### HDC-3100

Fiber çalma için üç adet 2/3 inç CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



NETWORKED LIVE

### HDC-3170

Triaks çalma için üç 2/3 inç CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



### BRC-X400

30x (CIZ ile) yakınlatmal ve farklı ortamlarda kullanm için NDI®|HX özelli sunan Premium 4K30P IP PTZ Kamera



### MSU-3000

Sistem kameralar (yatay tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



### MSU-3500

Sistem kameralar (dikey tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



NETWORKED LIVE

### UHC-8300

UHC-8300 8K 3CMOS sensör kamera sisteminde UHCU-8300 8K Kamera Kontrol Birimi, UKCU-8001 (8K ST 2110 Arabirimi), UZCU-

SNMP80 (8K ST 2110 için SNMP), UKCU-IP01F (Network Media Interface) bulunuyor

## Gallery

