

RCP-1501

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kadranlı tip Uzaktan Kumanda Paneli. 19 inç EIA kabinde 4 ünite.



Overview

RCP-1501'de dorudan ilem anahtarlar ve dokunmatik panel içeren bir LCD ekran bulunur; bu ekran, uzaktan kumanda panelini MSU'ya göre üstün klacak ekilde, hem kullanm kolay hem de çok ilevlilik sunan bir panel haline getirir. ris ve ana siyah ayar blou, kadran (döner düme) tipi kontrol sunar. 19 inç EIA kabinine dört adede kadar ünite monte edilebilir.

Features

Çeitli kamera ilemleri için dokunmatik panel ve birçok dorudan eriim anahtar

Bu uzaktan kumanda paneli, çeitli kamera ilemlerinin gerçekleştirilmesi için gereken kontrol ilevleriyle donatlmtr; bu da kamerann kolay ve doru ekilde çaltrlmasn salar. lem dümeleri, ayar dümeleri ve dier kontroller, ileve ve kullanm sklna göre panele dizilmitir. Dümelerin yanllkla kullanlmasn engellemek için, kameralarn ilem ve kurulumu açsndan oldukça önemli olan dümelerin çevresinde koruma çerçveleri bulunur.

Ethernet balants özelli

CCA-5 kablosuyla balantnn yan sra LAN kablosu ile de balant kurulabilir. Bu nedenle bir çoklu kamera kontrol sistemi olutururken, yalnızca önceden olduu gibi CNU-700

kullanılarak bir sistem oluturulmaz, ayn zamanda LAN kullanılarak da bir sistem oluturulabilir.

Sahne dosyasn dorudan kontrol etme

Çeitli sahne ayar desteklemek için kolay Sahne dosyas eriimi.

Özelleştirilebilen anahtar ve menü.

Kullanlar botaki bir anahtara istedi ilevi atayabilir ve kendi favori menülerini oluturabilirler.

Çeitli kontrol sistemlerini kurma

HDC/HSC/BVP kullanlar, CNU-700 kullanarak bir çoklu kamera kontrol sistemi oluturabilir. CNU-700 kullanlan bir sistemde, 24 adede kadar kamera içeren bir kamera sistemini kontrol etmek için iki CNU kullanabilir. LAN uyumlu bir CCU balanarak LAN kullanlan bir sistem de oluturulabilir.

Specifications

Genel

Güç kayna

DC 10,5 V - 30 V

Güç tüketimi

4 W

Çalma
scakl

5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)

Boyutlar (G x Y x D)
(çkntl
parçalar hariç)

102 × 310 × 85 mm (4 1/8 × 12
1/4 × 3 3/8 inç)

Arlk

1,8 kg (3 lb. 15 oz.)

Giri/çık konnektörleri

Ethernet	RJ-45 8 pimli (X1)
CCU/CNU	Çok konnektörlü 8 pimli, dii (x1)
AUX	Çok konnektörlü 8 pimli, dii (x1)
EXT G/Ç	D-sub 9 pimli, dii (x1)

Related products



HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kameras



MSU-3000

Sistem kameralar (yatay tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



MSU-3500

Sistem kameralar (dikey tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



UHC-8300

UHC-8300 8K 3CMOS sensör kamera sisteminde UHCU-8300 8K Kamera Kontrol Birimi, UKCU-8001 (8K ST 2110 Arabirimi), UZCU-SNMP80 (8K ST 2110 için SNMP), UKCU-IP01F (Network Media Interface) bulunuyor

Gallery

