

RCP-3100

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için kumanda kolu tipi uzaktan kumanda paneli.
19 inç EIA kabinde 5 ünite.



NETWORKED LIVE

Overview

HDC serisi kameralar için Uzaktan Kumanda Paneli

RCP-3100, 19 inçlik bir EIA kabinine be ünite monte etmenize olanak salayan, sadece 80 mm genilikte ince bir gövdesi olmasna ramen çok ilevli çalma için çeitli ayarlar sunan, Sony sistem kameralar için bir uzaktan kumanda panelidir. ris ve ana siyah ayar bloku, kumanda kolu tipi kontrol sunar.

Features

Çeitli kamera ilemlerine uygun birçok dorudan eriim anahtar

Bu uzaktan kumanda paneli, çeitli kamera ilemlerinin gerçekleştirilmesi için gereken kontrol ilevleriyle salanr. lem dümeleri, ayar dümeleri ve dier kontroller, ileve ve kullanm sklna göre panele dizilmitir.

Dümelerin yanllkla kullanlmasn engellemek için, kameralarn ilem ve kurulumu açsndan oldukça önemli olan dümelerin çevresinde koruma çerçeveleri bulunur.

Özelleştirilebilir anahtar ve menü

Kullanclar, kamera/CCU/BPU'ya hzl eriim için dorudan baslan dümelerin yan sra atanabilir anahtarlara birçok boyama ilevi atayabilir.

LAN balants özelli

LAN kablosu veya CCA-5 kablosu üzerinden balant kurulabilir. Dolaysyla bir çoklu kamera sistemi kurulurken, CNU-700 veya LAN kullanılarak oluturulabilir. LAN balants, PoE anahtar üzerinden güç salayabilir. lk ayarlar Web sunucusu üzerinden PC GUI ile yapılabilir.

**Dar gövde tasarm ile kabine montaj
yerleiminde yüksek verimlilik**

19 inçlik EIA kabinine be adede kadar birim monte edebilmeniz için yalnızca 80 mm geniinde.

Çeitli kontrol sistemlerini kurma

HDC/HSC/HXC/BRC kullanclar, CNU-700 kullanarak bir çoklu kamera kontrol sistemi oluturabilir. CNU-700 kullanılan bir sistemde, 24 adede kadar kamera içeren bir kamera sistemini kontrol etmek için iki CNU atanabilir. LAN uyumlu bir CCU'ya balanarak LAN kullanılan bir sistem de oluturulabilir.

Specifications

Genel

Güç Kayna	DC 10,5 - 30 V PoE (IEEE802.3af Snf 2)
-----------	---

Güç Tüketimi	4 W
--------------	-----

Çalma Scakl	5 - 40°C (41 - 104°F)
----------------	-----------------------

Boyutlar (G x Y x D) (çkntlar hariç)	80 x 310 x 125 mm (3 ¼ x 12 ¼ x 5 inç)
---	---

Arlk	1,4 kg (3 lb. 1 oz)
------	---------------------

Giri/çık konnektörleri

LAN	RJ-45 8 pinli (x1) 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
CCU/CNU	Çoklu konnektör 8 pinli, dii (x1)
EXT G/Ç	D-Sub 9 pinli, dii (x1)

Related products



HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kameras



BRC-H800

Kaypsız yayın görüntü kalitesi sunan 12x optik yakınlatma Premium Full HD PTZ Kamera



BRC-H900

1/2 tipi Exmor® 3CMOS sensörlü ve 14x optik yakınlatma özellikli Full HD robotik stüdyo kameras



HDC-3100

Fiber çalma için üç adet 2/3 inç CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



HDC-3170

Triaks çalma için üç 2/3 inç CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



HDC-3500

Fiber çalma için üç adet 2/3 inç 4K CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



HDC-4300

4K/HD Sistem Kameras



HDC-P50

4K/HD kompakt POV sistem kameras



HDC-1700



HDC-2400



HDC-2500



HDC-2570

Çok formatlı HD
tanabilir sistem
kamaras



BRC-X400

30x (CIZ ile)
yaknlatrma
ve farkl ortamlarda
kullanm için
NDI®|HX özelli
sunan Premium
4K30P IP PTZ Kamera

3G çoklu format HD
sistemi kamera



HDC-3200

2/3 inç 4K 3CMOS
Kamera Sistemi

3G iki kat hzl
çoklu format HD
sistem kamaras



HDC-3500V

2/3 inç 3-CMOS
sensörlü tanabilir
sistem kamaras

Dijital triaks iletim
arabirimli, çoklu
formatlı HD
tanabilir sistem
kamaras



HDC-5500V

2/3 inç 4K 3-CMOS
sensörlü tanabilir
sistem kamaras



CNA-2

Kamera Kontrol A
Adaptörü



BRC-AM7

Yapay zeka analitii,
4K 60p, 20x optik
yaknlatrma
özellikli üstün kaliteli
PTZ Auto Framing
Kamera. Dier
prodüksiyon
sistemleriyle yüksek
düzeyde birlikte
çalabilirlik

Gallery

