

RCP-3500

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için uzaktan kumanda paneli



NETWORKED **LIVE**

Overview

RCP-3500, RCP-1500'ün sonraki modelidir ve ayn boyutlar ile ayn temel ilevlere sahiptir.

RCP-3500 uzaktan kumanda panelinde dorudan ilem anahtarlar ve dokunmatik panel içeren, daha parlak bir LCD ekran bulunur, daha yüksek çözünürlük ve daha parlak LCD cihazyla görünürlük gelitirilmittir. Böylece hem kullanm kolayl hem de çok ilevlilik sunmasıyla, MSU'dan üstün bir uzaktan kumanda panelidir. ris ve ana siyah ayar bloku, kumanda kolu tipi kontrol sunar. 19 inç EIA kabinine dört adede kadar ünite monte edilebilir.

Features

Çeitli kamera ilemleri için dokunmatik panel ve birçok dorudan eriim anahtar

Bu uzaktan kumanda paneli, çeitli kamera ilemlerinin yürütülmesi için gereken kontrol ilevleriyle donatlmtr; bu da çeitli ilevlerin kolay ve doru ekilde gerçekletirilmesini salar. lem dümeleri, ayar dümeleri ve dier kontroller, panel üzerinde ileve ve kullanm sklna göre dizilmitir. Dümelerin yanllkla kullanlmasn engellemek için, kameraların ilem ve kurulumu açsndan oldukça önemli olan dümelerin çevresinde koruma çerçeveleri bulunur.

Atanabilir tular

RCP-3500'de çeitli ilevler atanm 9 tu bulunur. levleri göstermek için yedek bir LED de atanabilir. Atanan tüm dümeler ve LED'ler bir bakta kolayca anlalması için ekranda listelenebilir.

LAN balants özelli

CCA-5 kablosuyla balantın yan sra LAN kablosu ile de balant kurulabilir. Sistem, PoE destekli bir 1000Base-T LAN balants kullanılarak kurulabilir.

Özelletirilebilir anahtarlar

Kullanclar, istedikleri ilevi 9 atanabilir dümeye atayabilir ve kendi favori menülerini de oluturabilirler. Bu ilem, kategorilenmi öeler içeren Anahtar Özelletir menüsüyle gerçekletirilebilir.

HDR ilem deste

RCP-3500, RCP'nin ekran panelinde düzenlenebilen HDRC-4000'in HDR ile ilgili "Tüm Ayarlar Dosyas" Dosya Adlarını destekler.

SR Live MetaFile, SDI balant yoluna ek olarak HDR meta verilerini balamak için HDRC-4000 ile de desteklenir.

USB fla sürücü

RCP'nin ayarlar, USB fla sürücü ile kaydedilebilir veya yüklenebilir. CAM/CCU/BPU Sahne dosyaları/Referans dosyaları da kaydedilebilir ve HDRC-4000'in HDR Prodüksiyon Dönütürücü Biriminde Tüm Ayarlar dosyası kaydedilebilir.

Dorudan Sahne dosyas kontrolü

Çeitli sahne ayarını desteklemek için kolay Sahne dosyas erişimi.

Web UI uygulamas

Sezgisel kullanıcı arabirimiyle (UI) aa bal uzak bir PC'den RCP balangç ayarları için kolay uzaktan çalma salar.*

* Bu özellik ileri bir tarihte sunulacaktır.

Specifications

Genel

Güç kayna	DC 10,5 V - 17 V (EXT I/O konnektörü için) PoE 36 V - 57 V (IEEE802.3af snf 2 uyumlu)
-----------	--

Güç tüketimi	10 W (AUX konnektör çık dahil)
--------------	--------------------------------

Çalma sıcaklık	5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)
----------------	-------------------------------

Saklama sıcaklık	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
------------------	---------------------------------

Boyutlar (G x Y x D)	102 x 310 x 67 mm (4 1/8 x 14 x 2 3/4 inç) (çıkıntılar hariç)
----------------------	---

Arlık	1,7 kg (3 lb. 12 oz)
-------	----------------------

Giri/çık konnektörleri

LAN	RJ-45 8 pinli (x1) 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
-----	---

CCU/CNU	Çok konnektörlü 8 pimli, dii (x1)
---------	-----------------------------------

AUX

Çok konnektörlü 8 pimli, dii (x1)

EXT G/Ç

D-sub 9 pimli, dii (x1)

Related products



BRC-H800

Kaypsz yayın görüntü kalitesi sunan 12x optik yakınlatma Premium Full HD PTZ Kamera



CNA-1

Kamera kontrol adaptörü



BRC-X1000

Kaypsz yayın görüntü kalitesi sunan 12x optik yakınlatma Premium 4K30P PTZ Kamera



HDC-P31

Gelimi uzaktan kullanım özellikleri ve gelimi HDR i aklar sunan HD kompakt POV sistem kameras



UHC-8300

UHC-8300 8K 3CMOS sensör kamera sisteminde UHCU-8300 8K Kamera Kontrol Birimi, UKCU-8001 (8K ST 2110 Arabirimi), UZCU-SNMP80 (8K ST 2110 için SNMP), UKCU-IP01F (Network Media Interface) bulunuyor



HDCU-3100

IP özellikli yeni nesil Kamera Kontrol Birimi



HDCU-3170

IP özellikli Triaks Kamera Kontrol Birimi



HDCU-3500

HDC-3500 4K/HD sistem kameras için IP-ready Kamera Kontrol Birimi (CCU)



HDCU-5000

HDC-5500 ve HDC-3500/3100 serisi



HDCU-5500

HDC-5500 4K/HD sistem kameras için



HDC-P50

4K/HD kompakt POV sistem kameras



HXC-FB80

HXC-FB80 kameralar için 4K / HD Kamera

sistem kameralar için Kamera Kontrol Birimi (CCU)



HXC-P70

Dorudan fiber optik kablo balantsna sahip uygun maliyetli üç 2/3 inç Exmor CMOS sensörlü Full HD/SD kompakt sistem kameras

IP-ready Kamera Kontrol Birimi (CCU)



MSU-1000

Ana kurulum birimi, HDC / HSC kameralar için çok kameral uzaktan kontrol paneli (yatay tip)



MSU-1500

Master kurulum birimi, HDC / HSC kameralar için çok kameral uzaktan kontrol paneli (dikey tip)

Kontrol Ünitesi



BRC-X400

30x (CIZ ile) yakınlatma ve farklı ortamlarda kullanılmak için ND|HX özelliği sunan Premium 4K30P IP PTZ Kamera



MSU-3000

Sistem kameralar (yatay tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



MSU-3500

Sistem kameralar (dikey tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



HDRC-4000

HDR Prodüksiyon Dönütürücü Birimi



HDC-F5500

Super 35mm 4K CMOS Kamera Sistemi



HXC-FZ90

HD prodüksiyon için HXC-FZ90 tanabilir stüdyo kamera sistemi



HDC-3500V

2/3 inç 3-CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



HDC-5500V

2/3 inç 4K 3-CMOS sensörlü tanabilir sistem kameras



CNA-2

Kamera Kontrol A Adaptörü



BRC-AM7

Yapay zeka analitiği, 4K 60p, 20x optik yakınlatma

özelliđli üstün kaliteli
PTZ Auto Framing
Kamera. Dier
prodüksiyon
sistemleriyle yüksek
düzeyde birlikte
çalabilirlik

Gallery

