

## RCP-3501

HDC/HSC/HXC serisi kameralar için uzaktan kumanda paneli



NETWORKED **LIVE**

### Overview

**RCP-3501, RCP-1501'in sonraki modelidir ve ayn boyutlar ile ayn temel ilevlere sahiptir**

RCP-3501 uzaktan kumanda panelinde dorudan ilem anahtarlar ve dokunmatik panel içeren, daha parlak bir LCD ekran bulunur, ayrıca daha yüksek çözünürlük ve daha parlak LCD cihazyla görünürlük getirilmiştir. Böylece hem kullanm kolay hem de çok ilevlilik sunmasıyla, MSU'dan üstün bir uzaktan kumanda panelidir. ris ve ana siyah ayar bloku, kadran tipi kontrol sunar. 19 inç EIA kabinine dört adede kadar ünite monte edilebilir.

### Features

**Çeitli kamera ilemleri için dokunmatik panel ve birçok dorudan eriiim anahtar**

Bu uzaktan kumanda paneli, çeitli kamera ilemlerinin yürütülmesi için gereken kontrol ilevleriyle donatılmıştır; bu da çeitli ilevlerin kolay ve doru ekilde gerçekleştirilmesini sağlar. lem dümeleri, ayar dümeleri ve diier kontroller, panel üzerinde ileve ve kullanm sklna göre dizilmiştir. Dümelerin yanllkla kullanlmasn engellemek için, kameraların ilem ve kurulumu açşndan oldukça önemli olan dümelerin çevresinde koruma çerçeveleri bulunur.

**Atanabilir tular**

RCP-3501'de eitli ilevler atanm 9 tu bulunur. levleri gstermek iin yedek bir LED de atanabilir. Atanan tm dmeler ve LED bir bakta kolayca anlalması iin ekranda listelenebilir.

## **LAN balants zelli**

CCA-5 kablosuyla balantnn yan sra LAN kablosu ile de balant kurulabilir. Sistem, PoE destekli bir 1000Base-T LAN balants kullanılarak kurulabilir.

## **zelleştirilebilir anahtarlar**

Kullanclar, istedikleri ilevi 9 atanabilir dmeye atayabilir ve kendi favori menlerini de oluturabilirler. Bu ilem, kategorilenmi eler ieren Anahtar zelleştir mensyle gerekleştirebilir.

## **HDR ilem destei**

RCP-3501, RCP'nin ekran panelinde dzenlenebilen HDRC-4000'in HDR ile ilgili "Tm Ayarlar Dosyas" Dosya Adlarn destekler.

SR Live MetaFile, SDI balant yoluna ek olarak HDR meta verilerini balamak iin HDRC-4000 ile de desteklenir.

## **USB fla src**

RCP'nin ayarlar, USB fla src ile kaydedilebilir veya yklenebilir. CAM/CCU/BPU Sahne dosyalar/Referans dosyalar da kaydedilebilir ve HDRC-4000'in HDR Prodksiyon Dntrc Biriminde Tm Ayarlar dosyas kaydedilebilir.

## **Dorudan Sahne dosyas kontrol**

eitli sahne ayarın desteklemek iin kolay Sahne dosyas eriimi.

## **Web UI uygulamas**

Sezgisel kullanc arabirimiyle (UI) aa bal uzak bir PC'den RCP balang ayarlar iin kolay uzaktan alma salar.\*

\* Bu özellikleri bir tarihte sunulacaktır.

## Specifications

### Genel

Güç kaynağı DC 10,5 V - 17 V (EXT I/O konnektörü için)  
PoE 36 V - 57 V (IEEE802.3af sınıfı 2 uyumlu)

Güç tüketimi 10 W (AUX konnektör çıkışı dahil)

Çalışma sıcaklığı 5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)

Saklama sıcaklığı -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

Boyutlar (G x Y x D) 102 x 310 x 67 mm (4 1/8 x 14 x 2 3/4 inç) (çıkışlar hariç)

Ağırlık 1,7 kg (3 lb. 12 oz)

### Giri / Çıkış Konnektörleri

LAN RJ-45 8 pinli (x1) 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

CCU/CNU Çok konnektörlü 8 pinli, dişi (x1)

AUX Çok konnektörlü 8 pinli, dişi (x1)

EXT G/Ç

D-sub 9 pimli, dii (x1)

## Related products



### BRC-H800

Kaypsız yayın görüntü kalitesi sunan 12x optik yakınlatmalı Premium Full HD PTZ Kamera



### CNA-1

Kamera kontrol a adaptörü



### BRC-X1000

Kaypsız yayın görüntü kalitesi sunan 12x optik yakınlatmalı Premium 4K30P PTZ Kamera



### HDC-P31

Gelimi uzaktan kullanımlı özellikleri ve gelimi HDR i aklar sunan HD kompakt POV sistem kameras



### UHC-8300

UHC-8300 8K 3CMOS sensör kamera sisteminde UHCU-8300 8K Kamera Kontrol Birimi, UKCU-8001 (8K ST 2110 Arabirimi), UZCU-SNMP80 (8K ST 2110 için SNMP), UKCU-IP01F (Network Media Interface) bulunuyor



### HDCU-3100

IP özellikli yeni nesil Kamera Kontrol Birimi



### HDCU-3170

IP özellikli Triaks Kamera Kontrol Birimi



### HDCU-3500

HDC-3500 4K/HD sistem kameras için IP-ready Kamera Kontrol Birimi (CCU)



### HDCU-5000

HDC-5500 ve HDC-3500/3100 serisi sistem kameralar için Kamera Kontrol Birimi (CCU)



### HDCU-5500

HDC-5500 4K/HD sistem kameras için IP-ready Kamera Kontrol Birimi (CCU)



### HDC-P50

4K/HD kompakt POV sistem kameras



### HXC-FB80

HXC-FB80 kameralar için 4K / HD Kamera Kontrol Ünitesi



## HXC-P70

Dorudan fiber optik kablo balantsna sahip uygun maliyetli üç 2/3 inç Exmor CMOS sensörlü Full HD/SD kompakt sistem kameras



## MSU-1000

Ana kurulum birimi, HDC / HSC kameralar için çok kameral uzaktan kontrol paneli (yatay tip)



## MSU-1500

Master kurulum birimi, HDC / HSC kameralar için çok kameral uzaktan kontrol paneli (dikey tip)



## BRC-X400

30x (CIZ ile) yakınlatmal ve farklı ortamlarda kullanm için NDI®|HX özelli sunan Premium 4K30P IP PTZ Kamera



## MSU-3000

Sistem kameralar (yatay tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



## MSU-3500

Sistem kameralar (dikey tip) için master kurulum ünitesi, çoklu kamera uzaktan kumanda paneli



## HDRC-4000

HDR Prodüksiyon Dönütürücü Birimi



## HDC-F5500

Super 35mm 4K CMOS Kamera Sistemi

## Gallery

