



HXC serisi

## Features

### **Ortam ve kayıt dosyalar erişimi ve uzak mesafeden görüntüleme**

Kamera boyama ayarının yan sıra birim, kameraya veya bir video kameraya bal olan kayıt cihazına takıl ortam da kontrol edebilir. Dorsal olmayan ortam klipleri ilemi de desteklenir.

### **"Monitör çık veya "yalnızca kontrol""**

Birim 10 m 8 pimli uzaktan kumanda ara balant kablosuyla beslenir. Bu kablo, tüm video kamera serileri için görüntü izleme imkan salayan analog kompozit çık sunar (HD modellerde aa dönütürücü etkinletirilmelidir).

### **Uygulamalarda ya da RCP-700 serisi uzaktan kumanda panelleri yerine kullanılabilir**

RM-B170, yeni stüdyo kamera kumanda sistemini kullanır ve uygulamalarda ya da RCP-700 serisi uzaktan kumanda panelleri yerine kullanılması mümkündür.

### **Otomatik ayar ilevlerinin kontrolü**

RM-B170, kameranın otomatik siyah/beyaz ayarını gerçekletirebilir.

### **ECS/enstantane ilevinin kontrolü**

Kameranın Net Kanal Taraması (ECS) ve elektronik enstantane ilevleri birimden açıp kapatılabilir. ECS frekans ve enstantane hızını ayarlamak da mümkündür.

### **Yava Enstantane ilevinin kontrolü**

RM-B170, SLS (Yava Enstantane) ileviyle donatılmış bir kamera için birikimli kare sayısını ayarlayabilir.

### **Bir kontrol paneliyle paralel işlem**

Birim kamera kontrol birimi aracılığıyla bir kameraya

balandnda, kamera da ayn anda bu birimden ve MSU-1000/1500-serisi master kurulum birimi ya da RCP-1000/1500-serisi uzaktan kumanda paneli gibi baka bir uzaktan kumanda panelinden kontrol edilebilir. Bu da birimi çok kameral çekimler için uygun maliyetli bir çözüm yapar.\*  
\*Baz CCU modelleri çoklu kontrolü desteklemez.

## **Atanabilir dümeler**

ki dümeye çeitli ilevlerin atanmas mümkündür. Böylece, gazetecilere canl günlük kayd (çekim iaretleyicileri) veya kamera ilevi etkinletirme imkanlar tanır.

## **Yüksek parlaklık dümeleri**

Birimin ön panelinde bulunan ilem dümeleri arasında, süper parlaklık LED'lerine sahip dümeler de bulunur. Böylece, düşük veya yüksek kl ortamlarda dümeler kolayca tespit edilir ve yanp sönen ya da yanan klarla ilem durumu gösterilir. Göstergelerin parlaklık ayarlanabilir.

## **stenmeyen ilemi önlemek için koruma**

Yanllkla yapılan ilemin kamera ilemi veya kurulumunu ciddi ekilde etkileyebilecei dümelerin etrafında bir koruma bulunur.

## **GPI arabirimi**

Harici GPI Giri/çık (D Sub 9 pimli konektör), Kırmızı ve Yeil Tally (kız Lambas) çkları, bir 12V DC giri ve gelecekte kullanılmak üzere bo bir giri destekler.

Related  
products



**HXC-FB80**

Üç adet 2/3 inç  
Exmor™ CMOS  
sensörlü HD renkli  
stüdyo kameras

