

SRG-120DH

Full HD uzaktan
çaltrılan PTZ kamera



Overview

Kurumsal, eğitim ve teletp uygulamalar için 12x optik yaknlatrma ve 60 fps yüksek kare hzna sahip masaüstü PTZ renkli kamera.

SRG-120DH, kurumsal toplantı odaları, amfiler ve eğitim odalarında yüksek kaliteli, renkli video görüntüleri yakalayan bir masaüstü PTZ kameradır. Standart IP alar üzerinden uzaktan kontrol edilen bu model, görüntülü konferanstan uzaktan izleme ve teletpba kadar çok çeitli görsel görüntüleme uygulamalarında birincil veya ikincil kamera olarak kullanılm için idealdir.

Hassas Exmor® CMOS sensör, yüksek yatay çözünürlüklü, ayrıntılarla dolu Full HD görüntüler sunar. 60 fps derinde yüksek kare hz, hareketli nesnelere daha doal, bulanık olmayan bir şekilde görüntüler.

Mükemmel düşük ışık hassasiyeti (Yüksek Hassasiyet modunda 0,4 lx), kamerayı neredeyse karanlık olan ortamlarda kullanılm için ideal kılar. Sony'ye özel View-DR teknolojisi, aynı sahnede arka aydınlık ve karanlık alanların olduğu zorlu arka aydınlatma ortamlarında net görüntüler için dinamik aralık genişletir. XDNR, düşük ışık ortamlarda dijital yaknlatrma kullanıldığında bile sabit ve hareketli nesnelere canlı bir

ekilde görüntülenmesi için görüntü parazitini azaltr.

Kamerann geni görü alan, görüntülü konferanslar srasnda odadaki herkesin görüntüye dahil edilmesini kolaylatrr. Akc, sessiz PTZ ilevi ve 16 ön ayarlı kamera konumu, sunucuyu veya dier izleyicileri rahatsız etmeden hzl ve kolay bir ekilde yeniden kadrajlama imkan sunar. 12x optik yakınlama, büyük bir salonun kar tarafındaki öğretmen gibi kameradan uzakta olan nesnelere yüksek kaliteli yakın çekimleri için 12x dijital yakınlama ile desteklenir.

Kamera ekstra esneklik için standart IP alar üzerinden VISCA komut protokolleriyle kontrol edilebilir. Yeni bilgisayarla kontrol yazılımla temel ve gelişmiş ayarlar basit, sezgisel bir arabirimle uzaktan ayarlanabilir. Eklenen HDMI® video çıkışı, kamerann kolaylıkla HD görüntülü konferans sistemine veya bilgisayara doğrudan bağlanmasını sağlar.

ABD ve Kanada aksesuar paketleri

SRG-120DH/PAC4 ve SRG-120DH/PAC5 kamera ve kablo paketleri ABD ve Kanada'da mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen bölgenizdeki Sony Profesyonel Yetkili Bayisi ile görüşün.

Features

60 fps kare hızıyla Full HD görüntü kalitesi

Her sunum yapan veya konferans katılımcısı daha net olarak görün. 1/2,8 tipi Exmor® CMOS görüntü sensörü, diğer kameralar zorlayan netlik azaldığı durumlarda bile olağanüstü düşük parazitli, yumuşak, canlı ayrıntılara sahip Full HD (1920 x 1080 60p) görüntüler yakalar. Yüksek kare hızı (60 fps) ile hareketli nesnelere daha yumuşak ve akıcı bir şekilde görüntülenir.

Her aydınlatma koşulunda daha net görüntüler

Sony'ye özel View-DR teknolojisi, aynı sahnede ar

aydınlık ve karanlık alanların olduğu zorlu arka aydınlatma koşullar altında net görüntüler için dinamik aral genişletir. XDNR teknolojisi, n az olduğu odalarda sabit ve hareketli nesnelerin canlı bir şekilde görüntülenmesi için görüntü parazitini azaltır.

Güçlü 12x optik yakınlatmayla daha fazla yakınlan

12x optik yakınlatma aral, her ayrıntının net olarak görüldüğü kareyi dolduran yakın çekimler için 12x dijital yakınlatma ile desteklenir. Tepkisel otomatik odaklama, yüksek yakınlatma ayarlarında bile görüntüler net ve keskin olmasını sağlar.

Hızlı, sessiz PTZ çalışması

Kameranın güçlü Direct Drive motor mekanizması geniş yatay kaydırma/çeme açısı aralında hedef konuma sessiz, yumuşak ve hızlı şekilde hareket eder.

Geni 71 derecelik görüntüleme açısı

Geni 71 derecelik görüntüleme açısıyla toplantı odasındaki her katılımcıyı görün.

Çok yönlü bağlantı seçenekleri

Çeşitli çevre birim ürünlerine kolay bağlantı sağlayan RS-232C protokolleri desteklenir. Kamera standart IP üzerinden VISCA protokolleri aracılığıyla da kontrol edilebilir.

HDMI® uyumluluğu

HDMI® video arabirimi sayesinde uyumlu görüntülü konferans sistemi, bilgisayar veya HD video monitörüyle kolaylıkla doğrudan bağlantı kurulabilir.

16 programlanabilir ön ayar

16 önceden programlanabilir ayar (IP veya VISCA aracılığıyla kontrol edilebilir) bir kamera konumundan diğerine hızlı

geçme imkan sunar.

Bilgisayarla kolay kontrol

Bilgisayarla kontrol yazılım, VISCA protokolleri aracılığıyla renk ayar ve Yatay Kaydırma/Eme hız gibi hem temel hem de gelişimi kamera ayarlarının sezgisel arabirimiyle uzaktan ayarlanmasını sağlar.

Specifications

Kamera

Görüntü Sensörü	1/2,8 Exmor® CMOS
Görüntü Sensörü (Etkin Piksel Sayı)	Yaklaşık 2,1 Megapiksel
Sinyal Sistemi	1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p 1080/59,94i, 50i 720/59,94p, 50p, 29,97p, 25p
Minimum Aydınlatma (50 IRE)	1,8 lx (50 IRE, F1,8, 30 fps)
S/G Oran	50 dB
Kazanç	Otomatik/Manuel (0 - +43 dB)
Enstantane Hz	1/1 - 1/10.000 sn (59,94 Hz sistem) 1/1 - 1/10.000 sn (50 Hz sistem)
Pozlama Kontrolü	Otomatik, Manuel, Öncelik AE (Deklanör, ris), Pozlama telafisi, Parlak

Beyaz Dengesi	Otomatik,  Mekan, D Mekan, Tek dokunula otomatik, ATW, Manuel
Optik Yakınlatrma	12x
Digital Zoom	12x
Odaklama Sistemi	Auto/Manual
Yatay Görüntüleme Açs	71 derece (Geni)
Odak Uzaklı	f=3,9 mm (geni) - 46,8 mm (Tele) F1,8 - 2,0
Minimum Nesne Mesafesi	10 mm (Geni)~ 1500 mm (Tele)
Yatay Kaydırma/Eme Açs	Yatay Kaydırma: ±100° Eme: ±25°
Yatay Kaydırma/Eme Hz (Maks.)	Yatay Kaydırma 300°/sn Eme 126°/sn
Ön Ayar Konumu	16

Kamera Özellikleri

Otomatik ICR	Hayr
--------------	------

Geni D	Evet
--------	------

Görüntü Sabitleme	Hayr
-------------------	------

Image Flip	Hayr
------------	------

Otomatik Kapatma	Hayr
------------------	------

Gece Kapatma	Hayr
--------------	------

Arabirim

HD Video Çık	HDMI®
--------------	-------

SD Video Çık	-
--------------	---

Kamera Kontrol Arabirimi	RS-232/RJ-45
-----------------------------	--------------

Senk. Sistem	INT
--------------	-----

Genel

Güç Gereksinimleri	DC 12 V (DC 10,8 - 13,2 V)
--------------------	----------------------------

Güç Tüketimi	16,8 W
--------------	--------

Çalma sıcaklık	0°C - 40°C 32°F - 104°F
-------------------	----------------------------

Depolama	-20°C - +60°C
----------	---------------

Scakl	-4°F - +140°F
Boyutlar (G x Y x D) *1	153 × 156 × 153 mm 6 1/8 x 6 1/4 x 6 1/8 inç
Arlk	1,45 kg 3 lb 3,1 oz
Gövde Rengi	Gümü
Geni Dönütürme Lensi Taklabilir	Hayr
Monte Edilebilir Aç	±15°
Tavan Ask Aparat	Hayr
Aksesuar yelpazesi	AC güç adaptörü (1) AC güç kablosu (1) KÖ Remote Commander Birimi (1) CD-ROM (Kullanma Talimatlar) (1)

Notlar

Not	* Boyut deerleri yaklak deerlerdir.
-----	-------------------------------------

Related
products



PCS- XG77H

Yüksek Çözünürlüklü
Video Konferans
Sistemi



PCS- XG100H

Full HD Yüksek
Tanımlı Görüntülü
Konferans Sistemi



PCS-XG77S

HD Görüntülü
Konferans Sistemi
(yalnzca codec)



PCS- XG100S

Full HD Görüntülü
Konferans Sistemi
(yalnzca codec)



AWS-750

Anycast Touch
tanabilir canlı
içerik üretim cihaz



RM-IP10

BRC kameralar için IP
uzaktan kumanda
paneli



RM-IP500

PTZ Kamera Uzaktan
Kumanda



REA- C1000 Edge Analytics Appliance

Edge Analytics
Appliance

Gallery

