

SRG-300H

Full HD uzaktan
çaltrılan PTZ kamera



Overview

Kurumsal, eğitim ve teletp uygulamalar için 30x optik yaknlatırma ve 60 fps yüksek kare hıza sahip masaüstü veya tavana monte edilebilir PTZ renkli kamera

SRG-300H PTZ kamera; kurumsal toplantı odaları, konferans odaları ve eğitim odalarında yüksek kaliteli, renkli video görüntüleri yakalar. Standart IP alar üzerinden uzaktan kontrol edilen bu model, görüntüleri konferans odalarında uzaktan izleme ve teletp kadar çok çeitli görsel görüntüleme uygulamalarında birincil veya ikincil kamera olarak kullanılm için idealdir.

Hassas Exmor™ CMOS sensör, yüksek yatay çözünürlüklü, ayrıntılarıyla dolu Full HD görüntüler sunar. 60 fps hızında yüksek kare hızı, hareketli nesneleri daha doğal, bulanık olmayan bir şekilde görüntüler.

Mükemmel düşük ışık hassasiyeti (Yüksek Hassasiyet modunda 0,35 lx), kamerayı neredeyse karanlık olan ortamlarda kullanılm için ideal kılar. Sony'ye özel View-DR teknolojisi, aynı sahnede arka aydınlık ve karanlık alanların olduğu zorlu arka aydınlatma ortamlarında net görüntüler için dinamik aralık genişletir. XDNR, düşük ışık ortamlarda dijital yaknlatırma kullanıldığında bile sabit ve hareketli nesnelerin canlı bir

ekilde görüntülenmesi için görüntü parazitini azaltr.

Kamerann geni görü alan, görüntülü konferanslar srasnda odadaki herkesin görüntüye dahil edilmesini kolaylatrr. Akc, sessiz PTZ ilevi ve 16 ön ayarlı kamera konumu, sunucuyu veya dier izleyicileri rahatsız etmeden hzl ve kolay bir ekilde yeniden kadrajlama imkan sunar. Güçlü 30x optik yaknlama, büyük bir salonun kar tarafndaki öğretmen gibi kameradan uzakta olan nesnelerin yüksek kaliteli yakn çekimleri için 12x dijital yaknlama ile desteklenir.

Kamera ekstra esneklik için standart IP alar üzerinden VISCA komut protokolleriyle kontrol edilebilir. Eklenen HDMI video çık, kamerann kolaylıkla HD görüntülü konferans sistemine veya bilgisayara dorudan balanmasn salar.

Kamera hem masaüstünde hem de tavana monte edilerek kullanılabilir.

SRG300H/W beyaz modeldir.

ABD ve Kanada aksesuar paketleri

SRG-300H/PAC4, SRG-300H/PAC5, SRG-300HW/PAC4 ve SRG-300HW/PAC5 kamera ve kablo paketleri ABD ve Kanada'da mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen bölgenizdeki Sony Profesyonel Yetkili Bayisi ile görüşün.

Features

60 fps kare hzyla Full HD görüntü kalitesi

Her sunum yapan veya konferans katılımcısı daha net olarak görün. 1/2,8 tipi Exmor® CMOS görüntü sensörü, dier kameralar zorlayan n az olduu durumlarda bile olaanüstü düşük parazitli, yumuak, canlı ayrıntılara sahip Full HD (1920 x 1080 60p) görüntüler yakalar. Yüksek kare

hz (60 fps) ile hareketli nesnelere daha yumuak ve akc bir ekilde grntlenir.

Her aydlatma koulunda daha net grntler

Sony'ye zel View-DR teknolojisi, ayn sahnede ar aydnlık ve karanlık alanların olduu zorlu arka aydlatma koullar altında net grntler iin dinamik aral geniletir. XDNR teknolojisi, n az olduu odalarda sabit ve hareketli nesnelere canlı bir ekilde grntlenmesi iin grnt parazitini azaltr.

Gl 30x optik yaknlatırma

30x optik yaknlatırma aral, her ayrıntının net olarak grnd kareyi dolduran yakın ekimler iin 12x dijital yaknlatırma ile desteklenir. Tepkisel otomatik odaklama, yksek yaknlatırma ayarlarında bile grntler net ve keskin olmasın salar.

Hızlı, sessiz PTZ alması

Kameranın gl Direct Drive motor mekanizması geni yatay kaydırma/eme as aralında hedef konuma sessiz, yumuak ve hızlı ekilde hareket salar.

Geni 65 derecelik grntleme as

Geni 65 derecelik grntleme asyla toplant odasındaki her katlımcı grn.

Masastne veya tavana monte etmeye uygundur

Ekstra kullanılm esneklii salayan grnt E-dndrme ilevi, kameranın toplant odasındaki bir masaya konmasına veya tavana monte edilmesine imkan tanır, stelik doru grnt konumunu korur.

ok ynl balant seenekleri

eitli evre birim rnlerine kolay balant salayan RS-232C/RS-422 protokolleri desteklenir. Kamera standart IP a zerinden VISCA protokolleri aracılıyla da kontrol

edilebilir.

HDMI® uyumluluu

HDMI® video arabirimi sayesinde uyumlu görüntülü konferans sistemi, bilgisayar veya HD video monitörüyle kolaylıkla dorudan balant kurulabilir.

16 programlanabilir ön ayar

16 önceden programlanabilir ayar (IP veya VISCA aracıyla kontrol edilebilir) bir kamera konumundan dierine hzla geçme imkan sunar.

Bilgisayarla kolay kontrol

Bilgisayarla kontrol yazlm, VISCA protokolleri aracıyla renk ayar ve Yatay Kaydırma/Eme hz gibi hem temel hem de gelimi kamera ayarların sezgisel arabirimle uzaktan ayarlanmasn salar.

Specifications

Kamera

Görüntü Sensörü	1/2,8 Exmor® CMOS
Görüntü Sensörü (Etkin Piksel Says)	Yaklak 2,1 Megapiksel
Sinyal Sistemi	1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p 1080/59,94i, 50i 720/59,94p, 50p, 29,97p, 25p
Minimum Aydınlık (50 IRE)	1,4 lx (50 IRE, F1,6, 30 fps)
S/G Oran	50 dB

Kazanç	Otomatik/Manuel (0 - +43 dB)
Enstantane Hz	1/1 - 1/10.000 sn (59,94 Hz sistem) 1/1 - 1/10.000 sn (50 Hz sistem)
Pozlama Kontrolü	Otomatik, Manuel, Öncelik AE (Enstantane, ris), Pozlama telafisi, Bozulma
Beyaz Dengesi	Otomatik, ç Mekan, D Mekan, Tek dokunula otomatik, ATW, Manuel
Optik Yakınlatırma	30x
Digital Zoom	12x
Odaklama Sistemi	Auto/Manual
Yatay Görüntüleme Açs	65 derece (Geni)
Odak Uzakl	f=4,3 mm (geni) - 129 mm (Tele) F1,6 - 4,7
Minimum Nesne Mesafesi	10 mm (Geni)~ 1200 mm (Tele)
Yatay Kaydırma/Eme Açs	Yatay Kaydırma: $\pm 170^\circ$ Eme: $+90^\circ/-20^\circ$

Yatay Kaydırma/Eme Hz (Maks.)	Yatay Kaydırma 100°/sn Eme 90°/sn
-------------------------------------	--------------------------------------

Ön Ayar Konumu	16
----------------	----

Kamera Özellikleri

Otomatik ICR	Evet
--------------	------

Geni D	Evet
--------	------

Görüntü Sabitleme	Evet
-------------------	------

Image Flip	Evet
------------	------

Otomatik Kapatma	Hayr
------------------	------

Gece Kapatma	Hayr
--------------	------

Arabirim

HD Video Çık	HDMI®
--------------	-------

SD Video Çık	-
--------------	---

Kamera Kontrol Arabirimi	RS-232/RS-422/RJ-45
-----------------------------	---------------------

Senk. Sistem	INT
--------------	-----

Genel

Güç Gereksinimleri DC 12 V (DC 10,8 - 13,2 V)

Güç Tüketimi 16,8 W

Çalma sıcaklığı 0°C - 40°C
32°F - 104°F

Depolama sıcaklığı -20°C - +60°C
-4°F - +140°F

Boyutlar (G x Y x D) *1 157 x 164 x 163 mm
6 1/4 x 6 1/2 x 6 1/2 inç

Arlık 1,4 kg
3 lb 1,4 oz

Gövde Rengi Beyaz/Siyah

Geni Dönütürme Lensi Takılabilir Hayır

Monte Edilebilir Açık ±15°

Tavan Ask Aparatı Evet

Aksesuar yelpazesi AC güç adaptörü (1)
AC güç kablosu (1)
IR Remote Commander Birimi (1)
CD-ROM (Kullanma talimatları)
(1)
Tavan braketleri (2)
RS-422 konektör fişi (1)

RS-122 KUMANDASI (1)

Tel halat (1)

Vida M3 x 8 (8)

*1

Boyut deerleri yaklak deerlerdir.

Related products



PCS-XG77H

Yüksek Çözünürlüklü Video Konferans Sistemi



PCS-XG100H

Full HD Yüksek Tanımlı Görüntülü Konferans Sistemi



AWS-750

Anycast Touch tanabilir canlı içerik üretim cihaz



PCS-XG77S

HD Görüntülü Konferans Sistemi (yalnzca codec)



PCS-XG100S

Full HD Görüntülü Konferans Sistemi (yalnzca codec)



RM-IP10

BRC kameralar için IP uzaktan kumanda paneli



RM-IP500

PTZ Kamera Uzaktan Kumanda



REA-C1000

Edge Analytics Appliance

Edge Analytics Appliance

Gallery

