

SRG-300SE

IP ak özellikli, Full HD uzaktan kontrol edilen PTZ renkli video kamera (mevcut renkler ülkeden ülkeye deiebilir)



Overview

IP ve 3G-SDI yoluyla ezamanl ak özellikli, yüksek kaliteli Full HD görüntüler yakalayn ve paylan

Çok yönlü SRG-300SE PTZ kamera; kurumsal toplant odalar, amfiler ve eitim odalarında Full HD renkli video görüntüleri yakalar. Standart IP alar üzerinden uzaktan kontrol edilen bu model, görüntülü konferanstan uzaktan izleme, yüksek öğrenim ve teletbba kadar çok çeitli görsel görüntüleme uygulamalarında birincil veya ikincil kamera olarak kullanm için idealdir.

Kamera IP a balants ve SG-SDI ile ayn anda H.264 olarak Full HD (1080/60p) video ve net AAC dijital ses ak salayabilir. Bu özellik, SRG-300SE'yi bir internet hedef kitlesine canl olarak içerik ak gerçekleştirilirken akn düzenleme ve arivleme için diske de kaydedildii kurumsal sunumlar, konumalar, web yayınlar ve dier etkinlikler için ideal hale getirir.

Hassas Exmor™ CMOS sensör, düşük kta mükemmel hassasiyet salar. Sony'ye özel View-DR, ayn sahnede ar aydnlk ve karanlk alanların olduu zorlu arka aydnlama koullar altnda net görüntüler için dinamik aral geniletir. XDNR teknolojisi, n az olduu

odalarda dijital yakınlatma kullanıldında bile görüntü kalitesini artırır.

Kameranın geniş görüş alanı, odadaki herkesin görüntüye dahil olmasını kolaylaştırır. Akıllı, sessiz PTZ ilevi, sunucuyu veya diğer izleyicileri rahatsız etmeden hızlı bir şekilde yeniden kadrajlama imkanı sunar. Güçlü 30x optik yakınlatma, yüksek kaliteli yakın çekimler için 12x dijital yakınlatmayı daha da iyileştirir. Görüntüler, depolanan 256 adet kamera görüntüleme konumu ayarını çarmak için de kullanılabilecek bir PC mobil cihaz üzerindeki web arayüzü yoluyla IP üzerinden canlı olarak izlenebilir.

Bir mikrofondan elde edilen ses, daha fazla netlik ve anlaşılabilirlik için yerleşik ekolayzer ve otomatik seviye kontrolü kullanılarak hassas biçimde ayarlanabilir. Ayrıca, ses ve görüntü arasındaki dikkati dağıtan eleme hatalarını ortadan kaldırmak için otomatik dudak senkronizasyonu özelliği vardır.

SRG-300SE VISCA komut protokolleri kullanılarak standart IP'lerden üzerinden kontrol edilebilir. Bilgisayarla kontrol yazılımıyla temel ve gelişmiş ayarlar basit, sezgisel bir arayüzle uzaktan ayarlanabilir.

SRG300SE/W beyaz model, SRG300SE/B ise siyah modeldir (mevcut renkler ülkeden ülkeye değişebilir)

ABD ve Kanada aksesuar paketleri

SRG-300SE/PAC5, SRG-300SEW/PAC5 kamera ve kablo paketleri ABD ve Kanada'da mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen bölgenizdeki Sony Profesyonel Yetkili Bayisi ile görüşün.

Kamera, 3G-SDI yoluyla 1080/60p ana bant video kn ve IP yoluyla H.264 sktrlm video/ses akn ezamanl olarak gerekletirebilir. Bu zellik, SRG-300E'yi, web yayn ve konferanslarn, konumalarn, seminerlerin ve dier canl etkinliklerin web'den yayınlanmas ve ezamanl olarak kaydedilmesi iin ideal hale getirir.

60 fps kare hzyla Full HD grnt kalitesi

Her sunum yapan veya konferans katlmcsn daha net olarak grn. 1/2,8 tipi Exmor[®] CMOS grnt sensr, dier kameralar zorlayan n az olduu durumlarda bile olaanst dk parazitli, yumuak, canl ayrıntılara sahip Full HD (1920 x 1080 60p) grntler yakalar. Yksek kare hz (60 fps) ile hareketli nesnelere daha yumuak ve akc bir ekilde grntlenir.

Her aydnlama koulunda daha net grntler

Sony'ye zel View-DR teknolojisi, ayn sahnede ar aydnlk ve karanlk alanlarn olduu zorlu arka aydnlama koullar altnda net grntler iin dinamik aral geniletir. XDNR teknolojisi, n az olduu odalarda sabit ve hareketli nesnelere canl bir ekilde grntlenmesi iin grnt parazitini azaltr.

Gl 30x optik yaknlama

30x optik yaknlama aral, her ayrıntınn net olarak grnd kareyi dolduran yakn ekimler iin 12x dijital yaknlama ile desteklenir. Tepkisel otomatik odaklama, yksek yaknlama ayarlarında bile grntler net ve keskin olmasn salar.

Hzl, sessiz PTZ alması

Kamerann gl Direct Drive motor mekanizması geni yatay kaydırma/eme as aralında hedef konuma sessiz, yumuak ve hzl ekilde hareket salar.

Geni 65 derecelik grntleme as

Geni 65 derecelik görüntüleme açısıyla toplant odasındaki her katlımcy görün.

Masaüstüne veya tavana monte etmeye uygundur

Ekstra kullanm esneklii salayan görüntü E-döndürme ilevi, kamerann toplant odasındaki bir masaya konmasna veya tavana monte edilmesine imkan tanır, üstelik doru görüntü konumunu korur.

Dengeleyici ve otomatik dudak senkronizasyonu ileviyle gelimi ses kalitesi

Bal bir mikrofondan (istee bal) alınan ses, daha anlalı olmas için yerleik dengeleyici ve otomatik seviye kontrolü kullanılarak iyiletirilebilir. Ses ve video arasındaki istenmeyen sinyal gecikmeleri, otomatik dudak senkronizasyonu ileviyle telafi edilir.

Çok yönlü balant seçenekleri

Çeitli çevre birim ürünlerine kolay balant salayan RS-232C/RS-422 protokolleri desteklenir. Kamera standart IP a üzerinden VISCA protokolleri aracılıyla da kontrol edilebilir.

256 programlanabilir ön ayar

Aa bal bir bilgisayara ve web taraycsna 256'ya kadar kamera konumunu kaydedin ve bu konumlar anında çarn.

Bilgisayarla kolay kontrol

Bilgisayarla kontrol yazlm, VISCA protokolleri aracılıyla renk ayar ve Yatay Kaydırma/Eme hz gibi hem temel hem de gelimi kamera ayarların sezgisel arabirimle uzaktan ayarlanmasn salar.

Görüntü Sensörü	1/2,8 Exmor® CMOS
Görüntü Sensörü (Etkin Piksel Says)	Yaklak 2,1 Megapiksel
Sinyal Sistemi	1080/59,94p (A/B), 50p (A/B), 29,97p, 25p 1080/59,94i, 50i 720/59,94p, 50p, 29,97p, 25p
Minimum Aydınlatma (50 IRE)	1,4 lüks (F1,6, 50 IRE, yüksek hassasiyet modu KAPALI, 30 fps) 2,8 lüks (F1,6, 50 IRE, yüksek hassasiyet modu KAPALI, 60 fps) 0,35 lüks (F1,6, 50 IRE, yüksek hassasiyet modu AÇIK, 30 fps) 0,7 lüks (F1,6, 50 IRE, yüksek hassasiyet modu AÇIK, 60 fps)
S/G Oran	50 dB
Kazanç	Otomatik/Manuel (0 - +43 dB)
Enstantane Hz	1/1 - 1/10.000 sn (59,94 Hz sistem) 1/1 - 1/10.000 sn (50 Hz sistem)
Pozlama Kontrolü	Otomatik, Manuel, Öncelik AE (Deklanör, ris), Pozlama telafi, Parlak
	Otomatik, ç Mekan, D

Beyaz Dengesi	Mekan, Tek dokunula otomatik, ATW, Manuel
Optik Yakınlama	30x
Digital Zoom	12x
Odaklama Sistemi	Auto/Manual
Yatay Görüntüleme Açs	63,7 derece (Geni)
Odak Uzaklı	f=4,3 mm (geni) - 129 mm (Tele) F1,6 - 4,7
Minimum Nesne Mesafesi	10 mm (Geni)~ 1200 mm (Tele)
Yatay Kaydırma/Eme Açs	Yatay Kaydırma: $\pm 170^\circ$ Eme: $+90^\circ/-20^\circ$
Yatay Kaydırma/Eme Hz (Maks.)	Yatay Kaydırma 100°/sn Eme 90°/sn
Ön Ayar Konumu	256 *17 ile 256 aras pozisyon numaralar yalnzca PTZF'de depolanır

Kamera Özellikleri

Gündüz/Gece ICR	Evet
-----------------	------

Geni Dinamik Aralık	Var (View-DR)
---------------------	---------------

Parazit Azaltma	Evet
-----------------	------

Görüntü Sabitleme	Evet
-------------------	------

Image Flip	Evet
------------	------

Üst Üste Çekim Says	Karakterler için 3 bamsz pozisyon Codec, Tarih ve Saat, Etkinlik, Metin (Maks. 64 karakter), Logo iareti için 1 bamsz pozisyon
---------------------	---

Menü Dili	ngilizce, Japonca, Çince (basitletirilmi), Çince (Geleneksel), Franszca, spanyolca, Almanca, talyanca, Korece, Portekizce, Rusça, Arapça, Hintçe, Vietnam Dili, Tay Dili
-----------	--

*OSD menüsü yalnızca İngilizceyi destekler.

Akll telefon görüntüleyici	Evet *Ses iletimini desteklemez.
-------------------------------	-------------------------------------

Video

Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184 (H.264, JPEG)
------------	---

Sktrma Format	H.264, JPEG
------------------	-------------

Maksimum kare hz	H.264: 60 fps (1920 x 1080) JPEG: 30 fps (1920 x 1080)
---------------------	---

Bit Hz Sktrma Modu	CBR/VBR (seçilebilir)
--------------------------	-----------------------

Bit Hz Ayar Aral	64 Kb/sn - 32 Mb/sn
---------------------	---------------------

Görüntü Krpma	Hayr
---------------	------

Uyarlamal Hz Kontrolü	H.264
--------------------------	-------

Bant Genilii

Kontrolü

JEPG

Çoklu Ak Özellii

Üçlü ak

20*

istemci Says

Maksimum 10 istemci hem video hem ses içeren ak alabilir.

Ses

Sktrma
Format

AAC-LC (64 KB/sn / 128 KB/sn)

Sistem gereksinimleri

letim Sistemi

Mac OS (Yalnızca eklentisiz görüntüleyici)
Android/iOS (Yalnızca akll telefon görüntüleyici)
Windows Vista (32 bit) Ultimate, Ticari Sürüm
Windows 7 (32/64 bit) Ultimate, Profesyonel Sürüm
Windows 8 Pro (32/64 bit)
Microsoft DirectX 9.0c

lemci

Intel Corei7 2,8 GHz

Bellek

2 gb

Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer Sürüm 8.0, Sürüm 9.0, Sürüm 10.0, Sürüm 11.0 Firefox Sürüm 19.02 (Yalnızca eklentisiz görüntüleyici) Safari Sürüm 5.1 (Yalnızca eklentisiz görüntüleyici) Google Chrome Sürüm 25.0 (Yalnızca eklentisiz görüntüleyici)
--------------	---

A

Protokoller	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, TCP üzerinden RTSP, HTTP üzerinden RTSP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, v3), SSL
-------------	--

QoS	DiffServ (DSCP)
-----	-----------------

Çok Noktalı Ak Desteği	Evet
------------------------	------

ONVIF Uygunluğu	Hayır
-----------------	-------

Kablosuz A	Hayır
------------	-------

Kimlik Dorulama	IEEE802.1X
-----------------	------------

Arabirim

HD Video Çık	3G-SDI *Ses iletimini desteklemez.
Mikrofon Girii	Mini jak (Tek ses): 2,5 V DC fi gücü
HAT Girii	RCA (Tek ses)
A Balant Noktas	10BASE-T /100BASE-TX (RJ-45)
Seri arabirim	RS-422

Genel

Güç Gereksinimleri	DC 12 V (DC 10,8 - 13,2 V)
Güç Tüketimi	16,8 W
Çalma sıcaklık	0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F
Depolama Sıcaklık	-20 °C - +60 °C -4 °F - +140 °F
Boyutlar (G x Y x D)*1	157 x 164 x 163 mm 6 1/4 × 6 1/2 × 6 1/2 inç

Arlık	Yaklaşık 1,4 kg 3 lb 1,4 oz
Gövde Rengi	Beyaz/Siyah
Geni Dönütürme Lensi Takılabilir	Hayır
Monte Edilebilir Aç	$<\pm 15^\circ$
Tavan Ask Aparat	Evet
Aksesuar yelpazesi	AC güç adaptörü (1) AC güç kablosu (1) Tavan braketleri (2) RS-422 konnektör soketi (1) Vida M3 x 8(8) Tel halat (1)

Related products



AWS-750

Anycast Touch
tanılabilir canlı
içerik üretim cihazı

Gallery



